

Tournevis de Précision Électrique - 20 Embouts - Mini Tournevis Magnétique sans Fil - Réparation Électronique, Portable, Ordinateur, Tablette & Smartphone

N° de produit: CTK20PCEDRIVE



Ce tournevis sans fil est l'outil idéal pour démonter et remonter les appareils électroniques pendant les réparations. L'ensemble du tournevis à piles comprend un tournevis électrique de précision (2 piles AAA incluses), 20 micro-embouts et un magnétiseur/démagnétiseur, logés dans une mallette de transport souple et durable. Les embouts inclus ont été spécialement sélectionnés pour être compatibles avec la plupart des grandes marques de smartphones, tablettes et ordinateurs portables, y compris mais sans s'y limiter les iPhone, iPad, MacBooks d'Apple, les Chromebooks Samsung Galaxy, HP et Acer, ainsi que les Lenovo ThinkPad.

Le tournevis électrique haut de gamme inclus dans ce kit dispose de plusieurs fonctionnalités conçues pour des réparations sans tracas.

- Une lampe de travail à LED intégrée éclaire la zone d'opération du tournevis, vous permettant ainsi de voir clairement les détails sans ombre, quel que soit l'éclairage de la zone de réparation.
- Les modes vissage/dévisage fonctionnent à pile avec un couple de 0,25 à 0,35 Nm, ce qui vous permet d'installer et de retirer sans effort les vis, vous évitant de forcer avec votre poignet comme vous le feriez avec un tournevis manuel.
- Le magnétiseur/démagnétiseur inclus vous permet de magnétiser l'embout du tournevis. Vous pouvez ainsi installer/retirer les vis facilement, sans les perdre. De plus, l'embout peut être démagnétisé, notamment pour les réparations IT sur des dispositifs sensibles aux aimants.
- Les piles, faciles à changer, garantissent un fonctionnement ininterrompu.

Ce kit comprend des embouts de 20 x 4 mm spécialement sélectionnés pour une compatibilité étendue avec les principales marques de smartphones, tablettes et ordinateurs portables. Embouts inclus :

- Cruciforme : PH000, PH00, PH0, PH1

- À fente (plat) : SL1.0, SL1.5, SL2.0
- Clé Torx : T5
- Torx Security : T6, T8
- Hexagonal : H2.5, H3.0
- Pentalobe : P20.8, P51.2, P61.5
- Clé : U3.0
- Tri-Wing : Y0.6, Y2.5
- Triangle : 3.0
- Robertson : S0

Une housse de transport souple et durable est incluse avec le tournevis électrique.

StarTech.com est le choix privilégié par les professionnels des IT depuis plus de 30 ans.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Démontez et remontez des appareils électroniques pendant les réparations

Spécifications techniques

- **TOURNEVIS DE PRÉCISION À PILES** : tournevis électrique de précision est idéal pour démonter/assembler des composants électroniques, le tournevis sans fil en aluminium est alimenté par des piles (2 piles AAA incluses), LED, boutons pour vissage/dévisage
- **EMBOUTS DE PRÉCISION** : jeu 20 pièces, cruciforme (PH000/PH00/PH0/PH1), plat (SL1.0/SL1.5/SL2.0), clé TORX T5, TORX Security T6/T8, HEXAGONAL (H2.5/H3.0), Pentalobe P2(0.8)/P5(1.2)/P6(1.5), clé (U3.0), Tri-Wing (Y0.6/Y2.5), triangle 3.0, Robertson S0
- **COMPATIBLE AVEC LA PLUPART DES APPAREILS** : les embouts inclus sont sélectionnés pour être compatibles avec les principales marques de smartphones, tablettes et PC, y compris, iPhone/iPad/Samsung Galaxy/Dell/HP/Acer/Lenovo ThinkPad/MacBook/Chromebook

- **UTILISATION SIMPLE** : mini-tournevis à commande électrique avec un couple de 0,35Nm(max), 110 Tr/min(max) ; les piles, garantissent un fonctionnement ininterrompu et le magnétiseur/démagnétiseur font de ce kit un outil pour les services IT
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT** : Conçue et fabriquée pour les professionnels de l'informatique, cette visseuse électrique de précision compacte/petite est soutenue 2 ans et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Performance

Politique de garantie	2 Years
Spécifications générales	Alimentation : 2 piles AAA (incluses)
	Vitesse : 110 Tr/min
	Couple de sortie : 0,25 à 0,35 Nm
	Taille d'embout prise en charge : 4 mm
	Taille d'embout incluse : H4 x 28 mm
	Embouts inclus : cruciforme PH000, PH00, PH0, PH1
	À fente (plat) SL1.0, SL1.5, SL2.0
	Clé Torx T5
	Torx Security T6, T8
	Hexagonal H2.5, H3.0
	Pentalobe P20.8, P51.2, P61.5
	Clé U3.0
	Tri-Wing Y0.6, Y2.5
Triangle 3.0	
Robertson S0	

Caractéristiques physiques

Couleur	Argent
Matériaux	Aluminium
Longueur du produit	7.1 in [18.0 cm]

Largeur du produit	0.6 in [1.6 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.6 cm]
Poids du produit	1.8 oz [52.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.7 in [22.2 cm]
Package Width	3.1 in [7.8 cm]
Package Height	1.9 in [4.7 cm]
Poids brut	9.2 oz [262.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Tournevis de précision
	1 - Jeu d'embouts de 20 pièces
	1 - Démagnétiseur
	1 - Guide de démarrage rapide
	2 - Pile AAA

Informations de
garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis