

Elektrischer Mini-Schraubendreher - Mini-Akkuschrauber für Elektronik-, Laptop-, Computer-, Tablet- & Telefon-Reparaturen - 55 Bits - LED - Magnetisch - Kabellos

Produkt-ID: CTK55PCEDRIVE



Dieser kabellose Schraubendreher ist das ideale Werkzeug, um elektronische Geräte bei der Reparatur zu demontieren und wieder zusammenzubauen. Dieses batteriebetriebene Set umfasst einen elektrischen Präzisionsschraubendreher (2x AAA-Batterien im Lieferumfang enthalten), 55 Mikrobits, einen Magnetisierer/Entmagnetisierer sowie eine magnetische Arbeitsunterlage, alles untergebracht in einem robusten Hartschalenkoffer. Eine vollständige Auswahl an Bits sorgt für Kompatibilität mit den meisten gängigen Marken von Smartphones, Tablets und Laptops, unter anderem Apple iPhones, iPads, Macbooks, Samsung Galaxy, HP und Acer Chromebooks sowie Lenovo ThinkPads.

Der in diesem Kit enthaltene elektrische Premiumschraubendreher verfügt über mehrere Merkmale, die eine unkomplizierte Reparatur ermöglichen

- Ein integriertes LED-Arbeitslicht beleuchtet den Bereich, in dem der Schraubendreher eingesetzt wird. So können Sie unabhängig von der Beleuchtung in Ihrem Reparaturbereich Details ohne Schatten klar erkennen.
- Der batteriebetriebene Vorwärts- und Rückwärtsbetrieb mit einem Drehmoment von 0,25-0,35 Nm sorgt dafür, dass Sie Schrauben mühelos anziehen und entfernen können, ohne Ihre Handgelenke zu belasten, wie bei Handschraubendrehern.
- Der im Lieferumfang enthaltene Magnetisierer/Entmagnetisierer gibt Ihnen die Möglichkeit, den Schraubendreher zu magnetisieren. So können Sie Schrauben einfach installieren und wieder entfernen, ohne sie zu verlieren. Außerdem kann der Kopf entmagnetisiert werden, um Geräte zu reparieren, die empfindlich auf Magnete reagieren.
- Schnell auswechselbare Batterien sorgen für einen unterbrechungsfreien Betrieb.

Dieses Kit verfügt über 55 Bits mit 4 mm, die speziell für eine umfassende Kompatibilität mit gängigen Marken von Smartphones, Tablets und Laptops ausgewählt wurden. Enthaltene Bits:

- Kreuzschlitz H4x28: PH0000, PH000, PH00, PH0, PH1, PH2
- Kreuzschlitz H4x45: PH0, PH2
- Schlitz (Flachkopf) H4x28: SL1.0, SL1.5, SL 2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5
- Schlitz (Flachkopf) H4x45: SL2.5
- Torx-H4x28: T2, T3, T4, T5
- Torx-Sicherheit H4x28: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20
- Sechskant H4x28: H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0
- Sechskant H4x45: H2.0, H2.5
- Pentalob H4x28: P2(0.8), P5(1.2), P6(1.5)
- Schraubenschlüssel H4x28: U2.0, U2.6, U3.0
- Tri-Wing H4x28: Y0.6, Y1.0, Y2.0, Y2.5, Y3.0
- Dreikant H4x28: 2.0, 2.3, 2.5, 3.0
- Robertson H4x28: (quadratisch) S0, S1, S2

Im Lieferumfang des elektrischen Schraubendrehers ist ein robuster Koffer aus Hartplastik sowie eine praktische magnetische Arbeitsunterlage enthalten. Der Tragekoffer verfügt über Steckplätze für alle mitgelieferten Bits sowie ein schlankes Fach für den Schrauber, während die magnetische Arbeitsunterlage dafür sorgt, dass Ihre Schrauben und Bits vor der Verwendung an Ort und Stelle bleiben.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Bauen Sie elektronische Komponenten während der Reparatur aus und wieder ein

Merkmale

- PRÄZISIONS-AKKUSCHRAUBER: Dieser kompakte elektrische Präzisionsschraubendreher ist das

perfekte Werkzeug zum Zerlegen und Zusammenbauen von Elektrogeräten/Komponenten; der kabellose Aluminiumschrauber ist batteriebetrieben (2x AAA enthalten); LED-Licht und Tasten für Vorwärts- und Rückwärtsbetrieb

- **VOLLSTÄNDIGES WERKZEUG-KIT:** Enthält Schraubendreher, 55x Präzisionsbits (8x Kreuzschlitz, 7x Schlitz, 4x Torx, 7x Torx-Sicherheit, 11x Sechskant, 3x Pentalob, 3x Schraubenschlüssel, 5x Tri-Wing, 4x Dreikant und 3x Robertson), magnetische Arbeitsunterlage, Bit-Verlängerung, Magnetisierer/Entmagnetisierer und Hartschalenkoffer
- **FÜR DIE MEISTEN GÄNGIGEN ELEKTROGERÄTE:** Die enthaltenen Bits wurden speziell für die Kompatibilität mit gängigen Marken von Smartphones, Tablets und Laptops ausgewählt, unter anderem iPhone / iPad / Samsung Galaxy / HP / Acer Chromebook / ThinkPad / Macbook
- **PROBLEMLOSER BETRIEB:** Tragbarer Mini-Schraubendreher mit 0,35 Nm Drehmoment (max.) und 110 U/min (max.) verhindert Schäden an Schrauben; passt zu allen Bits mit 4 mm; schnell auswechselbare Batterien sorgen für einen unterbrechungsfreien Betrieb; ideal für IT-Betriebe und Reparaturwerkstätten
- **BITS:** PH0000/PH000/PH00/PH0/PH1/PH2/SL1.0/SL1.5/SL2.5/SL3.0/SL3.5/Torx T2/T3/T4/T5/Torx-Sicherheit T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20/H0.7/H0.9/H1.3/H1.5/H2.0/H2.5/H3.0/H3.5/H4.0/P2(0.8)/P5(1.2)/P6(1.5)/U2.0/U2.6/U3.0/Y0.6/Y1.0/Y2.0/Y2.5/Y3.0/Dreikant 2.0/2.3/2.5/3.0

Leistung

Garantiebestimmungen 2 Years

Allgemeine
Spezifikationen

Stromversorgung: 2x AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)

Geschwindigkeit: 110 U/min

Ausgangsdrehmoment: 0,25-0,35 N m.

Im Lieferumfang enthaltene magnetische Arbeitsunterlage, Größe: 20 cm x 9,5 cm

Unterstützte Bitgröße: 4 mm

Enthaltene Bitgrößen: H4 x 28 mm (50 Bits)

H4 x 45 mm (5 Bits)

Enthaltene Bits: Philips (Kreuzschlitz) H4x28 PH0000, PH000, PH00, PH0, PH1, PH2

Philips (Kreuzschlitz) H4x45 PH0, PH2

Schlitz (Flachkopf) H4x28 SL1.0, SL1.5, SL 2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5

Schlitz (Flachkopf) H4x45 SL2.5
 Torx H4x28 T2, T3, T4, T5
 Torx-Sicherheit H4x28 T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20
 Sechskant H4x28 H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0
 Sechskant H4x45 H2.0, H2.5
 Pentalob H4x28 P2(0.8), P5(1.2), P6(1.5)
 Schraubenschlüssel H4x28 U2.0, U2.6, U3.0
 Tri-Wing H4x28 Y0.6, Y1.0, Y2.0, Y2.5, Y3.0
 Dreikant H4x28 2.0, 2.3, 2.5, 3.0
 Robertson H4x28 (Quadratisch) S0, S1, S2
 Bit-Verlängerung

Physische Eigenschaften

Farbe	Silber
Materialien	Aluminium
Produktlänge	7.1 in [18.0 cm]
Produktbreite	0.6 in [1.6 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.6 cm]
Produktgewicht	14.5 oz [412.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	11.2 in [28.5 cm]
Paketbreite	4.6 in [11.6 cm]
Pakethöhe	1.7 in [4.3 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.6 lb [0.7 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Präzisionsschraubendreher
	1 - 55-teiliges Bit-Set
	1 - Bit-Verlängerung
	1 - Magnetische Arbeitsunterlage
	1 - Entmagnetisierer
	1 - Kurzanleitung
	2 - AAA-Batterie

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.