

## Module de transceiver SFP compatible Juniper CTP-SFP-1GE-T - 1000BASE-T

Nº de produit: CTPSFP1GETST



Le CTPSFP1GETST est un module de transceiver SFP cuivre compatible Juniper CTP-SFP-1GE-T qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec des commutateurs et des routeurs de marque Juniper®. Il vous assure une connectivité de 1 GbE par câble en cuivre, sur les réseaux compatibles 1000BASE-T et sur une distance maximale de 100 m.

### Spécifications techniques :

- Vitesse de transfert de données maximum : 1 Gbps
- Type : cuivre
- Type de connexion : Connecteur de RJ-45
- Distance de transfert maximum : 100 m
- MTBF : 4 655 371 heures
- Consommation d'énergie : < 1,0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM) : Oui

Ce module SFP cuivre est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en réduisant les coupures de réseau.

StarTech.com propose une vaste gamme de modules SFP et de câbles SFP à raccordement direct qui vous procurent la commodité et la fiabilité dont vous avez besoin pour compter sur votre réseau.

### Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

### Spécifications techniques

- Garanti 100 % compatible avec le module Juniper CTP-SFP-1GE-T
- Les modules SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Alternative de câblage économique aux installations avec câble en fibre optique
- Faible consommation d'énergie, inférieure à 1,0 W
- Respecte ou dépasse les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur

---

#### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Compatible Brand	Juniper
Normes de l'industrie	IEEE 802.3 1000BASE-T

---

#### Performance

Vitesse max. de transfert de données	1,25 Gbit/s
Distance de transfert max.	100m [328ft]
Type de fibre optique	Cuivre
Mode de fonctionnement de la fibre optique	Duplex complet
DDM	Oui
Réseaux compatibles	1 000 Mb/s (1 Gb/s)
MTBF	4 655 371 heures

---

Connecteur(s)

Connecteur A      1 - Slot SFP

Connecteur B      1 - RJ-45

---

Caractéristiques physiques

Longueur du produit      2.6 in [65.0 mm]

Largeur du produit      0.6 in [1.4 cm]

Hauteur du produit      0.5 in [1.2 cm]

Poids du produit      2.5 oz [72.0 g]

---

Informations d'emballage

Longueur du Paquet      4.6 in [11.7 cm]

Largeur du Colis      3.7 in [9.3 cm]

Hauteur du Paquet      1.3 in [3.3 cm]

Poids brut      2.0 oz [56.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet      1 - SFP Transceiver

---

Informations de garantie

Warranty      À Vie

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis