

Cavo Twinax con collegamento diretto SFP+ compatibile con Dell EMC DAC-SFP-10G-1M
- 1 m

ID prodotto: DACSFP10G1M




Il DACSFP10G1M è un cavo in rame a collegamento diretto SFP+ compatibile con Dell EMC DAC-SFP-10G-1M e progettato, programmato e testato per funzionare con server o router compatibili con Dell EMC™ e conforme agli standard del settore MSA.

Questo cavo in rame Twinax passivo cavo di rame passivo supporta le applicazioni 10 GbE collegate attraverso porte SFP+. Questo modulo cavo di rame di 1 m con funzione hot-swap semplifica aggiornamenti e sostituzioni e riduce al minimo le interruzioni della rete.

Progettato in funzione dell'alta velocità, questo cavo SFP+ a bassa potenza e latenza è un'alternativa economica ai cavi assemblati in fibra ottica. Supporta applicazioni a breve distanza come switch di rete o connessioni server point-to-point e in-rack.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- 100% di compatibilità garantita con Dell EMC DAC-SFP-10G-1M

- I cavi SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
- Un'alternativa di cablaggio economica agli allestimenti in fibra ottica
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,0 W

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Dell EMC
Tipo cavo	Passive Copper Cable

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Impedenza	100 Ohm
Tipo fibra	Rame
Modalità operativa fibra	Full Duplex
DDM	Sì
Reti compatibili	10 Gbps
MTBF	61,728,395 hours
Consumo energetico	< 1W

Connettore/i

Connettore A	1 - SFP+
Connettore B	1 - SFP+

Alimentazione

Tensione di uscita	3.3V DC
--------------------	---------

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
-------------------------	-----------------------------

	Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Umidità	0~85% RH
Caratteristiche fisiche		
	Lunghezza prodotto	3.3 ft [1.0 m]
	Larghezza prodotto	0.6 in [1.4 cm]
	Altezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
	Peso prodotto	2.6 oz [74.0 g]
Informazioni confezione		
	Lunghezza Confezione	5.2 in [13.3 cm]
	Larghezza del Pacco	6.3 in [15.9 cm]
	Altezza del Pacco	0.7 in [1.9 cm]
	Peso spedizione (confezione)	2.9 oz [82.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - SFP+ Cable
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.