

1U kabelpaneel met klittenbanden voor horizontale servers - kabelorganisator met 4 klittenbanden

Productcode: CMVELC1U



Het CMVELC1U kabelpaneel met klittenbanden wordt bevestigd aan een standaard 19 inch rack met 2 of 4 pennen voor het organiseren van kabels, zonder dat stof en vuil in het rack kunnen komen. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Met deze 1U kabelorganisator, die is gemaakt van hoogwaardig staal en voorzien van 4 klittenbanden, kunt u kabels bundelen en precies daar plaatsen waar u dat voor eenvoudig kabelbeheer. Het paneel bevordert ook de juiste luchtstroom door het rack door de open ruimtes tussen de apparatuur af te sluiten.

Deze horizontale kabelorganisator kan gemakkelijk worden geïnstalleerd dankzij de meegeleverde 2 sets met schroeven (10/32 en 12/24).

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Geschikt voor serverracks en -kasten, gestructureerde bedradingskasten en netwerkdistributiekabels voor een overzichtelijke organisatie van kabels

Eigenschappen

- 4 kabelklittenbanden
- Neemt slechts 1U rackruimte in beslag
- TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
- Robuust uitgevoerd in staal
- Wordt gemonteerd aan standaard 19 inch serverracks met 2 of 4 pennen
- Inclusief rekschroeven

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
U-hoogte	1U
Industriestandaarden	EIA RS310-D
Stand	Horizontaal
Montage-opties	Frontmontage (alleen voorzijde)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Dikte behuizing	0.1 in [1.6 mm]
Lengte product	0.3 in [6.6 mm]
Breedte product	18.3 in [46.5 cm]
Hoogte product	1.2 in [3.2 cm]
Gewicht product	12.6 oz [356.3 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	19.3 in [48.9 cm]

Package Width	2.0 in [5.0 cm]
Package Height	1.1 in [2.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.0 lb [0.5 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - 1U kabelpaneel
	4 - Klittenbanden
	4 - 10/32 paneelschroeven
	4 - 12/24 paneelschroeven

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.