


1,8m RJ45 auf DB9 Cisco Konsolen Management Router Kabel - St/Bu

Produkt-ID: DB9CONCABL6



Das 1,8 m lange Cisco Konsolenmanagementkabel DB9CONCABL6 ist als Ersatzkabel für die Verwendung mit verschiedenen Cisco-Routern, einschließlich der Serien 600, 800, 1600 und 1700, konzipiert.

Das Cisco Konsolenmanagementkabel von StarTech.com entspricht der Cisco Teilenummer: CAB-CONSOLE-RJ45 und dem AIR-CONCAB1200-Konsolenkabel für die Plattformen 1130AG, 1200, 1230AG und 1240.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Verbinden Sie Ihr Cisco-Gerät (Switch, Router, Firewall usw.) mit PC oder Laptop für Neuprogrammierung und Aktualisierung des Cisco-Geräts

Merkmale

- 1x RJ-45-Stecker
 - 1x DB-9-Buchse
 - Kompatibel mit Cisco-Geräten
-

Hardware

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Garantiebestimmungen | Lifetime |
| Anzahl von Leitern | 8 |
| Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride |

Steckverbinder

| | |
|------------------|-----------------------|
| Steckverbinder A | RJ-45 |
| Steckverbinder B | DB-9 (9-polig, D-Sub) |

Physische Eigenschaften

| | |
|----------------|------------------|
| Farbe | Blau |
| Drahtstärke | 24 AWG |
| Kabellänge | 6.0 ft [1.8 m] |
| Produktlänge | 6.1 ft [1.8 m] |
| Produktbreite | 1.3 in [33.4 mm] |
| Produkthöhe | 0.6 in [15.7 mm] |
| Produktgewicht | 3.2 oz [90.0 g] |

Verpackungsinformationen

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Package Length | 0.1 in [1.6 mm] |
| Package Width | 7.9 in [20.0 cm] |
| Package Height | 8.7 in [22.0 cm] |
| Versandgewicht (Verpackung) | 3.5 oz [100.0 g] |

Verpackungsinhalt

| | |
|--------------------|--|
| Im Paket enthalten | 1,8 m langes RJ45-auf-DB9-Konsolenmanagementrouterkabel - Stecker/Buchse |
|--------------------|--|

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.