

Verticale kabelmanager met D-ring haken - 0U - 91 cm

Productcode: CMVER20UD



Deze 91 cm verticale kabelmanager is een eenvoudige en ruimtebesparende manier om de kabels in uw server rack te organiseren. U kunt de kabelmanager verticaal in uw rack bevestigen, zodat de kabels netjes tussen op verschillende hoogtes gemonteerde apparatuur worden geleid.

De 0U kabelmanager biedt veelzijdige installatieopties en is compatibel met de meeste racks die 20U of groter zijn. Het paneel heeft een 0U design dat geen montageruimte in beslag neemt, en dankzij de eenvoudige, gereedschapsloze installatie kan hij indien nodig gemakkelijk worden bevestigd of verplaatst.

De kabelmanager maakt gebruik van een D-ringhaken om kabels verticaal aan de zijkant van uw rack te leiden, zodat ze netjes tussen op verschillende hoogtes gemonteerde apparatuur lopen. Zo kunt u op een nette en georganiseerde manier kabels aanleggen van apparaten die onderin uw rack zijn gemonteerd naar andere apparaten bovenin het rack, zonder dat daartussen een kabelwarboel ontstaat.

Netjes georganiseerde en geleide kabels verbeteren niet alleen het uiterlijk en de toegankelijkheid van uw rack, maar vergemakkelijken ook de installatie, de toegang en het onderhoud van uw rack componenten.

Voor maximale compatibiliteit met bijna elk server rack kunt u de kabelpanelen installeren in de montagegaten die in de meeste rack apparatuur te vinden zijn. Bij de gereedschapsloze montage methode wordt het kabelpaneel bevestigd aan de sleutelgatvormige montagegaten in uw rack.

Bij de horizontale montagerail methode wordt het kabelpaneel bevestigd aan de horizontale montagerails aan de zijkant van uw rack.

Bij racks die deze installatiemethoden niet ondersteunen, kunt u de kabelpanelen ook op een andere manier monteren, zoals de niet-gestandaardiseerde gaten in uw rack wanden en behuizingen of de rack units van apparatuurmontagerails.

Door uw kabels door een paneel te leiden, wordt de belasting verminderd die vaak op kabels wordt uitgeoefend. Dit voorkomt beschadiging of losraken van de kabels en zorgt voor trekontlasting van apparatuurpoorten, waardoor schade aan uw dure in een rack gemonteerde apparaten wordt voorkomen.

Een goede geleiding van uw kabels verbetert ook de luchtstroom, die voor een passieve koeling van de apparaten in uw rack zorgt en daardoor voor optimale bedrijfstemperaturen van uw apparatuur zodat de kans op schade door oververhitting van uw rack wordt verkleind.

De CMVER20UD wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Leid kabels van een server die achterin in uw rack is gemonteerd, naar patchpanelen die aan de bovenkant zijn gemonteerd
- Leid kabels in uw rack naar de zijkant, om de luchtstroom te verbeteren
- Houd in een rack gemonteerde apparatuur toegankelijk

Eigenschappen

- Verbeter het uiterlijk van uw rack m.b.v. een verticale kabelmanager met D-ringhaken
- Versterk de passieve koeling in uw rack door kabels te organiseren en zo de luchtstroom te verbeteren
- Maak uw rack toegankelijker door uw kabels te organiseren voor probleemloos onderhoud en schaalbaarheid
- 91 cm (20U) hoog

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Type frame	Staal
U-hoogte	20U
Stand	Verticaal

	Montage-opties	Front and Rear Mount
<hr/>		
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Staal
	Lengte product	2.0 in [50.0 mm]
	Breedte product	34.0 in [86.4 cm]
	Hoogte product	3.4 in [87.0 mm]
	Gewicht product	27.6 oz [783.1 g]
<hr/>		
Verpakkingsinformatie		
	Package Length	37.8 in [96.0 cm]
	Package Width	5.7 in [14.5 cm]
	Package Height	4.1 in [10.5 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	2.9 lb [1.3 kg]
<hr/>		
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	verticale kabelmanager M4 x 16 mm schroeven M4 moeren 12 mm onderleggingen Handleiding
<hr/>		

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

