

サーバーラック/キャビネット用縦型ケーブルダクト 91cm ダクト型ケーブルマネージャー

製品ID: CMVER20UF



91cm

縦型ケーブルダクト。サーバーラックのスペースを効率的に活用しながらケーブルを整理します。ラックに沿って縦方向に設置し、マウント高さが異なる機器のケーブルをすっきりまとめます。

この0Uケーブルマネージャは、20U以上のラックで使用できる縦型設置オプションを提供します。パネルはマウントスペースが不要な0Uデザインになっており、設置に道具がいらないため必要に応じて簡単に位置を変えることができます。

この縦型ケーブルマネージャは、中に通すケーブルを目隠しするカバーパネルがついたフィンガーダクト方式を使用し、異なる高さに設置された機器と機器との配線を整理します。ラック下部にマウントした機器から、ラック上部への機器への配線がすっきりとまとまり、ケーブルが垂れ下がったままになりません。

すっきりとした配線は見栄えが良だけでなく、ラックコンポーネントの設置、アクセス、メンテナンスもしやすくなります。

このダクト型ケーブルマネージャは、大部分のラック装置についているラックマウント穴に取り付けることができるため、一般的なサーバーラックで幅広く使うことができます。ラックについている鍵穴型のマウントホールに本製品をツールレス方式で本製品を取り付け可能です。

水平マウントレール方式では、本製品をラック側面についている水平マウントレールに取り付けます。

これらの設置方式をサポートしていないラックでは、ラック側面、エンクロージャ、装置ラックユニットなどについている独自の取り付け穴を利用するなど、別の方法で取り付けすることができます。

パネルを使用した配線は、ケーブルにかかる負荷を軽減します。ケーブルの損傷や接続途絶のリスクを回避し、装置ポートへの負荷も軽減し高価なラックマウント機器への損傷を防ぎます。

すっきりとした配線は通気性を確保し、ラックに格納した装置の過熱による損傷を防ぎ、最適な動作温度の保持にもつながります。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ラック下部に設置したサーバーからラック上部パッチパネルへのケーブル引き回し
- ・ケーブルをラック側面に沿って配線し通気性を改善
- ・ラックマウント機器へのアクセスを確保

製品の特長

- ・フィンガーダクト縦型ケーブルマネージャーでラックの外観を改善
- ・配線を整理して通気性を改善し適切な動作温度を保持
- ・ケーブルを整理して保守がしやすいようラックへのアクセスを改善
- ・91cmの高さでラックのマウントスペースを全く取らない設計
- ・ラックに沿って縦方向に設置するケーブルマネージャーで機器間のケーブルを整理
- ・突発的にケーブルに負荷がかかり機器を傷つけるリスクを回避

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
フレームタイプ	スチール、プラスチック
U高さ	20 U
向き	縦方向
取り付けオプション	Front and Rear Mount

物理的特徴

色	ブラック
エンクロージャタイプ	スチール、プラスチック
製品縦	10.0 cm [3.9 in]
製品横	85.2 cm [33.6 in]
製品高さ	7.3 cm [2.9 in]
製品重量	2.3 kg [5.0 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	94.0 cm [37.0 in]
パッケージ横	15.7 cm [6.2 in]
パッケージ高さ	13.0 cm [5.1 in]

工場出荷時(パッケージ)重量 2.8 kg [6.3 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – 縦型ケーブルオーガナイザー
	4 – M5ケーシナット
	4 – M5ケーシネジ
	2 – M4ナット
	1 – 取扱説明書

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。