

Cable de 10m DisplayPort Activo - Cable DisplayPort 4K Ultra HD - Cable DP a DP para Proyector/Monitor - Cable de Vídeo/Pantalla DP - Conectores DP con Pestillo

ID del Producto: DISPL10MA



El cable DisplayPort™ activo de 10 m, modelo DISPL10MA, incluye un amplificador de señal activo integrado para conexiones a distancia de hasta 10 m (más del doble del límite de 4.8 m) entre dispositivos con DisplayPort disponible, sin pérdida de señal.

Este cable DP duradero pero liviano está fabricado con un alambre más fino de 0.03 mm² que permite una instalación más flexible con el mínimo estorbo. Además, el cable incluye circuitos de amplificación integrados que amplifican activamente la señal DisplayPort sin que se requiera una fuente de alimentación externa.

Este cable de 10 m ofrece un ancho de banda de 10.8 Gbps, con soporte para resoluciones máximas de hasta 2560×1600 (WQXGA) y soporte opcional para audio. Este cable tiene capacidad tanto HDCP, como DPCP, lo cual garantiza que el contenido mostrado está protegido digitalmente.

Este cable DisplayPort (10 metros) está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com.

Nota: el cable tiene un diseño unidireccional que requiere que sea instalado en la dirección correcta. Consulte las etiquetas de fuente ("source") y pantalla/imagen ("display") en los conectores DisplayPort, a fin de garantizar que el dispositivo (monitor, proyector, etc.) y la fuente DisplayPort se conecten correctamente.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte una pantalla DisplayPort a un PC o a una fuente alterna de DisplayPort, a distancias largas, sin pérdida de señal

Características

- **CABLE LIGERO Y DURABLE:** Cable ligero de larga duración; cable de 32AWG; cubierta de PVC flexible; blindaje EMI superior con lámina de Al-Mylar y trenzado de cobre que proporciona una mayor calidad de video y audio; Retrocompatible con DP 1.1
- **APLICACIONES:** Ideal para el hogar/oficina/aula, funciona con su laptop/estaciones de trabajo profesionales con tarjetas gráficas FirePro™ S9000/7000, W8100/7100/5100 o R5000; Uso con monitores UHD/4K, proyector o pantalla grande
- **ESPECIFICACIONES** 10m | Negro | DisplayPort v1.2 | 32 AWG | Cubierta de PVC | Blindaje: Lámina de Al-Mylar trenzado | HBR, MST, GTC | Garantía de 2 años | Nota: El conector DP etiquetado como "Display" se conecta del lado de la pantalla
- **CIRCUITO ACTIVO:** El amplificador activo alimentado por el bus potencia las señales de video en distancias más largas de hasta 10m (no se necesita una fuente de alimentación externa), admite espacios de color adicionales
- **CABLE DISPLAYPORT ACTIVO:** El cable activo de 10m admite 4K (3840x2160p a 30Hz), 10,8 Gbps de ancho de banda, HBR, 8Ch de audio, transporte de flujos múltiples (MST), GTC para una sincronización precisa de los canales de audio y 3D estéreo (1080p a 60Hz)

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Conductores	19
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)

Conector(es)

Conector A	1 - DisplayPort (20 pines)
------------	----------------------------

Conector B 1 - DisplayPort (20 pines)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Características Físicas

Color Negro
Estilo de Conector Recto
Calibre del Conductor 32 AWG
Longitud del Cable 32.8 ft [10 m]
Longitud del Producto 32.8 ft [10.0 m]
Ancho del Producto 0.8 in [2.0 cm]
Altura del Producto 0.5 in [1.2 cm]
Peso del Producto 16.0 oz [452.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 13.0 in [33.0 cm]
Ancho de la Caja 10.0 in [25.5 cm]
Altura de la Caja 1.6 in [4.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.0 lb [0.5 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable DisplayPort® activo de 10 m - M/M

Información Acerca de la Garantía

Warranty

2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.