

Gestor Organizador Vertical de Cableado con Anillas en D (D-ring) - 40U - 1,8m

ID del Producto: CMVER40UD



Este gestor vertical de cables de 1,8m (2 paneles de 91cm) constituye una forma sencilla y que ahorra espacio de organizar los cables en su rack de servidores. Puede instalar verticalmente el gestor de cables de dos paneles en su rack, para guiar de forma ordenada los cables entre el equipo instalado, a diferentes alturas.

El gestor de cables 0U ofrece versátiles opciones de instalación y es compatible con la mayoría de los racks de tamaño 40U o superior. Los paneles tienen un diseño 0U que no ocupa espacio de montaje, además de que su instalación es sencilla, sin herramientas, lo cual significa que su montaje o cambio de posición resulta fácil.

El gestor de cables utiliza un método mediante anillas en D que guían de forma ordenada los cables que pasan a través. Organizar y encaminar bien los cables no solo mejora el aspecto y acceso de su rack, sino que además facilita la instalación, acceso y mantenimiento de los componentes del rack.

Este versátil sistema de gestión de cables se compone de dos paneles de 91cm, lo cual le permite configurar cada uno de ellos como sea necesario para instalar todo su equipo. Puede instalar los paneles individuales de extremo a extremo (de arriba a abajo), para que cubran la altura de su rack, o instalarlos sobre cualquiera de los laterales o la parte frontal o posterior de su rack, a fin de gestionar varios cables en varias ubicaciones.

El gestor de cables de dos piezas se instala verticalmente en un lateral de su rack, para guiar de forma ordenada los cables entre el equipo instalado, a diferentes alturas. Es una manera ordenada y bien organizada de gestionar los cables de los dispositivos que estén instalados en la parte inferior de su rack, junto con los que estén instalados en la parte superior, sin que haya una maraña de cables colgando.

Para máxima compatibilidad con casi cualquier rack de servidores, es posible instalar paneles de gestión de cables, mediante agujeros de montaje generalmente incluidos en la mayoría de los equipos para rack. Este método de montaje sin herramientas permite la instalación del panel de gestión de cables a través de los agujeros en forma de llave incluidos en su rack.

El método de carril de montaje horizontal permite instalar el panel de gestión de cables en los carriles de montaje horizontales situados a lo largo de los lados de su rack.

En el caso de racks no compatibles con estos métodos de instalación, también es posible instalar los paneles de gestión de cables por otros métodos, como el uso de agujeros no estándar incluidos en las paredes y cajas internas de su rack, o las unidades de rack en los carriles de montaje de equipos.

Encaminar sus cables a través de un panel reduce la tirantez que suele producirse en los cables. Esto evita daños en el cable o interrupciones de la conexión, además de evitar tirantez y daños en los puertos de sus costosos equipos/dispositivos instalados en un rack.

Encaminar debidamente los cables mejora la circulación del aire, lo cual enfría de forma pasiva los dispositivos instalados en su rack, lo cual a su vez ayuda a que los equipos funcionen a temperatura óptima y reducen las probabilidades de daños causados por el sobrecalentamiento de su rack.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Guíe cables desde un servidor instalado en la parte inferior de su rack, hacia paneles de parcheo instalados en la parte superior
- Tienda cableado en un lado de su rack, con el fin de mejorar la circulación del aire
- Mantenga acceso todo su equipo instalado en un rack

Características

- Mejore la apariencia de su rack mediante el uso de un organizador de cables vertical con ganchos de anillas en D
- Para mejorar la circulación de aire, utilice este panel de gestión de cables para organizar sus cable y mejorar el enfriamiento pasivo
- El panel guiacables con anillas para gestion de cables facilita el acceso a su rack y organiza los cables para facilitar el mantenimiento
- Panel guiacables con una altura de 182 cm (6 pies), 40U

Política de Garantía	2 Years
Tipo de Marco	Acero
Altura U	40U
Orientación	Vertical
Opciones de Montaje	Front and Rear Mount

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
	Plastic (D-Rings)
Longitud del Producto	2.0 in [5.0 cm]
Ancho del Producto	68.0 in [172.7 cm]
Altura del Producto	3.4 in [8.7 cm]
Peso del Producto	3.4 lb [1.5 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	37.0 in [94.0 cm]
Ancho de la Caja	6.1 in [15.4 cm]
Altura de la Caja	4.2 in [10.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.6 lb [2.1 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	2 - organizadores verticales de cables
	4 - tornillos M4 x 16mm
	8 - tuercas M4

8 - arandelas de 12mm

1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.