

Verticale kabelmanager met D-ring haken - 0U - 1,8 m

Productcode: CMVER40UD



Deze 1,8 m verticale kabelmanager (2 x 91 cm panelen) is een eenvoudige en ruimtebesparende manier om de kabels in uw server rack te organiseren. U kunt de kabelmanager verticaal in uw rack bevestigen, zodat de kabels netjes tussen op verschillende hoogtes gemonteerde apparatuur worden geleid.

De 0U kabelmanager biedt veelzijdige installatieopties en is compatibel met de meeste racks die 40U of groter zijn. De panelen hebben een 0U design dat geen montageruimte in beslag neemt, en dankzij de eenvoudige, gereedschapsloze installatie kunnen ze, indien nodig, gemakkelijk worden bevestigd of verplaatst.

De verticale kabelmanager maakt gebruik van D-ringhaken die de kabels die erdoor heen lopen netjes geleiden. Goed georganiseerde en geleide kabels verbeteren niet alleen het uiterlijk en de toegankelijkheid van uw rack, maar vergemakkelijken ook de installatie, de toegang en het onderhoud van uw rack componenten.

Deze veelzijdige kabelmanager bestaat uit twee 91 cm panelen, zodat u elk paneel overeenkomstig de behoeften van al uw apparatuur kunt configureren. U kunt de individuele panelen van het ene uiteinde naar het andere (van boven naar beneden) installeren, zodat zij overeenkomen met de hoogte van uw rack, of aan een van beide kanten of aan de voor- en achterkant van uw rack voor het organiseren van kabels op meerdere plaatsen.

De tweedelige kabelmanager loopt verticaal aan de zijkant van uw rack, zodat de kabels netjes tussen op verschillende hoogtes gemonteerde apparatuur worden geleid. Zo kunt u op een nette en georganiseerde manier kabels aanleggen van apparaten die onderin uw rack zijn gemonteerd naar andere apparaten bovenin het rack, zonder dat daartussen een kabelwarboel ontstaat.

Voor maximale compatibiliteit met bijna elk server rack kunt u de kabelpanelen installeren in de montagegaten die in de meeste rack apparatuur te vinden zijn. Bij de gereedschapsloze montage methode wordt het kabelpaneel bevestigd aan de sleutelgatvormige montagegaten in uw rack.

Bij de horizontale montagerail methode wordt het kabelpaneel bevestigd aan de horizontale montagerails aan de zijkant van uw rack.

Bij racks die deze installatiemethoden niet ondersteunen, kunt u de kabelpanelen ook op een andere manier monteren, zoals de niet-gestandaardiseerde gaten in uw rack wanden en behuizingen of de rack units van apparatuurmontagerails.

Door uw kabels door een paneel te leiden, wordt de belasting verminderd die vaak op kabels wordt uitgeoefend. Dit voorkomt beschadiging of losraken van de kabels en zorgt voor trekontlasting van apparatuurpoorten, waardoor schade aan uw dure in een rack gemonteerde apparaten wordt voorkomen.

Een goede geleiding van uw kabels verbetert ook de luchtstroom, die voor een passieve koeling van de apparaten in uw rack zorgt en daardoor voor optimale bedrijfstemperaturen van uw apparatuur zodat de kans op schade door oververhitting van uw rack wordt verkleind.

De CMVER40UD wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Leid kabels van een server die achterin in uw rack is gemonteerd, naar patchpanelen die aan de bovenkant zijn gemonteerd
- Leid kabels in uw rack naar de zijkant, om de luchtstroom te verbeteren
- Houd in een rack gemonteerde apparatuur toegankelijk

Eigenschappen

- Verbeter het uiterlijk van uw rack m.b.v. een verticale kabelmanager met D-ringhaken
- Versterk de passieve koeling in uw rack door kabels te organiseren en zo de luchtstroom te verbeteren
- Maak uw rack toegankelijker door uw kabels te organiseren voor probleemloos onderhoud en schaalbaarheid
- 1,8 meter (40U) hoog

Hardware

Garantiebeleid

2 Years

Type frame	Staal
U-hoogte	40U
Stand	Verticaal
Montage-opties	Front and Rear Mount

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	2.0 in [50.0 mm]
Breedte product	5.7 ft [1.7 m]
Hoogte product	3.4 in [87.0 mm]
Gewicht product	3.4 lb [1.5 kg]

Verpakkingsinformatie

Package Length	37.2 in [94.5 cm]
Package Width	6.0 in [15.2 cm]
Package Height	4.3 in [10.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.6 lb [2.1 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	<ul style="list-style-type: none"> verticale kabelmanagers M4 x 16 mm schroeven M4 moeren 12 mm onderleggringen Handleiding
-------------	--

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.