

Vertikal kabelorganiserare med fingerkanaler - 0U - 1,8 m

Produkt ID: CMVER40UF



Denna vertikala kabelhanterare på 1,8 m (2 paneler på 91 cm) ger dig ett enkelt och yteffektivt sätt att organisera kablarna i ditt serverrack. Du kan fästa två-panels-kabelhanteraren vertikalt i ditt rack för att vägleda kablarna mellan utrustning som är monterade på olika höjd.

0U-kabelhanteraren har mångsidiga installationsalternativ och är kompatibel med de flesta rack som är 40U eller större. Panelerna har en 0U-design som inte tar upp någon monteringsyta och med enkel verktygslös installation är de enkla att fästa eller flytta på vid behov.

Den vertikala kabelhanteraren använder en fingerkanal för kabelhantering som inkluderar en täckpanel som täcker kablarna som är dragna genom den.

Att ha välorganiserade och vägleda kablar förbättrar inte bara utseendet och tillgängligheten på ditt rack utan gör det även enklare att installera, få åtkomst till och underhålla rack komponenter.

Detta mångsidiga kabelhanteringssystem består av två paneler på 91 centimeter så att du kan konfigurera varje panel vid behov för att tillgodose all din utrustning. Du kan installera de individuella panelerna ände mot ände (topp till botten) så att de täcker rackets höjd eller på endera sida eller fram- eller baksidan av racket för att hantera kablar på flera ställen.

Kabelhanteraren i två delar går vertikalt längs sidan av ditt rack för att vägleda kablar mellan utrustning som är monterad på olika höjder. Den är ett städad och välorganiserat sätt att dra kablar från enheter monterade mot rackets botten till andra enheter monterade nära toppen, utan att lämna kabelhärvor där emellan.

För maximal kompatibilitet med i stort sett alla serverrack kan du installera kabelhanteringspanelerna med hjälp av monteringshål som ofta finns på rackutrustning. Den verktygslösa monteringsmetoden fästs på kabelhanteringspanelen till de nyckelhålsformade monteringshålen som är inbyggda i ditt rack.

Metoden med den horisontella monteringsknan fäster kabelhanteringspanelen till de horisontella

monteringsckenorna som sitter längs sidan på ditt rack.

För rack som inte har stöd för dessa installationsmetoder kan du montera kabelhanteringspanelerna på andra sätt, som till exempel de icke-standardiserade hålen som finns på rackväggar och -kabinett eller rackenheter på monteringsckenor för utrustning.

Att dra dina kablar genom en panel minskar spänningen som kablar ofta får. Detta förhindrar kabelskador eller anslutningsförlust och reducerar belastning på utrustningsportar för att förhindra skador på dina dyra rackmonterade enheter.

Att dra kablar ordentligt förbättrar även luftflödet som passivt kyler enheter som förvaras i ditt rack och för att din utrustning ska ha optimala temperaturer för att minska risken för skador som orsakas av överhettning.

CMVER40UF täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Vägled kablar, från en server som är monterad mot botten av ditt rack, till patchpaneler som är monterade nära toppen
- Dra kablar i ditt rack till sidan för att förbättra luftflöde
- Håll rackmonterad utrustning tillgänglig

Funktioner

- Förbättra utseendet på ditt rack med hjälp av en vertikal kabelhanterare med fingerkanaler
- Främja passiv kylning i ditt rack genom att organisera kablarna för att förbättra luftflödet
- Gör ditt rack mer lättillgängligt genom att organisera dina kablar för problemfritt underhålla och skalbarhet
- Hjälper till med att eliminera kabelbelastning för att skydda din utrustning från skador orsakade av plötslig kabelspänning
- 1,8 m (40U) hög

Hårdvara

Garantipolicy

2 Years

Ramtyp	Stål och plast
U-höjd	40U
Inpassning	Vertical
Monteringsalternativ	Frontmontering (fram och bak)

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål och plast
Produktlängd	5.6 ft [1.7 m]
Produktbredd	3.9 in [100.0 mm]
Produkthöjd	2.9 in [73.0 mm]
Produktvikt	3.8 lb [1.7 kg]

Förpackning

Package Length	13.8 in [35.1 cm]
Package Width	9.2 in [23.4 cm]
Package Height	6.7 in [17.1 cm]
Fraktvikt (förpackning)	5.2 lb [2.4 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	vertikala kabelorganiserare
	M5 korgmuttrar
	M5-korgskruvar
	M4-muttrar
	Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

