

## Cavi di raccordo di sicurezza - Confezione da 20 - Acciaio - Regolabili

ID prodotto: CONNLOCKPK20



Fissando i cavi e gli adattatori dongle nelle sale riunioni, presso le postazioni di lavoro e altre aree, si possono evitare costosi furti o perdite accidentali. Questi cavi di raccordo di sicurezza in acciaio offrono una misura di sicurezza fisica, consentendo di attaccare cavi e adattatori gli uni con gli altri.

La confezione da 20 raccordi per cavi universali consente in modo semplice ed economico di ridurre al minimo la necessità di sostituire costantemente i cavi nelle sale d'attesa, nelle aree pubbliche e nelle aree di lavoro e di riunione. Oltre a fungere da antifurto per la sicurezza di cavi e adattatori, consentono anche di mantenere i cavi ben organizzati, assicurando sempre l'adattatore o il cavo giusto nella posizione giusta.

I raccordi per cavi e adattatori sono costituiti da un sottile cavo in acciaio resistente rivestito in PVC, che assicura un efficace deterrente contro i furti.

Il cavo di sicurezza in acciaio flessibile può essere avvolto con facilità intorno a cavi o adattatori e fissato in posizione con le boccole in alluminio, utilizzando una pinza a crimpare standard (non inclusa). Per un uso versatile, è possibile tagliare i raccordi per cavi da 300 mm alla lunghezza desiderata, utilizzando una forbice tagliafili (non inclusa). Il raccordo in acciaio non pone limiti in termini di requisiti di spazio e non limita l'utilizzo del cavo o dell'adattatore.

Come opzione, è possibile coprire le boccole in alluminio con la guaina termoretraibile nera (inclusa).

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Fissaggio di cavi e adattatori in sale riunioni, postazioni di lavoro, sale d'attesa e aree pubbliche
- Adattatori e cavi sempre collegati alle apparecchiature giusti in sale riunioni, aule o sale conferenze

## Caratteristiche

- Fissaggio di cavi e adattatori come deterrente contro i furti grazie a questi raccordi per cavi in acciaio
- Installazione facile e veloce mediante una pinza a crimpare (non inclusa)
- Un'elegante guaina termoretraibile nera copre le boccole in alluminio (opzionale)
- Conforme al TAA per gli acquisti del programma GSA (General Services Administration)
- Da tagliare alla lunghezza desiderata mediante una forbice tagliafili (non inclusa) per un uso flessibile

---

### Caratteristiche fisiche

Norme di garanzia	5 Years
Colore	Nero
Lunghezza prodotto	12.2 in [31.1 cm]
Larghezza prodotto	0.1 in [2.2 mm]
Altezza prodotto	0.1 in [2.2 mm]
Peso prodotto	0.2 oz [6.0 g]

---

### Informazioni confezione

Quantità confezione	20
Lunghezza Confezione	8.1 in [20.7 cm]
Larghezza del Pacco	7.6 in [19.4 cm]
Altezza del Pacco	0.9 in [2.3 cm]
Peso spedizione	4.5 oz [128.0 g]

(confezione)

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	20 - Raccordi per cavi in acciaio
	40 - Ghiere in alluminio
	40 - Guaina termoretraibile

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty	5 Anni
----------	--------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

