

Cavo DisplayPort 1.2 da 30 cm - Cavo DisplayPort certificato VESA 4K x 2K Ultra HD -
Cavo DP a DP corto per monitor - Cavo video DP sottile - Connettori DP a scatto

ID prodotto: DISPLPORT1L



Il cavo DisplayPort 1.2 da 30 cm DISPLPORT1L con latching offre un collegamento sicuro tra i dispositivi dotati di DisplayPort ed è in grado di fornire prestazioni superiori rispetto a HDMI® o DVI Dual Link.

Il cavo DP supporta risoluzioni elevate fino a 4k x 2k (4096 x 2160) @ 60Hz con una larghezza di banda HBR2 massima di 21,6 Gbps. Il cavo supporta inoltre il Multi-Stream (MST) per il collegamento a margherita di più monitor e fornisce il supporto audio opzionale.

Il cavo DisplayPort corto da 30 cm è ideale per le applicazioni mobili, ad esempio per il collegamento del laptop a un monitor e fornisce una soluzione portatile che lo rende ideale da trasportare come accessorio per laptop.

Il cavo DISPLPORT1L assicura che i contenuti digitalmente protetti vengano visualizzati correttamente grazie alla funzione HDCP e DPCP.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente il collegamento di un monitor DisplayPort a un'altra sorgente DisplayPort o al PC

Caratteristiche

- **HIGH PERFORMANCE CABLE:** This 1ft (30cm) VESA Certified DisplayPort v1.2 cable supports 4K x 2K (3840x2400p 60Hz), 21.6 Gbps bandwidth, HBR2, 8Ch Audio, Multi-Stream Transport (MST), GTC for precise audio channel timing & 3D Stereo (2560x1600p 120Hz)
- **RELIABLE DESIGN:** Durable ABS connectors with flexible PVC strain relief & jacket prevents fraying/damage due to bending or rough usage; Metal connector sub-structure provides EMI shielding; Latching DP connectors prevent accidental disconnection
- **QUALITY CONSTRUCTION:** 28AWG wire with gold-plated connectors for improved signal integrity and reliability; Superior EMI shielding with Al-Mylar foil and copper braid provides higher quality video and audio; Backwards compatible with DP 1.1
- **APPLICATIONS:** Ideal for home/offices/boardrooms/conference rooms/classrooms; works with your professional workstations with FirePro™ S9000/7000, W8100/7100/5100 or R5000 graphic cards; Use with 1080p/UHD/4K monitors, projector or large display
- Progettato e prodotto secondo gli standard DisplayPort 1.2

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	19
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)

Connettore/i

Connettore A	1 - DisplayPort (20 pin)
Connettore B	1 - DisplayPort (20 pin)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	28 AWG
Lunghezza del cavo	1.0 ft [0.3 m]

OD cavo	0.3 in [6.5 mm]
Lunghezza prodotto	12.0 in [30.5 cm]
Larghezza prodotto	0.8 in [2.1 cm]
Altezza prodotto	2.7 in [6.8 cm]
Peso prodotto	1.6 oz [46.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.3 in [15.9 cm]
Package Width	5.0 in [12.7 cm]
Package Height	0.7 in [1.8 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.6 oz [46.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo DisplayPort con scatto 30 cm
-----------------------------	---------------------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.