Docking Station DVI para Dos Monitores - Replicador de Puertos para Portátil USB-C - Incluye Adaptador USB-C a USB-A y Adaptadores HDMI y VGA

ID del Producto: DK30BACDD

Este replicador de puertos para ordenador portátil y doble monitor DVI se conecta fácilmente a su ordenador portátil equipado con USB-C™ (solo Windows), lo cual permite crear una estación de trabajo de tamaño grande que ofrece flexibilidad de pantallas, carga rápida de dispositivos y comodidad en el escritorio para su espacio de trabajo doméstico o de oficina.

Es un accesorio esencial para su ordenador portátil equipado con USB Type-C™, como los modelos Dell™ XPS™ 15, 13 o 12, así como Google Chromebook™.

USB-C es la próxima generación de conectividad universal y todos sus conectores son de tamaño pequeño, reversibles y de fácil uso. La mayoría de los modelos de ordenador portátil más recientes incluyen un puerto USB-C o Thunderbolt™ 3 USB-C, pero en muchos casos no incluyen otros puertos esenciales de conectividad.

Este replicador se adapta a su ordenador portátil equipado con USB-C para ofrecerle diversos puertos de conectividad, incluyendo: salida de vídeo dual DVI, cinco puertos USB 3.0, Ethernet Gigabit, así como una entrada de conjunto de auriculares y micrófono.

Aumente su productividad y agregue compatibilidad con doble monitor a su estación de trabajo. La posibilidad de doble vídeo le permite trabajar más rápido, ya que puede visualizar más contenido a la vez y evitar las molestias de tener que reorganizar o redimensionar sus ventanas.

Para más flexibilidad de pantallas, se incluyen dos adaptadores de vídeo DVI, lo cual permite evitar frustraciones y gastos al adquirir productos adicionales solo para ajustar sus pantallas ya utilizadas.

Ahora puede evitar cualquier estrés debido a las limitaciones de la interfaz, gracias a la posibilidad de adaptación inmediata a los tipos de monitor más populares. Gracias a las opciones de salida de vídeo que ofrece este replicador, resulta ideal en entornos de zonas de trabajo compartidas ("hot desk").

Cargue sus dispositivos móviles más rápido, con o sin el ordenador portátil conectado al replicador de puertos. La carga por USB resulta práctica, rápida y accesible a través de dos puertos USB de carga rápida siempre activos, situados en la parte frontal del replicador. Puede mantener de forma simultánea la eficiencia de trabajo, a la vez que agrega flexibilidad de carga y sincronización a hasta dos dispositivos móviles (dos tablets o un tablet y un smartphone).

Ahora es posible cargar rápida y fácilmente sus dispositivos y conectar varios periféricos USB, a través del controlador integrado USB 3.0 de 5 puertos. Solución perfecta para unidades de disco duro externo USB 3.0, el replicador de puertos soporta el rendimiento mejorado con UASP, para tasas de transferencia de datos más rápidas, lo cual significa menos tiempo de espera y más productividad.

Con una sola conexión a su ordenador portátil o Ultrabook™, los periféricos que necesita se mantienen conectados en todo momento. Solución para las limitaciones del número de puertos de un ordenador portátil y menos problemas debidos a la constante reconexión de dispositivos (como su conexión Ethernet Gigabit por cable), a fin de crear una estación de trabajo organizada y de capacidad completa, con menos estorbo de cables.

Para mayor compatibilidad a nivel anfitrión, también puede utilizar el replicador de puertos con ordenadores equipados con la tecnología más tradicional de puerto USB 3.0 (USB-A), lo cual resulta ideal en el caso de entornos en los que se mezclan distintas marcas y modelos de ordenador portátil. Con el cable y adaptador USB-C incluidos es posible conectar el replicador de puertos a casi cualquier ordenador portátil, indistintamente del tipo de puerto USB anfitrión del portátil.

Asimismo, para un espacio de trabajo ordenado y personalizado, es posible situar el replicador de puertos en posición horizontal o vertical (torre), gracias al soporte opcional incluido.

El modelo DK30BACDD está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y cuenta con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Accesorio esencial para los últimos modelos de ordenadores portátiles equipados con USB-C, como Dell XPS 15, 13 o 12, Dell Latitude™ y 2-in-1, HP Chromebook 13, Google Chromebook Pixel™, así como muchos tablets basados en Windows®

• Conexión inmediata de varios monitores en diversas y flexibles combinaciones de pantallas: DVI + DVI, DVI + HDMI, DVI + VGA, HDMI + DVI, HDMI + VGA

• Cree un espacio de trabajo compartido o "hot desk" con una estación de carga integrada para visitantes, clientes y compañeros de trabajo

• Conecte una amplia variedad de periféricos en un entorno doméstico o de oficina, mediante una única conexión USB 3.0

Características

• Conecte de forma rápida y sencilla el docking station a su ordenador portátil equipado con puerto USB-C (solo Windows)

• Agrega una salida de doble monitor (DVI dual) e incluye adaptadores DVI a HDMI, así como DVI a VGA

• Cinco puertos USB 3.0 en total, incluyendo dos puertos USB de carga rápida y sincronización, en el panel frontal (compatibles con la especificación USB para carga de baterías versión 1.2)

• Opciones flexibles de colocación sobre un escritorio/mesa, con orientación vertical u horizontal

• Compatible con ordenadores portátiles equipados con USB Type-C y USB Type-A (USB 3.0) y tablets basados en Windows

• Acabado granallado mate, color plateado

• Incluye flexible cable anfitrión USB 3.0 de 1 metro, soporte con tornillos/destornillador y cuatro patas de goma

---

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Compatibilidad con 4K	No
Puerto(s) de carga rápida	Sí
Pantallas compatibles	2
Tipo de Bus	USB-C
Estándares Industriales	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab Especificación USB para carga de baterías 1.2 USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips	DisplayLink - DL-3900

		Genesys Logic - GL3520
Rendimiento		
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
	Resolución Analógica Máxima	2048x1152 (VGA)
	Resolución Digital Máxima	2048x1152 (HDMI/DVI de enlace dual) También compatible con resoluciones más bajas.
	Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	Compatibilidad con UASP	Sí
	Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
	MDIX Automático	Sí
	Soporte Full Duplex	Sí
Conector(es)		
	Tipo(s) de Conector(es)	1 - DVI-D (25 pines) 1 - DVI-I (29 pines) 2 - USB 3.2 Type-A (9 pines, Carga Rápida) 3 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - RJ-45 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (4 posiciones) 1 - USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 1, 5Gbps)
Software		
	Compatibilidad OS	Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Chrome OS™
Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del	Ordenador portátil anfitrión equipado con puerto USB-C.

	Sistema y Cables	
	Nota	USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps.
		Adaptadores HDMI y VGA incluidos. El adaptador VGA solo se puede utilizar en el puerto DVI-I (29 pines). El conector DVI-I es compatible con la transmisión de señal DVI-I (digital y análoga).
Indicadores		
	Indicadores LED	1 - Alimentación
Requisitos de Energía		
	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	0.8 A
	Tensión de Salida	5 DC
	Alimentación de Salida	4 A
	Polaridad Central	Positivo
	Tipo de Enchufe	M
	Consumo de Energía	20
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humedad	HR 5~85%
Características Físicas		
	Color	Negro y Plata
	Tipo de Gabinete	Aluminio y Plástico

	Longitud del Cable	3.3 ft [1 m]
	Longitud del Producto	3.3 in [83.0 mm]
	Ancho del Producto	0.9 in [2.3 cm]
	Altura del Producto	7.0 in [17.8 cm]
	Peso del Producto	10.1 oz [285.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	10.6 in [26.9 cm]
	Ancho de la Caja	7.0 in [17.9 cm]
	Altura de la Caja	2.9 in [74.0 mm]
	Peso (de la Caja) del Envío	2.2 lb [1.0 kg]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Replicador de puertos para ordenador portátil para doble monitor DVI
		1 - Cable adaptador USB-C a USB-A
		1 - Cable USB 3.0 de 1m (USB-A a USB-B)
		1 - Adaptador DVI a HDMI
		1 - Adaptador DVI a VGA
		1 - Pie
		2 - Tornillos del soporte
		1 - Destornillador
		4 - Patas de Goma
		1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE)
		1 - CD de Controladores

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.