

USB-C Multiport Adapter - Mini USB-C Dock met 4K HDMI - 100W PD 3.0 Pass-Through, 1x USB-A, 1x USB-C, GbE - Thunderbolt 3 & USB Type-C Laptop Travel Dock - Mac & Windows

Productcode: DKT30CHCPD



Hier is een alles-in-een USB-C adapter voor uw MacBook Pro, Dell XPS of andere USB-C™ laptop, met alle poorten die u nodig hebt voor maximale productiviteit. De USB-C multiport adapter met HDMI verandert uw laptop in een draagbaar werkstation, door toevoeging van 4K video, gigabit Ethernet en twee USB 3.0 poorten, plus opladen van uw laptop met Power Delivery 3.0.

Gebruik de USB-C adapter als een draagbaar docking station, waarmee u uw laptop kunt aansluiten op een 4K HDMI scherm (4096 x 2160p) om zo een werkstation te creëren of presentaties te geven. De adapter kan ook op een ultrabreed scherm worden aangesloten.

De USB-C adapter heeft één USB-C poort voor de aansluiting van een USB-C apparaat, en één USB-A poort om een muis, toetsenbord of ander randapparaat aan te sluiten. Laad uw mobiele apparaat snel op via de USB-A poort.


Met ondersteuning van 100 W Power Delivery 3.0, biedt de USB Type-C multiport adapter tot 92 W vermogen voor het opladen van uw laptop, en voedt uw randapparaten indien aangesloten op een USB-C voedingsadapter. PD 3.0 omvat Fast Role Swap om USB-dataverstoring te voorkomen wanneer u de stekker eruit trekt om naar een andere voedingsbron over te schakelen (USB-C voedingsadapter naar busvoeding).

De USB Type-C™ multiport adapter heeft een geïntegreerde kabel voor eenvoudige aansluiting en mobiliteit.

De gigabit Ethernet poort garandeert betrouwbare toegang tot vaste netwerken.

NB: Voor volledige functionaliteit van de adapter moet de USB-C poort van uw laptop USB Power Delivery en DP Alt Mode ondersteunen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Maak verbinding met een 4K HDMI scherm, ideaal voor vergaderingen of het geven van presentaties
- Gebruik een tv met HDMI poort als extern scherm in een hotelkamer als u op reis bent
- Voed de adapter en uw laptop via USB-C, met de voedingsadapter van uw laptop
- Ideaal voor kleine werkplekken in kantoren, thuishkantoren en tijdelijke kantoren

Eigenschappen

- **COMPACTE MULTIPOORT ADAPTER:** 4K 30Hz HDMI UHD video (4096x2160p/3840x2160p), gigabit Ethernet, 1x USB-A (5 Gbps, snellader), 1x USB-C (5 Gbps) met 100W Power Delivery 3.0 Passthrough | ondersteunt ultrawide monitors
- **ONTWORPEN VOOR MOBILITEIT:** Deze compacte USB-C travel dock heeft een 15 cm geïntegreerde kabel die netjes kan worden weggewerkt | Ideaal voor mobiele gebruikers, thuiswerkers of voor op kantoor en in vergaderruimtes
- **BREDE COMPATIBILITEIT:** Multiport adapter voor USB-C laptops, ultrabooks, chromebooks, tablets & telefoons zoals MacBook Pro/Air, HP EliteBook, Dell XPS/Latitude, Lenovo ThinkPad X1 & Surface Laptop 3/Book 3
- **BREDE OS SUPPORT EN EENVOUDIGE INSTALLATIE:** USB Type-C multiport adapter hub met automatische installatie van stuurprogramma's en ondersteuning van Windows, macOS, Chrome OS en Android; compatibel met Thunderbolt 3 (TB3)
- **FLEXIBELE POWER OPTIES:** Mini dock ondersteunt laptop USB-busvoeding of tot 100W Power Delivery Passthrough (8W voor dock) | gebruik uw USB-C voedingsadapter om uw laptop en apparaten aangesloten via de BC 1.2 (1,5 A) USB-A poort van stroom te voorzien

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja
Snellaadpoort(en)	Ja
Ondersteunde schermen	1
Bus type	USB-C
Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
Chipsetcode	VIA/VLI - VL103 VIA/VLI - VL817S Synaptics - VMR7100 RealTek - RTL8153B

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) <br / > 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Maximale digitale resoluties	4096 x 2160p bij 24 Hz of 3840 x 2160p (HDMI) bij 30 Hz<br / > Ultrabreed - 3440 x 1440p bij 60 Hz of 2560x1080 bij 60 Hz Lagere resoluties worden ook ondersteund. Als bijvoorbeeld de maximale resolutie 3840 x 2160p (4K) is, worden ook 2560 x 1600p en 2560 x 1440p ondersteund.
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Auto MDIX	Ja
Full duplex	Ja

ondersteuning

Connector(en)	Type connector(en)	<p>1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)</p> <p>1 - HDMI (19-polig)</p> <p>1 - RJ-45</p> <p>1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Fast-Charge)</p> <p>1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)</p>
Software	Besturingssystemen	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM >macOS 10.11 tot 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 >Chrome OS™</p>
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	<p>Een host laptop met een beschikbare USB-C poort (om volledige functionaliteit van de adapter te garanderen, moet de USB-C poort USB Power Delivery 2.0 of PD 3.0 en DP Alt Mode ondersteunen)</p> <p>Optioneel: USB-C voedingsadapter (bijvoorbeeld de op USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop)</p>
	Notitie	<p>Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg dat de USB-C poort van uw hostcomputer USB Power Delivery specificatie 2.0 of 3.0 en DP Alt Mode ondersteunt.</p> <p>De adapter kan worden aangesloten op de USB-C poort van een host laptop die USB Power Delivery 2.0 of 3.0 niet ondersteunt. In deze configuratie wordt er echter, als er een voedingsadapter is aangesloten op de multifunctionele adapter, geen stroom doorgegeven naar uw host laptop.</p> <p>Een voor 4K geschikt scherm is vereist voor een resolutie van 3840 x 2160p (4K is ook bekend als 4K x 2K)</p> <p>USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps.</p> <p>Voor uw laptop kunnen specifieke oplaadeisen gelden.</p>

Deze USB-C multiport adapter ondersteunt USB Power Delivery 3.0, tot 100 W. Als u de USB-C voedingsadapter van uw laptop gebruikt, voedt de multiport adapter zowel de adapter (met aangesloten randapparatuur) als uw laptop - met tot 92 W beschikbaar voor het opladen van uw laptop. Raadpleeg de fabrikant van uw laptop voor meer informatie over de oplaadvereisten voor uw laptop.

Door ondersteuning van USB Power Delivery 3.0 ondersteunt de multiport adapter Fast Role Swap, dat verstoring van USB-data voorkomt wanneer u de stekker eruit trekt om naar een andere voedingsbron over te schakelen (USB-C voedingsadapter naar busvoeding).

Voeding

Voedingsbron	Gevoed via USB
Power Delivery	100W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	10% - 85% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	9.8 in [25.0 cm]
Breedte product	2.4 in [6.0 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.6 cm]
Gewicht product	2.1 oz [60.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	3.4 in [8.6 cm]
Package Width	4.2 in [10.7 cm]

Package Height 0.7 in [1.8 cm]

Verzendgewicht
(verpakt) 2.3 oz [66.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - multiport adapter
1 - Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty 3 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.