

Adattatore Multiporta USB-C per Portatili - 4k HDMI - GbE - USB Tipo C - USB-A

ID prodotto: DKT30CHD



Questo adattatore multiporta USB-C con HDMI combina le funzionalità di tre adattatori a funzione singola, ovvero di un adattatore video USB-C, un adattatore USB-C a USB 3.0 e un adattatore Gigabit Ethernet, in una docking station portatile per computer laptop. Con un singolo cavo, è possibile collegare un display HDMI 4K e due dispositivi USB 3.0 (1 USB-A, 1 USB-C) e accedere alla rete ad alta velocità.

L'adattatore USB Type-C è compatibile con le porte Thunderbolt 3.

Dotato di uscita HDMI, questo adattatore multiporta USB-C consente di espandere con facilità l'area di lavoro virtuale con un monitor HDMI 4K esterno. Supporta risoluzioni fino a 4096x2160p (24 Hz) o 3840x2160p (30 Hz), nonché funzionalità audio.

L'adattatore multiporta USB-C garantisce una connessione affidabile alla rete cablata grazie a una porta Gigabit Ethernet, ideale per gli ambienti con accesso Wi-Fi® limitato, come aule, uffici e hotel.

Grazie alle due porte USB 3.0 (1 USB-A, 1 USB-C), è possibile accedere ai dispositivi USB Type-A tradizionali, ma anche ai più recenti dispositivi USB-C che si aggiungeranno in futuro.

Grazie al design compatto e alle prestazioni con alimentazione tramite bus, questo adattatore multiporta può essere portato ovunque insieme al computer laptop. Dispone di un cavo USB-C già collegato, il che significa un cavo in meno da portare con sé durante gli spostamenti.

- Massima compatibilità: StarTech.com dispone di una docking station che si adatta a ogni sistema operativo, marca di computer laptop ed esigenza di connettività

Maggiore produttività in tempi più veloci: la possibilità di utilizzare più porte e più display eleva al massimo la connettività e la produttività dell'utente finale

Installazione rapida: nessun problema di implementazione, causa di inutili perdite di tempo e frustrazioni per gli utenti finali

Qualità di livello IT: prodotti universalmente riconosciuti dai professionisti IT per i rigorosi test interni, la solida conformità agli standard e il supporto tecnico a vita

Nota: questo adattatore funziona solo con computer laptop host dotati di tecnologia USB-C che supportano il formato video (DisplayPort Alternate Mode). L'adattatore non supporta la tecnologia USB Power Delivery.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Ideale per l'utilizzo in viaggio
- Integrabile in spazi di lavoro ridotti in contesti di ufficio e home office

Caratteristiche

- Consente di aggiungere porte HDMI 4K, USB-C e Gigabit Ethernet a un computer laptop Windows o MacBook compatibile con la tecnologia Thunderbolt 3
- Facile collegamento di un display Ultra HD 4K esterno (4096x2160p a 24 Hz o 3860x2160p a 30 Hz)
- Collegamento delle periferiche tramite la porta USB-A (retrocompatibile con USB 2.0 e 1.x) e la porta USB-C
- Connessioni di rete affidabili e veloci attraverso la porta Gigabit Ethernet (RJ45), l'ideale per gli ambienti con accesso Wi-Fi limitato
- Alimentato dal bus, supporta USB 3.0 (fino a 5 Gbps)

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Supporto di 4K	Sì
Porta(e) di ricarica rapida	No
Display supportati	1
Tipo bus	USB-C
ID chipset	Genesys Logic - GL3523 Realtek - RTL8153 Parade - PS176

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.0) <br / > 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Risoluzioni digitali massime	4096 x 2160p @ 24Hz or 3840 x 2160p (HDMI) @ 30Hz
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Supporto UASP	Sì
Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Sì
Supporto modalità Full Duplex	Sì

Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5 Gbps) 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5 Gbps) 1 - HDMI (19 pin) 1 - RJ-45 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
-------------------	---

Software

Compatibilità con	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM
-------------------	------------------------------------

sistemi operativi

macOS 10.10 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0

Chrome OS™

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi

Laptop host con una porta USB-C disponibile (per assicurare la piena funzionalità, la porta USB-C del laptop deve supportare DP Alt Mode).

Nota

Non tutte le porte USB-C supportano la piena funzionalità dello standard USB Type-C. È necessario verificare che la porta USB-C del laptop supporti DP Alt Mode.

Per ottenere una risoluzione 4K x 2K (4K è noto anche come 4K x 2K) è richiesto un display dotato di 4K.

USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps.

Il connettore USB Type-C (femmina) è solo per dati.

Alimentazione

Fonte di Alimentazione

Alimentazione USB

Tensione di uscita

5 DC

Ambientale

Temperatura d'esercizio

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Temperatura di conservazione

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Umidità

5~90% RH (non-condensante)

Caratteristiche fisiche

Colore

Nero

Tipo enclosure

Plastica

Lunghezza del cavo

13.4 in [340 mm]

Lunghezza prodotto

2.6 in [65 mm]

Larghezza prodotto

2.4 in [6.2 cm]

Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Peso prodotto	1.8 oz [52 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.3 in [21.2 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.7 in [4.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	5.9 oz [168.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore multiporta USB-C
	1 - guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.