

Support universel pour unité centrale - Montage mural ajustable pour ordinateur bureau

N° de produit: CPUWALLMNT



Ce support réglable pour unité centrale constitue une excellente solution pour économiser de l'espace, tout en prolongeant la durée de vie de votre équipement. En suspendant la tour de votre ordinateur au mur, vous réduisez son exposition à la poussière et à la saleté.

Ce support mural pour ordinateur libère de la place au sol et sur le bureau, qui vous permet de vous concentrer sur les tâches les plus importantes. Votre ordinateur est solidement fixé grâce au cadre métallique noir robuste et fiable.

Grâce à sa base réglable, ce support mural pour unité centrale peut convenir à différents formats d'ordinateurs d'une largeur comprise entre 12,2 et 21,2 cm, et une hauteur entre 15,4 et 40 cm. Il peut supporter un poids maximal de 10 kg. Ses sangles réglables maintiennent votre ordinateur en toute sécurité.

Le cadre ouvert de ce support pour unité centrale vous assure un accès sans restriction à votre ordinateur.

Mise en œuvre rapide. Le support est fourni avec tout le matériel nécessaire, ainsi qu'un manuel d'instructions pour une installation en toute simplicité. Le montage mural ou sur d'autres surfaces verticales robustes est très simple.

Le modèle CPUWALLMNT bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Désencombrez votre espace de travail et prolongez la durée de vie de votre équipement informatique, quel que soit votre environnement (bureau, entreprise, environnement commercial ou institutionnel)
- Améliorez votre bureau personnel en optimisant votre surface de travail

Spécifications techniques

- Gagnez de la place sur votre espace de travail en plaçant votre ordinateur en hauteur
- Cadre robuste en métal, pouvant supporter un poids maximal de 10 kg
- Installation simple car tout le matériel nécessaire est fourni
- Prolongez la durée de vie de votre ordinateur en le fixant en hauteur, à l'abri de la poussière et de la saleté
- Largeur réglable (entre 12,2 et 21,2 cm) convenant à la plupart des modèles d'ordinateurs
- Le cadre ouvert du support vous assure un accès sans restriction à votre ordinateur
- Les sangles fournies maintiennent votre ordinateur en toute sécurité pour vous assurer une réelle tranquillité d'esprit

Matériel

Politique de garantie	5 Years
Options de fixation	Support mural

Performance

Capacité de poids	22.1 lb [10 kg]
-------------------	-----------------

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	9.3 in [23.5 cm]
Largeur du produit	8.3 in [21.2 cm]
Hauteur du produit	6.1 in [15.4 cm]
Poids du produit	4.9 lb [2.2 kg]

Informations
d'emballage

Package Length	9.6 in [24.5 cm]
Package Width	7.3 in [18.5 cm]
Package Height	6.2 in [15.8 cm]
Poids brut	5.2 lb [2.4 kg]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet	Support pour unité centrale
	Sangles réglables
	Fixations murales
	Vis
	Vis à serrage à main
	Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

