

Adaptador USB-C Multifunción para Ordenadores Portátiles - con Entrega de Potencia - 4K HDMI - USB 3.0 - Blanco

ID del Producto: DKT30CHPDW



Este elegante adaptador multipuerto USB-C con HDMI combina la capacidad de tres adaptadores unifuncionales en un replicador de puertos portátil para su ordenador portátil. Obtiene la funcionalidad de un adaptador USB-C a USB, USB-C a Ethernet y USB-C 4K HDMI, todo en una solución portátil.

Y como es compatible con 60W de entrega de potencia por USB 2.0, es posible alimentar tanto al adaptador y cargar el ordenador portátil al mismo tiempo.

Este versátil adaptador USB-C le permite crear una estación de trabajo con doble pantalla en casi cualquier lugar, ya que ofrece salida de vídeo HDMI 4K Ultra HD (3840 x 2160p), con frecuencia de barrido de 30Hz y audio, dos puertos USB 3.0 y un puerto Ethernet Gigabit, compatible con entrega de potencia por USB 2.0.

El puerto Ethernet Gigabit, compatible con las funciones WOL ("Wake-on-LAN", reinicio mediante red), tramas Jumbo, etiquetado VLAN, así como Ethernet de consumo eficiente de energía, ofrece conexión fiable a una red mediante cable, ideal en áreas con acceso Wi-Fi limitado. Además, con dos puertos adicionales USB 3.0 (USB Type-A) es posible conectar sus dispositivos relacionados con la productividad, como su ratón o unidad de memoria USB (Flash).

Ideal para su uso portátil, el compacto adaptador multipuerto es compatible con la entrega de potencia por USB 2.0 (PD 2.0), lo cual permite utilizar el adaptador de alimentación USB-C de su ordenador portátil para la alimentación tanto de su ordenador portátil, como del adaptador. El adaptador también incluye un cable USB-C integrado de mayor longitud, para más flexibilidad de conexión de su ordenador portátil, lo cual significa que no hay que llevar dicho cable. </div>

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Este adaptador portátil, de acabado plateado y blanco, es el accesorio perfecto para su MacBook Pro, MacBook, Chromebook u otro ordenador portátil equipado con USB-C, ya que agrega un puerto de vídeo 4K, GbE y dos puertos USB 3.0.
- Alimente el adaptador y su ordenador portátil a través de USB-C, mediante el adaptador de alimentación de su ordenador portátil
- Integre el adaptador compacto en espacios de trabajo pequeños de oficinas normales u oficinas en casa
- Conecte su ordenador portátil a un proyector y disfrute de contenidos multimedia en casa, o haga presentaciones cautivadoras en salas de juntas o aulas
- Cuando viaje o se desplace, utilice un televisor equipado con puerto HDMI en una habitación de hotel, como pantalla externa

Características

- Agregue vídeo HDMI 4K Ultra HD (3840 x 2160p), dos puertos USB 3.0 y un puerto Ethernet Gigabit a su ordenador portátil Windows o MacBook
- Alimente simultáneamente tanto el adaptador compatible con las normas TAA, como su ordenador portátil, mediante el adaptador de alimentación por USB-C de su ordenador portátil (compatible con la entrega de potencia por USB 2.0)
- El cable integrado USB-C con longitud extra (25cm) ofrece más flexibilidad de conexión
- Dos puertos USB Type-A le permiten conectar sus dispositivos existentes (retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.x).
- Compatible con puertos Thunderbolt 3 y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Compatibilidad con 4K	Sí
Puerto(s) de carga rápida	No
Pantallas compatibles	1
Tipo de Bus	USB-C

Estándares Industriales IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1

ID del Conjunto de Chips VIA/VLI - VL813
VIA/VLI - VL100
Chrontel - CH7525A
ASIX - AX88179

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.0) <br / > 2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Resolución Digital Máxima	4096 x 2160p @ 24Hz or 3840 x 2160p (HDMI) @ 30Hz
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX Automático	Sí
Soporte Full Duplex	Sí

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) HDMI (19 pines) RJ-45 USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps)
-------------------------	---

Software

Compatibilidad OS	Windows® 7, 8, 8.1, 10<br / > macOS 10.9 a 10.15, 11.3 y superior<br / > Chrome OS™
-------------------	---

Observaciones /



Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables Un ordenador portátil anfitrión con un puerto USB-C disponible (para garantizar total funcionalidad del adaptador, el puerto USB-C anfitrión debe ser compatible con la versión 2.0 de alimentación por USB y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort)

Opcional: Adaptador de alimentación USB-C (por ejemplo, el adaptador de alimentación por USB-C de su ordenador portátil)

Nota No todos los puertos USB-C son compatibles con la funcionalidad completa de la norma USB Type-C. Asegúrese de que su puerto USB-C anfitrión es compatible con el suministro de alimentación por USB 2.0 y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort.

El adaptador también puede conectarse al puerto USB-C anfitrión de su ordenador portátil no compatible con la alimentación por USB 2.0. Sin embargo, en esta configuración, si un adaptador de alimentación está conectado al adaptador multifunción, no suministrará alimentación a través de su ordenador portátil anfitrión.

Para obtener una resolución 3840 x 2160p (4K también se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con capacidad 4K

USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps.

Su ordenador portátil puede tener requisitos de carga específicos. Por ejemplo, si su ordenador portátil requiere exactamente 60W de alimentación y un adaptador consume parte de los 60W, es posible que su ordenador portátil no reconozca que está obteniendo suficiente alimentación. Para más información sobre la entrega de potencia, consulte el fabricante de su hardware.


Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB

Power Delivery 60W

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)



Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Humedad	0% a 85% RH (humedad relativa, sin condensación)

Características Físicas

Color	Silver & White
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	9.8 in [25 cm]
Longitud del Producto	3.8 in [96 mm]
Ancho del Producto	2.0 in [51 mm]
Altura del Producto	0.6 in [16 mm]
Peso del Producto	2.3 oz [64 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.4 in [21.3 cm]
Ancho de la Caja	5.8 in [14.7 cm]
Altura de la Caja	1.7 in [42 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	6.8 oz [193 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	adaptador multipuerto usb-c
	Guía rápida de inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

