

## Adaptateur Multiport USB-C, USB-C vers HDMI 4K 60 Hz, Gigabit Ethernet et Charge 100 W pour Macbook Pro / Air et Windows

N° de produit: DKT30CHSDPD1



Si vous travaillez avec un seul port USB-C, cette station d'accueil de voyage compacte vous offre tout ce dont vous avez besoin. Elle transforme votre ordinateur portable USB-C ou Thunderbolt™ en une station de travail portable entièrement connectée, prenant en charge le HDMI™ 4K à 60 Hz (via DP 1.4), deux ports USB-A 5 Gbps, l'Ethernet Gigabit, des emplacements SD/microSD et jusqu'à 100 W de passage d'alimentation USB Power Delivery 3.0.

Le câble intégré de 30 cm vous offre une flexibilité accrue dans les configurations serrées ou mobiles. Il réduit la tension sur les ports des appareils comme les 2-en-1 et les tablettes, et fonctionne parfaitement avec les supports rehausseurs ou les bureaux réglables.

Profitez d'une fonctionnalité Plug-and-Play sur une large gamme d'appareils USB-C et Thunderbolt, y compris les ordinateurs portables, tablettes et même les téléphones compatibles USB-C. Il fonctionne de manière fiable sur tous les systèmes d'exploitation majeurs, notamment Windows, macOS, iPadOS, iOS, Android et Chrome OS.

Les outils de connectivité StarTech.com offrent des utilitaires pratiques pour faciliter la gestion des appareils et améliorer la productivité dans les environnements informatiques modernes. Avec des fonctionnalités telles que le transfert d'adresse MAC, la commutation automatique Wi-Fi et la surveillance des périphériques USB, le logiciel aide les équipes IT à simplifier le déploiement et renforcer la sécurité dans des configurations variées.

Visitez [www.StarTech.com/Connectivity-Tools](http://www.StarTech.com/Connectivity-Tools) pour télécharger les outils de connectivité StarTech.com.

Remarque : Pour garantir le bon fonctionnement de l'adaptateur, le port USB-C de votre ordinateur portable doit prendre en charge l'USB Power Delivery.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Turn your laptop or tablet into a full desktop setup at home or in the office with Ethernet, USB, and video output.
- Effortlessly connect a display and essential peripherals while on the move.
- Simplify workstation setup in shared environments with broad OS compatibility and plug-and-play ease.

## Spécifications techniques

- **Adaptateur multiport 7 en 1:** Contournez les limitations des ports en bénéficiant d'une vidéo HDMI 4K60Hz, de 2 ports USB 5 Gbit/s, d'un port Ethernet, d'un port SD/microSD et d'une alimentation 100W, le tout à partir d'une seule connexion USB-C
- **Câble extra long:** Le mini dock USB-C est équipée d'un câble de 30cm qui offre une grande portée et réduit la tension sur les connecteurs des appareils 2-en-1 tels que Surface Pro et iPad Pro. Idéal pour les PC sur socles dans des espaces de travail
- **Large compatibilité :** Fonctionne parfaitement avec les PC USB-C et TB, notamment Dell, HP, Lenovo, MacBook Pro / Air, Surface, Chromebook et même les iPhone/iPad Pro compatibles USB-C; Compatible avec Windows/macOS/iPadOS/iOS/Android et Chrome OS
- **Gestion d'entreprise :** Outils de connectivité inclus pour les pros de l'IT et les équipes d'assistance IT, transfert d'adresse MAC, commutation automatique du Wi-Fi, Event Monitoring USB et utilitaire de configuration Windows
- **Le choix des pros de l'IT :** Nos adaptateurs sont testés dans notre laboratoire d'innovation afin de garantir une fiabilité de niveau professionnel et une compatibilité multiplateforme; les mises à niveau vers Windows 11 et la transition vers des PC compatibles IA

---

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Port(s) à charge rapide	Oui
Écrans pris en charge	1
Nombre de ports	7
Interface	USB 3.2 Gen 1
Type de bus	USB-C
USB Pass-Through	Oui
ID du chipset	VIA Labs - VL102 VIA Labs - VL817 Parade - PS186 Realtek - RTL8153 Genysis Logic - GL3224

---

Performance

Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s
Résolutions numériques max.	4K 60 Hz
Type et débit	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Type de carte mémoire	SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card) microSD (Micro Secure Digital)

---

Connecteur(s)

Ports externes	1 - HDMI 1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 - USB 3.2 Type-A (9 broches, charge rapide) 1 - Slot SD/MMC
----------------	--

	1 - MicroSD
	1 - USB Type-C (24 broches) USB Power Delivery uniquement
	1 - RJ-45
Connecteurs hôte	1 - USB 3.2 Type-C (2 broches, Gen 1, 5Gbps)
<hr/>	
Logiciel	
Compatibilité système d'exploitation	macOS High Sierra (10.13), macOS Mojave (10.14), macOS Catalina (10.15), macOS Big Sur (11.0)  macOS Monterey (12.0)  macOS Ventura (13.0)  macOS Sonoma (14.0)  Windows 8, Windows 10, Windows 11, Windows 11 ARM, Chrome OS, iPadOS, Android,
<hr/>	
Notes spéciales / Configuration	
Configurations du système et du câblage	Ordinateur portable hôte avec port USB-C disponible (pour garantir une fonctionnalité complète, le port USB-C de l'ordinateur portable doit prendre en charge le mode DP alt).
<hr/>	
Alimentation	
Source d'alimentation	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
Power Delivery	100W
Tension de sortie	5 DC
Consommation électrique	12W
<hr/>	
Conditions environnementales	
Température de fonctionnement	0 to +70
Température de stockage	-10 to +55
Humidité	Humidité relative de 5 à 90 % (sans condensation)
<hr/>	

Caractéristiques  
physiques

Couleur	Noir et gris sidéral
Longueur de câble	11.8 in [30 cm]
Longueur du produit	5.4 in [13.6 cm]
Largeur du produit	1.3 in [3.4 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.4 cm]
Poids du produit	3.5 oz [99.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.0 in [15.2 cm]
Package Width	8.5 in [21.6 cm]
Package Height	1.3 in [3.4 cm]
Poids brut	5.2 oz [146.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur multiport USB-C 1 - Guide de démarrage rapide
-----------------------	---

---

Informations de  
garantie

Warranty	3 Ans
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis