

USB-C multiportadapter - USB-C-resedocka med 4K HDMI eller 1080p VGA - Gigabit Ethernet, 5 Gbps USB-A 3.0 - USB-C Digital AV adapterkonverterare - Bärbara datorer med USB Type-C/Thunderbolt 3

Produkt ID: DKT30CHV



Denna USB-C™-multiportadapter för bärbara datorer förändrar sättet du arbetar på när du reser. Den låter dig skapa en arbetsstation när du reser och är en av de första multiportadapterna som integrerar en USB Type-C™-värdanslutning. Nu kan du skapa en permanent eller temporär arbetsstation i stort sett var du än åker.

Den är ett mångsidigt och bärbart sätt att hjälpa dig ansluta extra enheter till din portbegränsade bärbara dator (till exempel din Dell™ Precision, Dell XPS, Samsung Galaxy TabPro S™ eller Google Chromebook™) med hjälp av dess nästa generations USB-C-port, så den är perfekt för mobilt arbete.

Denna multiportadapter har en inbyggd och lättanvänd USB Type-C-kontakt. För att dra full fördel av USB-C och DP alt-läge konverterar adaptern video- och data-förmågorna på din bärbara dators USB-C-port till fyra individuella portar. Du kan spara pengar och använda adaptern med dina befintliga tillägg och med dess inbyggda kabel behöver du inte släpa runt på en separat värdkabel.

Adapters USB-C-kontakt är liten och vändbar så att det är snabbare och enklare att ansluta den till din bärbara dator. Nu kan du lägga mer tid på att arbeta och mindre på att konfigurera din arbetsstation. Dessutom kan du ansluta kontakten med endera sida upp, vilket innebär mindre risk för skador på porten på din bärbara dator. Och eftersom den använder USB-C är adaptern kompatibel med Thunderbolt™ 3-dataport så att du kan ansluta den till din Thunderbolt 3-utrustade bärbara dator.

Med många praktiska funktioner är reseadaptern idealisk för snabb setup i konferensrum eller styrelserum.

För maximal bärbarhet samlar kombiadaptern flera portar i ett enda lätt hölje. Eftersom portarna är kombinerade i en praktisk reseadapter kan du lämna dina individuella enfunktions-adaptrar hemma eller på kontoret.

Dessutom är adaptern bussdriven så att du slipper ta med dig en separat otymplig strömadapter. Med USB-driven prestanda kan du resa lättare, effektivare och med mindre bekymmer.

Denna mångsidiga USB-C-multiportadapter för bärbara datorer gör det enkelt att skapa en mobil arbetsstation när du behöver den som mest. Den har HDMI®- (med audio) och VGA-portar så att du enkelt kan ansluta en 4K HDMI- eller en SD VGA-skärm. Adaptren ger dig ett enkelt sätt att ansluta en extern skärm eller en projektor till din bärbara dator.

Installationen är snabb och enkel med inbyggt stöd i de flesta operativsystem. Dessutom integrerar adaptern en Gigabit Ethernet-port och en extra USB 3.0-port (USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1) så att du kan få åtkomst till ett trådat nätverk eller ansluta ett extra USB-tillägg till din bärbara dator.

Nota:

Din USB-C-utrustade bärbara värddator måste ha stöd för video (DP alt-läge) för att fungera med denna adapter. Adaptren har inte stöd för USB Power Delivery.

- MacOS 10.12.6 eller senare krävs för att den här produkten ska fungera med din MacBook

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Utnyttja USB-C-porten på din bärbara dator eller Ultrabook™ för att få fler anslutningar till andra gränssnitt, som till exempel HDMI och Gigabit Ethernet
- Anslut din bärbara dator till en projektor och njut av multimedia-innehåll i hemmet eller visa engagerande presentationer i styrelserum och klassrum
- Använd en TV med HDMI-port på hotellrummet som en extern skärm
- Anslut din bärbara dator till trådat Gigabit Ethernet på platser där Wi-Fi® inte är tillgängligt

Funktioner

- **REPLACED BY DKT31CHVL:** New version offers the same port functionality, plus 10Gbps USB-C speed, additional USB-C port& extra-long 12" (29cm) attached cable provides extended reach to reduce port/connector strain
- **PORTABEL 4-I-1-DOCKA:** Denna USB C-multiportadapter till 4K 30 Hz HDMI- eller 1080p VGA-videobildskärm för en enda monitor, USB-A-port (USB 3.1 Gen 1 5 Gbit/s) och GbE för bärbara datorer, surfplattor, smartphones med USB-C
- **BRED ENHETSKOMPATIBILITET:** Denna USB C-resedocka är kompatibel med USB-C- och Thunderbolt 3-enheter (TB3) som HP Specter och EliteBook, Dell XPS, Lenovo Yoga, MacBook Pro och MacBook Air och Chromebooks
- **BRED KOMPATIBILITET MED OPERATIVSYSTEM:** USB Type-C digital AV-multiportadapter är helt kompatibel med stora operativsystem som Windows, macOS, Linux och Chrome OS
- **KOMPAKT OCH LÄTT DESIGN:** Denna portabla USB-C-minidockningsstation för bärbara datorer passar perfekt i datorväskan eller fickan vid resor eller arbete hemifrån
- **PERFEKT FÖR RESOR:** Denna universaladapter är USB-bussdriven från din bärbara dator, utan behov av extern strömadapter, vilket gör den perfekt för affärsresor eller arbete utanför kontoret

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Nej
Skärmstöd	1
Busstyp	USB-C
Industristandarder	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Chipset-ID	Cypress - CYPD2122 Cypress - CYUSB3314 STMicroelectronics - STDP2650 Chrontel - CH7517 ASIX - AX88179

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.0) <br / > 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal analog upplösning	2048 x 1280p - 30Hz (VGA)
Maximal digital upplösning	3840 x 2160p - 30 Hz (HDMI) Även lägre upplösningar stöds.
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Stöd för full-duplex	Ja

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps)
	1 - HDMI (19-stifts)
	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
	1 - RJ-45
	1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11
	macOS 10.10 to 10.15, 11.3 to 15.0
	Ubuntu 1.04, 20.04, Chrome OS™

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Bärbar värddator med en ledig USB-C-port (för att garantera full funktionalitet måste den bärbara datorns USB-C-port ha stöd för DP alt-läge).
Obs.	För MacBook-värddatorer som använder MacOS 10.12 krävs version 10.12.6 eller senare för att stödja den här

produkten.

Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Type-C-standardens alla funktioner. Kontrollera att din bärbara dators USB-C-port stöder DP alt-läge.

Endast en videoutgång kan användas i taget (HDMI eller VGA). Om två skärmar ansluts prioriteras HDMI-porten.

En 4K-kapabel skärm krävs för att få 4Kx2K-upplösning (4K är även känt som 4Kx2K).

USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps.

För användning med Mac krävs installation av drivrutiner

Ström

Strömkälla	Strömförsörjd via USB
Utspanning	5 DC

Miljö

Drifttemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Luftfuktighet	5~95 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Av plast
Kabellängd	4.1 in [105 mm]
Produktlängd	4.5 in [11.4 cm]
Produktbredd	2.1 in [5.4 cm]
Produkthöjd	0.7 in [1.7 cm]
Produktvikt	2.5 oz [72.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
-------------------	---

Paketets längd 8.8 in [22.3 cm]

Package Width 5.0 in [12.6 cm]

Paketets höjd 1.3 in [3.4 cm]

Fraktvikt (förpackning) 5.3 oz [149.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB-C-multiportadapter för bärbara datorer
	1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.