

Adaptateur Multiport USB-C - Mini Dock USB-C avec 4K HDMI ou 1080p VGA, Gigabit Ethernet, 1x USB 3.0 5Gbps - Convertisseur USB-C AV pour Laptops USB Type-C/Thunderbolt 3 - Blanc

N° de produit: DKT30CHVW

Améliorez la connectivité de votre ordinateur portable USB-C™. Grâce à cet adaptateur multiport USB-C, transformez votre ordinateur portable en poste de travail performant, pratiquement partout, sans avoir à vous encombrer de plusieurs adaptateurs et à les connecter. Cet adaptateur 4 en 1 vous permet d'ajouter une sortie vidéo HDMI® Ultra HD 4K ou VGA, un port USB 3.0 Type-A et un port Gigabit Ethernet par le biais du port USB-C de votre ordinateur portable.

C'est l'accessoire de voyage idéal pour votre MacBook Pro, Chromebook™, Dell XPS ou tout autre ordinateur portable USB Type-C™. Il vous permettra de disposer des sorties vidéos les plus communes, ainsi que d'options de port supplémentaires indispensables. Il présente un style blanc et argenté qui est assorti à votre ordinateur portable. En outre, cet adaptateur est compatible avec le port Thunderbolt™ 3.

L'adaptateur multiport améliore la connectivité de votre ordinateur portable au nombre de ports limité, et permet de connecter simultanément plusieurs appareils. Une fois relié à l'écran de votre ordinateur portable, cet adaptateur multiport USB-C polyvalent permet de créer en toute simplicité un poste de travail performant.

L'adaptateur multiport USB-C intègre des ports HDMI (avec audio) et VGA, ce qui vous permet de connecter facilement votre ordinateur à un écran HDMI 4K ou à un écran VGA à définition standard. Connectez un écran haute résolution pour effectuer des présentations captivantes en salles de conférence, de classe et de réunion. Lorsque vous êtes en voyage, utilisez la télévision équipée d'un port HDMI de votre chambre d'hôtel comme un écran externe. Grâce à l'option de sortie vidéo VGA, raccordez en toute simplicité votre ordinateur à d'anciens moniteurs ou systèmes de projection VGA quand vous en avez besoin.

Le port Gigabit Ethernet assure un accès fiable au réseau filaire, ce qui s'avère idéal pour les zones présentant un accès Wi-Fi limité.

Cet adaptateur multiport compact étant alimenté via USB, vous n'aurez pas à transporter d'adaptateur d'alimentation à part. Grâce à ses sorties vidéo HDMI et VGA, il peut s'adapter à toutes les configurations de salles de conférences, qu'elles soient récentes ou plus anciennes. L'adaptateur, également doté d'un câble USB-C, vous permet de disposer d'une connectivité réseau, mais aussi d'une connexion USB Type-A, pour une polyvalence optimale pendant vos déplacements.

Le modèle DKT30CHVW bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Remarques :

- Pour les systèmes hôtes MacBook utilisant mac OS 10.12, la version 10.12.6 ou ultérieure est requise pour la prise en charge de ce produit.
- Pour fonctionner avec cet adaptateur, votre ordinateur portable hôte USB-C doit prendre en charge la vidéo (DP alt mode). Cet adaptateur ne prend pas en charge USB Power Delivery.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Cet adaptateur portable, en blanc et argent, est l'accessoire idéal pour votre MacBook Pro, Chromebook ou tout autre ordinateur portable USB-C, proposant vidéo 4K, VGA, GbE et un port USB 3.0 Type-A
- Connectez votre ordinateur portable à un vidéoprojecteur pour afficher du contenu multimédia à la maison ou proposer des présentations attrayantes dans des salles de conférence et de classe
- Utilisez un téléviseur équipé d'un port HDMI à l'hôtel comme un écran externe lors de vos déplacements
- Intégrez l'adaptateur compact dans des espaces de travail confinés, au bureau et à domicile

Spécifications techniques

- **STATION D'ACCUEIL PORTABLE 4-EN-1** : cet adaptateur multiport USB-C permet d'afficher des vidéos 4K HDMI 30 Hz ou VGA 1080p pour un moniteur unique, un port USB-A (USB 3.1 Gen 1 5 Gbit/s) et une connexion GbE pour les ordinateurs portables, tablettes et smartphones USB-C
- **COMPATIBILITÉ ÉTENDUE** : cette station d'accueil de voyage USB-C est compatible avec les appareils USB-C et Thunderbolt 3 (TB3) tels que HP Spectre et EliteBook, Dell XPS, Lenovo Yoga, MacBook Pro et MacBook Air et Chromebooks
- **COMPATIBILITÉ AVEC DE NOMBREUX SYSTÈMES D'EXPLOITATION** : l'adaptateur multiport AV numérique USB Type-C est entièrement compatible avec les principaux systèmes d'exploitation tels que Windows, macOS et Chrome OS
- **DESIGN COMPACT ET LÉGER** : cette mini station d'accueil portable alimentée par bus USB pour ordinateurs portables est conçue pour se glisser facilement dans un sac ou une poche pour les déplacements et le travail à domicile
- **BOÎTIER ÉLÉGANT** : le hub adaptateur tout-en-un USB-C est doté d'un boîtier blanc et d'un câble qui s'adapte parfaitement aux MacBooks, Chromebooks et autres ordinateurs portables et ultrabooks utilisant la même finition

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge 4K	Oui
Port(s) à charge	Non

rapide

Écrans pris en charge 1

Type de bus USB-C

Normes de l'industrie IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Rétrocompatibilité avec les normes USB 2.0 et 1.1

ID du chipset Cypress - CYPD2122
Cypress - CYUSB3314
STMicroelectronics - STDP2650
Chrontel - CH7517
ASIX - AX88179

Performance

Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s (USB 3.0) <br / >2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)

Résolutions analogiques max. 2048 x 1280p - 30Hz (VGA)

Résolutions numériques max. 3840 x 2160p - 30 Hz (HDMI)

Spécifications audio Sortie HDMI - Son surround 7.1

Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s

Prise en charge UASP Oui

Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps

MDIX auto Oui

Prise en charge duplex complet Oui

Connecteur(s)

Types de connecteur USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s)
HDMI (19 broches)



VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

RJ-45

USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.10 à 10.15
Chrome OS™

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage Ordinateur portable hôte avec port USB-C disponible (pour garantir une fonctionnalité complète, le port USB-C de l'ordinateur portable doit prendre en charge le mode DP alt).

Remarque Tous les ports USB-C ne prennent pas en charge la fonctionnalité complète de la norme USB Type-C. Vérifiez que le port USB-C de votre ordinateur portable prend en charge le mode DP alt.

Un seul port de sortie vidéo peut être utilisé à la fois (HDMI ou VGA). Si deux écrans sont connectés, le port HDMI est prioritaire.

Il est nécessaire de disposer d'un écran compatible 4K pour obtenir une résolution 4K x 2K (autre désignation de 4K).

L'USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu'à 5 Gb/s.

Pour les systèmes hôtes MacBook utilisant mac OS 10.12, la version 10.12.6 ou ultérieure est requise pour la prise en charge de ce produit.

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus Alimentation par USB

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Température de -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)



stockage

Humidité Humidité relative de 5~95 % (sans condensation)

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc et argent
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	4.1 in [10.5 cm]
Longueur du produit	4.5 in [11.4 cm]
Largeur du produit	2.1 in [54.0 mm]
Hauteur du produit	0.7 in [17.0 mm]
Poids du produit	2.5 oz [72.0 g]

Informations d'emballage

Package Length	7.6 in [19.3 cm]
Package Width	4.9 in [12.4 cm]
Package Height	1.3 in [32.0 mm]
Poids brut	5.4 oz [152.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Adaptateur multiport USB-C pour ordinateurs portables
	Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

