

Adaptador Multipuertos USB C para MacBook Pro/Air - Docking Station USB Tipo C a HDMI 4K - con PD de 100W Pass-through - Lector de Tarjetas SD MicroSD - Hub Ladrón USB 3.0 de 2 Puertos

ID del Producto: DKT30CMHSDPD



Este adaptador multipuertos USB-C con HDMI® convierte su Macbook Pro, Macbook Air (Intel y M1, M2, M3, M4, M5), Google Pixelbook y otras tabletas y portátiles USB-C™ en una estación de trabajo allá donde vaya. El adaptador multipuerto USB tipo C proporciona salida de vídeo HDMI 4K a 30 Hz, un puerto USB tipo C™ (datos/alimentación), un puerto USB tipo A (5 Gbps), lector de tarjetas SD y MicroSD, todo ello a través de una única conexión al puerto USB-C o Thunderbolt™ de su ordenador portátil.

Ofrece una carga avanzada a través de USB 100 W Power Delivery 3.0 y elimina la necesidad de un cable suelto con una conexión USB-C retráctil que se conecta directamente a su host USB-C.

La estación de acoplamiento portátil admite un único monitor HDMI de hasta 4K 30 Hz (3840 x 2160p) para crear una potente estación de trabajo. También se puede conectar a un monitor ultraancho.

El concentrador USB-C a USB de 5 Gbps le ofrece un puerto USB-C y un puerto USB-A (puerto de carga BC 1.2) para conectar sus dispositivos USB más recientes y antiguos.

Acceda a su contenido multimedia con facilidad. El adaptador multipuerto proporciona acceso directo a sus tarjetas de memoria SD, SDHC™ y SDXC™ o tarjetas microSD.

Con compatibilidad con USB Power Delivery 3.0 (hasta 100 W), el adaptador multipuerto USB tipo C le permite alimentar y cargar su ordenador portátil, así como alimentar sus periféricos cuando se conecta a un adaptador de corriente USB-C. El adaptador multipuerto reserva 8 W, lo que deja hasta 92 W de potencia para la carga.

Nota: Para garantizar la plena funcionalidad del adaptador, el puerto USB-C de su ordenador portátil debe ser compatible con USB Power Delivery.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **FUNCIONALIDAD 5 EN 1:** Adaptador multipuerto USB-C con salida de vídeo HDMI 4K 30 Hz - Hub USB 5 Gbps con 1 puerto USB-A (carga rápida BC 1.2) y 1 puerto USB-C (alimentación + datos) - Ranuras para tarjetas SD y MicroSD (μ SD) y PD de 100W
- **CONEXIÓN HOST USB-C SIN CABLES:** Conector USB-C retráctil integrado con un interruptor deslizante para una conexión sin cables más firme en MacBook Pro, Air (Intel, M1 M2 M3 M4 M5) - Diseñado para utilizar un puerto, dejando el puerto adyacente libre
- **RENDIMIENTO FIABLE:** Con alimentación por bus USB o mediante un adaptador de alimentación USB-C externo. PD 3.0 de 100W, con 8W reservados para el adaptador. Hasta 92W para la carga de un ordenador portátil
- **PORÁTIL Y COMPACTO:** El diseño le permite llevarlo fácilmente en la bolsa del ordenador portátil - Su puerto USB-C retráctil integrado, le permite dejarlo conectado al ordenador, para su uso al desplazarse, viajar o trabajar desde casa
- **AMPLIA COMPATIBILIDAD:** Instalación automática de controladores para una configuración sencilla, este adaptador es compatible con los principales sistemas operativos, como Windows, macOS, iPadOS y Chrome OS. Para tablets y portátiles Thunderbolt y USB-C

Hardware

Política de Garantía 3 Years

Compatibilidad con 4K Sí

Puerto(s) de carga Sí

rápida

Pantallas compatibles	1
Cantidad de Puertos	4
Interfaz	USB 3.2 Gen 1
Tipo de Bus	USB-C
USB 3.0 Pass Through	Sí
ID del Conjunto de Chips	VIA Labs - VL102
	VIA Labs - VL817
	Parade - PS176
	NOREL Systems - NS1081C

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
Resolución Digital Máxima	4K 30Hz
Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Tipo de Memoria Multimedia	SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
	microSD (Micro Secure Digital)

Conecotor(es)

Puertos Externos	1 - HDMI 1.4
	1 - USB 3.2 Type-A (9 pines, Carga Rápida)
	1 - Ranura SD / MMC
	1 - MicroSD
	1 - USB Type-C (Fast-Charge, 24 pin) USB 3.2
C conectores del Host	1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps)

Software

Compatibilidad OS	macOS High Sierra (10.13), macOS Mojave (10.14), macOS Catalina (10.15), macOS Big Sur (11.0)
	macOS Monterey (12.0)
	macOS Ventura (13.0)
	macOS Sonoma (14.0)
	macOS Tahoe (26.1)
	Windows 8, Windows 10, Windows 11, Chrome OS, iPadOS, Android,

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Ordenador portátil anfitrión con un puerto USB-C disponible (para garantizar total funcionalidad, el puerto USB-C del ordenador portátil debe ser compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
-------------------------------------	---

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
Power Delivery	100W
Tensión de Salida	5 DC
Consumo de Energía	8W

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0 to +70
Temperatura de Almacenamiento	-10 to +55
Humedad	5% a 90 % RH (humedad relativa, sin condensación)

Características Físicas

Color	Gris Espacial
Longitud del Producto	1.4 in [3.5 cm]
Ancho del Producto	4.5 in [11.3 cm]

Altura del Producto 0.4 in [1.0 cm]

Peso del Producto 2.8 oz [78.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 6.9 in [17.4 cm]

Ancho de la Caja 5.6 in [14.3 cm]

Altura de la Caja 1.3 in [3.2 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 3.8 oz [108.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador Multipuertos USB Tipo C

1 - Documentación del Producto

Información Acerca de la Garantía

Warranty 3 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

