

Adattatore Multiporta USB C a HDMI 4K per MacBook Pro/Air - USB Type-C, 100W Power Delivery Pass-through, slot SD/MicroSD, hub USB 3.0 a 2 porte - Mini Dock USB-C portatile

ID prodotto: DKT30CMHSDPD



Questo adattatore multiporta USB-C con tecnologia HDMI® trasforma dispositivi Macbook Pro, Macbook Air (Intel e M1, M2, M3, M4, M5), Google Pixelbook e altri tablet e laptop dotati di tecnologia USB-C™ in una workstation ovunque tu vada. L'adattatore multiporta USB Type-C offre un'uscita video HDMI 4K a 30 Hz, una porta USB Type-C™ (dati/alimentazione), una porta USB Type-A (5 Gbps) e un lettore per schede SD e MicroSD, il tutto con un singolo collegamento alla porta USB-C o Thunderbolt™ del computer laptop.

Fornisce inoltre funzionalità di ricarica avanzata USB Power Delivery 3.0 a 100 W ed elimina la necessità di un cavo collegato grazie a un connettore USB-C estraibile che si collega direttamente all'host USB-C senza bisogno di un cavo collegato.

Questa docking station portatile consente di collegare un singolo monitor HDMI con risoluzione fino a 4K a 30 Hz (3840 x 2160p) per creare una potente workstation. Permette di collegare anche un monitor UltraWide.

L'hub USB-C a USB 5Gbps dispone di una porta USB-C e di una porta USB-A (porta di ricarica BC 1.2) che permettono di collegare sia i dispositivi USB più recenti sia quelli di generazione precedente.

Accesso semplificato ai contenuti multimediali: questo adattatore multiporta permette di accedere direttamente alle schede di memoria SD, SDHC™ e SDXC™ o alle schede microSD.

Con il supporto della tecnologia USB Power Delivery 3.0 (fino a 100 W), l'adattatore multiporta USB Type-C consente di alimentare e ricaricare il computer laptop e al tempo stesso di alimentare le periferiche quando collegato a un adattatore di alimentazione USB-C. L'adattatore stesso si riserva 8 W lasciando fino a 92 W di potenza per la ricarica.

Nota: per garantire la funzionalità completa dell'adattatore, la porta USB-C del computer laptop deve

supportare la tecnologia USB Power Delivery.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **FUNZIONALITÀ 5 IN 1:** adattatore multiporta USB-C con uscita video HDMI 4K 30 Hz, hub USB a 5 Gbps con 1 porta USB-A (ricarica rapida BC 1.2) e 1x USB-C (alimentazione + dati), slot per lettore di schede SD e MicroSD (μSD) e PD a 100 W
- **CONNESSIONE USB-C SENZA CAVI:** connettore USB-C retrattile integrato con pulsante scorrevole per una connessione più salda su MacBook Pro, Air (Intel, M1 M2 M3 M4 M5); progettato per utilizzare una sola porta, lasciando scoperta la porta adiacente
- **PRESTAZIONI AFFIDABILI:** alimentato tramite bus USB-C o adattatore esterno; pass-through PD 3.0 a 100 W di cui 8 riservati all'adattatore per evitare sfarfallio video, interruzioni o eccessivo assorbimento di potenza dei dispositivi; 92W per la ricarica
- **PORATILE E COMPATTO:** grazie al suo design sottile, è trasportabile in una borsa per computer laptop con la porta USB-C incassata o può essere lasciato collegato al laptop per un pratico utilizzo durante gli spostamenti, da casa e durante i viaggi di lavoro
- **AMPIA COMPATIBILITÀ:** questo adattatore USB Tipo-C universale con funzione di installazione automatica dei driver, supporta tutti i principali sistemi operativi come Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS; funziona con tablet Thunderbolt e USB-C, Chromebook e laptop

Hardware

Norme di garanzia 3 Years

Supporto di 4K Sì

Porta(e) di ricarica rapida	Sì
Display supportati	1
Porte	4
Interfaccia	USB 3.2 Gen 1
Tipo bus	USB-C
Pass-through USB	Sì
ID chipset	VIA Labs - VL102 VIA Labs - VL817 Parade - PS176 NOREL Systems - NS1081C

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
Risoluzioni digitali massime	4K 30Hz
Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Tipo memoria multimediale	SD/MMC (scheda Secure Digital/multimediale) microSD (Micro Secure Digital)

Connettore/i

Porte esterne	1 - HDMI 1.4 1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, carica rapida) 1 - Slot SD/MMC 1 - MicroSD 1 - USB Type-C (Fast-Charge, 24 pin) USB 3.2
Connettori host	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5 Gbps)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	macOS High Sierra (10.13), macOS Mojave (10.14), macOS Catalina (10.15), macOS Big Sur (11.0)
	macOS Monterey (12.0)
	macOS Ventura (13.0)
	macOS Sonoma (14.0)
	macOS Tahoe (26.1)
	Windows 8, Windows 10, Windows 11, Chrome OS, iPadOS, Android,

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Laptop host con una porta USB-C disponibile (per assicurare la piena funzionalità, la porta USB-C del laptop deve supportare DP Alt Mode).
-----------------------------	--

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Alimentato via bus e Adattatore di Alimentazione Host USB-C
Power Delivery	100W
Tensione di uscita	5 DC
Consumo energetico	8W

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0 to +70
Temperatura di conservazione	-10 to +55
Umidità	Da 5% a 90% RH (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Colore	Grigio Siderale
Lunghezza prodotto	1.4 in [3.5 cm]
Larghezza prodotto	4.5 in [11.3 cm]

Altezza prodotto 0.4 in [1.0 cm]

Peso prodotto 2.8 oz [78.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 6.9 in [17.4 cm]

Larghezza del Pacco 5.6 in [14.3 cm]

Altezza del Pacco 1.3 in [3.2 cm]

Peso spedizione
(confezione) 3.8 oz [108.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione 1 - Adattatore multiporta USB Type-C

1 - Documentazione del Prodotto

Informazioni sulla
garanzia

Warranty 3 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.