

USB C-multiportadapter - bärbar USB-C-docka till 4K HDMI, 2-ports USB 3.0-hubb, SD/SDHC, GbE, 60W PD Pass-through - USB-C-reseminidockningsstation - USB Type-C/Thunderbolt 3

Produkt ID: DKT30CSDHPD



Ge din USB-C™-kapabla bärbara dator flera anslutningar. Med denna USB-C multiportadapter förvandlar du din bärbara dator till en kraftfull arbetsstation praktiskt taget var du än befinner dig och eliminerar behovet av en massa olika portadapterar att bära med dig. USB-C-adaptorn låter dig lägga till en 4K Ultra HD HDMI®-videoutgång, två USB 3.0-Type A-portar, en Gigabit Ethernet-port och en SD-kortplats via din bärbara dators USB-C-port.

Du kan också använda din bärbara USB-C strömadapter för att strömföra både multiportadaptern och din bärbara dator samtidigt med stöd för USB Power Delivery 2.0. Den är det idealiska tillbehöret för din MacBook Pro eller annan USB Type-C™-utrustad bärbar dator och är även Thunderbolt™ 3-kompatibel.

Vid användning med din bärbara dators skärm gör denna mångsidiga USB-C-multiportadapter det enkelt att skapa en arbetsstation med dubbla skärmar när du behöver det. Den har en 4K HDMI-port (med audio) så att du enkelt kan ansluta en högupplöst skärm och få mer skärmyta. Med högre upplösningar kan du se fler fönster samtidigt och öka din produktivitet.

Gigabit Ethernet-porten garanterar tillförlitlig trådad nätverksåtkomst, vilket är idealiskt för områden med begränsad Wi-Fi-åtkomst. Och med två extra USB 3.0-portar (USB Type-A) kan du ansluta dina befintliga enheter som din mus eller ditt USB-minne.

USB-C-adaptorn har också en SD-kortplats för tillgång till allt ditt multimediamaterial.

Med denna multiportadapter behöver du inte bära med dig flera strömadapterar. Den är idealisk för mobil användning och har en USB-C-port med stöd för USB Power Delivery 2.0 (USB PD 2.0) så att du kan använda din bärbara dators USB-C-strömadapter för att strömföra både datorn och multiportadaptern.

Den mångsidiga multiportadaptorn är kompakt och lätt så att den enkelt får plats i din datorväska. Den samlar flera portar i en enda adapter, vilket betyder att du inte behöver ta med dig flera enfunktions-adaptrar.

DKT30CSDHPD täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Strömförse adaptorn och din bärbara dator genom USB-C med hjälp av din bärbara dators strömadapter
- Anslut din MacBook, Ultrabook™ eller ChromeBook™ till trådat Gigabit Internet på platser där Wi-Fi® inte är tillgängligt
- Integrera den kompakta adaptorn vid små arbetsytor på kontor och hemmakontor
- Anslut din bärbara dator till en projektor och njut av multimedia-innehåll i hemmet eller visa engagerande presentationer i styrelserum och klassrum
- Använd en TV med HDMI-port på hotellrummet som en extern skärm
- För över foton, videor eller andra filer från dina SD™-kort till din USB-C-kapabla surfplatta, bärbara dator eller annan enhet

Funktioner

- NEW MODEL NOW AVAILABLE: DKT30CSDHPD3 features Power Delivery 3.0 with Fast Role Swap preventing USB device drops when power is added/removed on PD 3.0 laptops. Plus, the USB-C port can be used for PD Pass-through or data
- USB-C-MULTIPORTADAPTER: Bärbar USB C-resedocka med 4K 30 Hz (UHD) HDMI-videodisplayutgång. Aluminiumdesign i Rymdgrå kompletterar bärbara Macbook Air-, MacBook Pro-, Dell XPS- och HP EliteBook-datorer
- 6-I-1 USB-C-HUBB: Denna USB-C-multiportadapter har 4K HDMI (UHD), Gigabit Ethernet, två USB-A-portar (5 Gbit/s) och SD-/SDHC-/SDXC-kortläsare
- GENOMGÅNG MED 60 W STRÖMFÖRSÖRJNING: Med denna USB Type-C-multiportadapter kan du använda din bärbara dators USB-C-strömadapter för att samtidigt ladda din bärbara dator (upp till 48 W) och strömsätta dockningsstationen (12 W)
- BRED ENHETSKOMPATIBILITET: USB-C-minidockningsstation för bärbara datorer, ultrabooks, Chromebooks, surfplattor och telefoner med Thunderbolt 3 (TB3) och USB-C. Kompatibel med varumärken inkl. MacBook, HP, Dell, Lenovo och Surface

- BRED OS-KOMPATIBILITET OCH ENKEL KONFIGURATION: Denna första generations USB 3.1-universaladapter har automatisk drivrutinininstallation och stöder Windows, macOS, Chrome OS och Android. Perfekt för affärsresor och arbete hemifrån

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Nej
Skärmstöd	1
Gränssnitt	USB 3.0
Busstyp	USB-C
Industristandarder	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Chipset-ID	VIA/VLI - VL813 VIA/VLI - VL100 Genesys Logic - GL857L Parade - PS176 Realtek - RTL8153

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.0) <br / > 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal digital upplösning	4096 x 2160p @24 Hz eller 3840 x 2160p (HDMI) @ 30 Hz<br / > Även lägre upplösningar stöds. Till exempel, om max är 3840 x 2160p (4K) så stöds även 2560 x 1600p och 2560 x 1440p.
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Ja



Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Stöd för full-duplex	Ja
Medeltid mellan fel (MTBF)	338 809 timmar

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps) HDMI (19-stifts) RJ-45 USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) SD-/MMC-plats Endast USB-C (24-stifts) USB Power Delivery
----------------	---

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10 <br / > Mac OS® 10.11 till 10.15 <br / > Chrome OS™
-------------------	--

Särskilda
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	En bärbar värddator med en ledig USB-C-port (för att garantera full adapterfunktionalitet måste den värdens USB-C-port ha stöd för USB Power Delivery 2.0 och DP alt-läge) Valfri: USB-C-strömadapter (till exempel din bärbara dators USB-C-baserade strömadapter)
Obs.	Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Type-C-standardens alla funktioner. Se till att din USB-C-värdport stöder USB Power Delivery 2.0 och DP alt-läge. Adaptorn kan ansluta till en bärbar värddators USB-C-port som inte stöder USB Power Delivery 2.0. Men om en strömadapter är ansluten till multifunktionsadaptorn i denna konfiguration kommer den inte att föra över ström till din bärbara värddator. En 4K-kapabel skärm krävs för att få 3840x2160p-upplösning (4K är även känt som 4Kx2K).

USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps.

Din bärbara dator kanske har specifika laddningskrav. Till exempel om din bärbara dator kräver exakt 60W ström och en adapter förbrukar en del av dessa 60W kanske din bärbara dator inte känner att den får tillräckligt med ström. Mer information om Power Delivery finns att hämta hos tillverkaren av din maskinvara.

Ström

Power Source	Strömförsörjd via USB
Power Delivery	60W

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet	40~50% RH

Utseende

Färg	Gray and Black
Kabinetttyp	Av plast
Kabellängd	6.0 in [15.2 cm]
Produktlängd	4.6 in [11.6 cm]
Produktbredd	1.8 in [46.0 mm]
Produkt höjd	0.6 in [16.0 mm]
Produktvikt	2.7 oz [77.9 g]

Förpackning

Package Length	6.8 in [17.3 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	5.4 oz [154.0 g]



Vad det är i lådan

Ingår i paketet

multiportadapter

snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

