

Adaptateur Multiport USB C - Station d'Accueil USB C, 4K 60Hz HDMI 2.0b, HDR, Hub USB 3.2 Gen 2 10Gbps - Mini Dock USB C 100W PD Pass-Through - Adaptateur Vidéo avec Câble de 30cm pour PC Portable

N° de produit: DKT31CH2CPD3



Cet adaptateur multiport USB-C avec DP 1,4 prend en charge le HDMI® ; 4K 60Hz (HDR) et transforme un ordinateur portable ou une tablette USB-C® ; en station de travail, où que vous alliez.

La station d'accueil portable offre une sortie vidéo HDMI 4K 60Hz, deux ports USB 3.2 Gen 2 Type-C (10Gbps), un port USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps) et un port Gigabit Ethernet (prise en charge PXE et WoL), le tout via une seule connexion au port USB-C ou Thunderbolt 3/4® ; de votre ordinateur portable. Un port USB-C DisplayPort 1.4 Alt-Mode est nécessaire pour une sortie HDMI 4K 60Hz.

Le hub USB dispose de deux ports USB-C (10Gbps) et d'un port USB-A (10Gbps) pour connecter jusqu'à trois périphériques USB. Le port USB PD pass-through permet de recharger l'ordinateur portable hôte. L'USB PD n'est disponible que lorsqu'un adaptateur d'alimentation USB-C est connecté au port pass-through PD. Connectez un adaptateur d'alimentation USB-C pour l'utiliser comme chargeur autonome de périphériques USB. Le câble hôte USB-C extra long attaché de 30 cm (12 pouces) permet une portée étendue pour une flexibilité de configuration.

Pour une utilisation en voyage, l'adaptateur USB-C peut fonctionner en alimentation par bus seul, ou avec un adaptateur d'alimentation USB-C pour permettre la charge de l'ordinateur portable et des périphériques. La station d'accueil est légère et dispose d'un câble hôte USB-C enveloppant intégré.

Développée pour améliorer les performances et la sécurité, StarTech.com Connectivity Tools est la seule suite logicielle du marché qui fonctionne avec une large gamme d'accessoires de connectivité informatique. La suite logicielle comprend :

- Utilitaire de mise en page avancée de Windows : Configurer et enregistrer des dispositions de fenêtres personnalisées.

- Un utilitaire de transmission d'adresse MAC : Pour améliorer la sécurité du réseau.
- Utilitaire de surveillance des événements USB : Pour suivre et enregistrer les périphériques USB connectés
- Wi-Fi Auto Switch Utility : Permettre aux utilisateurs d'accéder rapidement à des vitesses de réseau plus rapides via un réseau local câblé.

Pour plus d'informations et pour télécharger l'application StarTech.com Connectivity Tools, veuillez visiter : www.startech.com/connectivity-tools

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connectez un ordinateur portable à un moniteur HDMI 4K 60Hz pour créer une station de travail puissante.
- Chargez un ordinateur portable et des périphériques USB avec USB Power Delivery 3.0, jusqu'à 100 W

Spécifications techniques

- ADAPTATEUR MULTIPOUR USB-C 6-EN-1 : HDMI 4K 60Hz (HDR), 2 USB-C 3.2 Gen 2 (10Gbps), 1 USB-A 3.2 Gen 2 (10Gbps), Gigabit Ethernet, et un port USB-C pour 100W USB-C Power Delivery 3.0 Pass-Through - 4K 30Hz sur hôtes DP 1.2 Alt-Mode
- HUB USB 3.2 GEN 2 PLUS CHARGE : Le hub 3 ports 10 Gbps de cette station d'accueil USB-C avec charge dispose de 2 ports USB-C et de 1 port USB-A - Connectez un adaptateur d'alimentation USB-C pour permettre la charge des appareils sans connexion hôte
- CÂBLE INTÉGRÉ : La mini station d'accueil USB-C avec câble attaché de 30 cm étend la portée pour réduire la tension du port/connecteur sur les appareils 2-en-1 - La fonction de gestion des câbles Hideaway permet de cacher le câble pendant le voyage

- **PERFORMANCES FIABLES** : Alimentation par bus USB/par un adaptateur USB-C externe - 100 W de PD 3.0 avec 15 W réservés à l'adaptateur, pour éviter les pannes de périphériques ou la surconsommation d'énergie - jusqu'à 85 W pour la charge hôte
- **COMPATIBILITÉ** : la mini station d'accueil est compatible avec les ordinateurs portables USB-C, les Ultrabooks, les PC portables USB4 et TB 3/4 de HP, Dell, Lenovo, les MacBooks et Surface - Fonctionne avec Win/macOS/iPadOS/Android/Linux/Chrome OS
- **PORTABLE & COMPACT** : le dock USB C avec câble est conçue pour être transportée dans une sacoche de PC portable, pratique pour une utilisation en déplacement entre le bureau, le bureau à domicile, les espaces de bureau partagés et les voyages d'affaires

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge 4K	Oui
Écrans pris en charge	1
Interface	USB 3.2 Gen 2
Type de bus	USB-C
ID du chipset	Realtek - RTD2172L
	Realtek - RTL8153B
	VIA - VL822
	VIA - VL103

Performance

Wake On Lan	Oui
Vitesse max. de transfert de données	10 Gbit/s
Type et débit	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Prise en charge UASP	Oui
Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
PXE	Oui
Prise en charge duplex	Oui

complet

Connecteur(s)

Ports externes	2 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps) 1 - HDMI 1 - RJ-45 1 - USB 3.2 Type-A (9 Pin, Gen 2, 10Gbps, 7.5W Power) 1 - USB Type-C (24 broches) USB Power Delivery uniquement
Connecteurs hôte	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 10, 11, 11 ARM >macOS 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 >iPadOS Android™ >Linux® 4.x et plus Versions LTS uniquement >Chrome OS™
--------------------------------------	--

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Un périphérique hôte doté d'un port USB-C disponible (pour garantir la fonctionnalité complète de l'adaptateur, le port USB-C du périphérique hôte doit prendre en charge USB Power Delivery et DP Alt-mode).
---	---

Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - DEL d'état/activité de la connexion sous le port GbE
----------------------	--

Alimentation

Source d'alimentation	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
Power Delivery	100W
Consommation électrique	15W

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

stockage

Humidité 0% à 85% (sans condensation)

Caractéristiques
physiques

Couleur	Gris sidéral
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	11.8 in [30 cm]
Longueur du produit	4.9 in [12.5 cm]
Largeur du produit	2.6 in [6.5 cm]
Hauteur du produit	1.0 in [2.5 cm]
Poids du produit	3.5 oz [98.0 g]

Informations
d'emballage

Longueur du Paquet	6.8 in [17.2 cm]
Package Width	5.6 in [14.3 cm]
Package Height	1.2 in [3.0 cm]
Poids brut	5.9 oz [166.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur multiport USB-C

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis