

## Tournevis de Précision Électrique - 55 Embouts - Mini Tournevis Magnétique sans Fil - Réparation Électronique, Portable, Ordinateur, Tablette & Smartphone - Tapis Magnétique

Nº de produit: CTK55PCEDRIVE



Ce tournevis sans fil est l'outil idéal pour démonter et remonter les appareils électroniques pendant les réparations. L'ensemble du tournevis à piles comprend un tournevis électrique de précision (2 piles AAA incluses), 55 micro-embouts, un magnétiseur/démagnétiseur et un coussin de travail magnétique, logés dans une mallette de transport solide et durable. Une gamme complète d'embouts garantit une compatibilité avec la plupart des grandes marques de smartphones, tablettes et ordinateurs portables, y compris mais sans s'y limiter les iPhone, iPad, MacBooks d'Apple, les Chromebooks Samsung Galaxy, HP et Acer, ainsi que les Lenovo ThinkPad.

Le tournevis électrique haut de gamme inclus dans ce kit dispose de plusieurs fonctionnalités conçues pour des réparations sans tracas.

- Une lampe de travail à LED intégrée éclaire la zone d'opération du tournevis, vous permettant ainsi de voir clairement les détails sans ombre, quel que soit l'éclairage de la zone de réparation.
- Les modes vissage/dévissement fonctionnent à pile avec un couple de 0,25 à 0,35 Nm, ce qui vous permet d'installer et de retirer sans effort les vis, vous évitant de forcer avec votre poignet comme vous le feriez avec un tournevis manuel.
- Le magnétiseur/démagnétiseur inclus vous permet de magnétiser l'embout du tournevis. Vous pouvez ainsi installer/retirer les vis facilement, sans les perdre. De plus, l'embout peut être démagnétisé, notamment pour les réparations IT sur des dispositifs sensibles aux aimants.
- Les piles, faciles à changer, garantissent un fonctionnement ininterrompu.

Ce kit comprend 55 embouts 4 mm spécialement sélectionnés pour une compatibilité étendue avec les principales marques de smartphones, tablettes et ordinateurs portables. Embouts inclus :

- Cruciforme H4 x 28 : PH0000, PH000, PH00, PH0, PH1, PH2
- Cruciforme H4 x 45 : PH0, PH2
- À fente (plat) H4 x 28 : SL1.0, SL1.5, SL 2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5
- À fente (plat) H4 x 45 : SL2.5
- Torx H4 x 28 : T2, T3, T4, T5
- Torx Security H4 x 28 : T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20
- Hexagonal H4 x 28 : H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0
- Hexagonal H4 x 45 : H2.0, H2.5
- Pentalobe H4 x 28 : P2(0.8), P5(1.2), P6(1.5)
- Clé H4 x 28 : U2.0, U2.6, U3.0
- Tri-Wing H4 x 28 : Y0.6, Y1.0, Y2.0, Y2.5, Y3.0
- Triangle H4 x 28 : 2.0, 2.3, 2.5, 3.0
- Robertson H4 x 28 : (carré) S0, S1, S2

Une mallette résistante en plastique rigide et un coussin de travail magnétique pratique sont inclus avec le tournevis électrique. La mallette de transport est dotée de trous pour chaque embout inclus, ainsi que d'un compartiment élégant pour le tournevis. Le coussin de travail magnétique garantit quant à lui que vos vis et embouts restent à l'endroit où vous les placez, jusqu'à ce que vous les utilisiez.

StarTech.com est le choix privilégié par les professionnels des IT depuis plus de 30 ans.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Démontez et remontez des appareils électroniques pendant les réparations

## Spécifications techniques

- **TOURNEVIS DE PRÉCISION À PILES** : ce tournevis électrique de précision est idéal pour démonter/assembler des composants électroniques ; le tournevis sans fil en aluminium est alimenté par des piles (2 piles AAA incluses), LED et les modes vissage/dévissage
- **KIT COMPLET** : tournevis, 55 embouts (8 cruciformes, 7 plats, 4 Torx, 7 TorxS, 11 hexa, 3 Pentalobe, 3 clés, 5 Tri-Wing, 4 triangles, 3 Robertson), un coussin de travail magnétique, un extendeur d'embout, un magnétiseur/démagnétiseur et une mallette rigide
- **COMPATIBLE AVEC LES PRINCIPAUX APPAREILS ÉLECTRONIQUES** : les embouts inclus sont sélectionnés pour être compatibles avec les principales marques de smartphones, tablettes et PC, y compris, iPhone/iPad/Samsung Galaxy/HP/Acer Chromebook/ThinkPad/MacBook
- **UTILISATION SIMPLE** : tournevis électrique avec couple de 0,35 Nm(max.) et 110 Tr/min(max.) ; fonctionne avec les embouts de 4 mm ; les piles, garantissent un fonctionnement ininterrompu, ce qui est idéal pour les services IT ou les ateliers de réparation
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT** : Conçue et fabriquée pour les professionnels de l'informatique, cette visseuse électrique de précision compacte/petite est soutenue 2 ans et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

---

#### Performance

Politique de garantie	2 Years
Spécifications générales	Alimentation : 2 piles AAA (incluses)
	Vitesse : 110 Tr/min
	Couple de sortie : 0,25 à 0,35 Nm
	Taille du coussin de travail magnétique inclus : 20 cm x 9,5 cm
	Taille d'embout prise en charge : 4 mm
	Taille d'embout incluse : H4 x 28 mm (50 embouts)
	H4 x 45 mm (5 embouts)
	Embouts inclus : cruciforme H4 x 28 PH0000, PH000, PH00, PH0, PH1, PH2
	cruciforme H4 x 45 PH0, PH2
	à fente (plat) H4 x 28 SL1.0, SL1.5, SL 2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5
	à fente (plat) H4 x 45 SL2.5
	Torx H4 x 28 T2, T3, T4, T5

Torx Security H4 x 28 T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20

hexagonal H4 x 28 H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0

hexagonal H4 x 45 H2.0, H2.5

Pentalobe H4 x 28 P2(0.8), P5(1.2), P6(1.5)

clé H4 x 28 U2.0, U2.6, U3.0

Tri-Wing H4 x 28 Y0.6, Y1.0, Y2.0, Y2.5, Y3.0

triangle H4 x 28 2.0, 2.3, 2.5, 3.0

Robertson H4 x 28 (carré) S0, S1, S2

Extendeur d'embout

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Argent
Matériaux	Aluminium
Longueur du produit	7.1 in [18.0 cm]
Largeur du produit	0.6 in [1.6 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.6 cm]
Poids du produit	14.5 oz [412.0 g]

---

#### Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	11.2 in [28.5 cm]
Largeur du Colis	4.6 in [11.6 cm]
Hauteur du Paquet	1.7 in [4.3 cm]
Poids brut	1.6 lb [0.7 kg]

---

#### Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Tournevis de précision 1 - Jeu d'embouts de 55 pièces
-----------------------	--

- 1 - Extendeur d'embout
- 1 - Coussin de travail magnétique
- 1 - Démagnétiseur
- 1 - Guide de démarrage rapide
- 2 - Pile AAA

---

Informations de  
garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

