

Soporte Bracket de Montaje VESA Compatible con 75x75/100x100 para NUC/Thin Client/Docking Stations - Soporte VESA para Mini PC

ID del Producto: DOCK-NUC-VESA-MOUNT



El soporte de montaje VESA permite montar de forma segura NUCs, thin clients o docking stations para portátiles en la parte posterior de un monitor o pantalla de 75x75 o 100x100 compatible con VESA.

Cuatro ranuras transversales permiten el montaje de NUC de Intel o clientes ligeros industriales sin sus soportes de montaje incluidos. Además, dos ranuras paralelas permiten montar en el soporte docking stations y otros periféricos que presenten un patrón de montaje de 40x40. Esto libera un valioso espacio en el escritorio y mantiene un espacio de trabajo organizado y libre de desorden.

La placa de extensión VESA incluye un completo kit de hardware con una gran variedad de tamaños y longitudes de tornillos. Estos se utilizan para montar NUCs, Thin Clients o docking stations directamente en el adaptador de soporte de montaje VESA, así como para fijar la placa de extensión VESA a la pantalla.

Los NUC, thin clients y docking stations montados son menos accesibles y están fijados de forma más segura, lo que reduce el riesgo de robo o manipulación. Esto hace que el soporte de montaje sea ideal para entornos compartidos o públicos, como escritorios de oficina, aulas, bancos y bibliotecas.

Funciona a la perfección con una gran variedad de docking stations para portátiles, hubs USB y docks KVM (se venden por separado), incluyendo 155NA-USB4-DOCK/155UE-USB4-DOCK, TB4CDOCK, HB31C2A1CGS y 129N-USBC-KVM-DOCK/129UE-USBC-KVM-DOCK.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Monte un NUC, un thin client o un docking station para portátil en la parte posterior de un monitor compatible con VESA
- Reduzca el riesgo de robo o manipulación de los NUC, thin clients y docking stations montados

Características

- SOPORTE DE MONTAJE VESA: Permite montar de forma segura NUC compatibles, thin clients o docking stations para portátiles en la parte posterior de un monitor compatible con VESA de 75x75 ó 100x100, liberando espacio en el escritorio
- CONFIGURACIONES DE MONTAJE: Cuatro ranuras transversales permiten el montaje de Intel NUC o thin clients industriales sin sus soportes de montaje incluidos, mientras que dos ranuras paralelas permiten el montaje de docking stations con un patrón de 40x40
- HARDWARE DE MONTAJE: Incluye un kit de hardware con varios tamaños y longitudes de tornillos para montar NUC, Thin Clients o docking stations directamente en el adaptador de soporte de montaje VESA, así como para fijar el soporte VESA a un monitor
- INSTALACIÓN SEGURA: Los NUC, thin clients o docking stations montados se ocultan cómodamente y se fijan de forma más segura, reduciendo el riesgo de robo - Ideal para entornos compartidos o públicos como hot desks de oficina, aulas y bibliotecas
- ACCESORIOS COMPATIBLES: Funciona con una gran variedad de docking stations para portátiles, hubs USB y docks KVM compatibles (se venden por separado), como 155NA-USB4-DOCK/155UE-USB4-DOCK, TB4CDOCK, HB31C2A1CGS y 129N-USBC-KVM-DOCK/129UE-USBC-KVM-DOCK

Hardware

| | |
|--|--------------------------------|
| Política de Garantía | 5 Years |
| Opciones de Montaje | Compatible VESA Mounting Point |
| Patrón(es) VESA de agujeros de montaje | 40x40 mm (StarTech.com) |
| | 75x75 mm |
| | 100x100 mm |

Características Físicas

| | |
|------------------|-------|
| Color | Negro |
| Tipo de Gabinete | Acero |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Longitud del Producto | 4.7 in [12.0 cm] |
| Ancho del Producto | 12.0 in [30.5 cm] |
| Altura del Producto | 0.1 in [1.5 mm] |
| Peso del Producto | 3.5 oz [100.0 g] |

Información de la Caja

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Longitud de la Caja | 5.0 in [12.7 cm] |
| Ancho de la Caja | 12.3 in [31.3 cm] |
| Altura de la Caja | 0.9 in [2.4 cm] |
| Peso (de la Caja) del Envío | 1.1 lb [0.5 kg] |

Contenido de la Caja

| | |
|---------------------|--|
| Incluido en la Caja | 1 - Adaptador de Soporte VESA para NUC |
| | 4 - Tornillos M3 x 15mm |
| | 4 - Tornillos M3 x 5mm |
| | 4 - Tornillos M4 x 5mm |
| | 4 - Tornillos M4 x 12mm |
| | 4 - Tornillos M4 x 20mm |
| | 4 - Tornillos M5 x 12mm |
| | 4 - Tornillos M5 x 20mm |
| | 4 - Arandelas |
| | 8 - Espaciadores |
| | 1 - Guía Rápida de Inicio |

Información Acerca de la Garantía

| | |
|----------|--------|
| Warranty | 5 Años |
|----------|--------|

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

