

Juniper CTP-SFP-1GE-T compatibel SFP module - 1000BASE-T koper optische transceiver - 100 m

Productcode: CTPSFP1GETST



De CTPSFP1GETST is een Juniper CTP-SFP-1GE-T compatibel koper SFP transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met Juniper® switches en routers. Dit product levert betrouwbare 1 GbE connectiviteit op via koper kabels, voor 1000BASE-T conform netwerken, op een maximale afstand van 100 m.

Technische specificaties:

- Maximale data overdrachtssnelheid: 1 Gbps
- Type: koper
- Verbindingstype: RJ-45 connector
- Maximale overdrachtsafstand: 100 m
- MTBF: 4,655,371 uren
- Stroomverbruik: < 1,0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J

Deze SFP koper module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Juniper CTP-SFP-1GE-T
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
- Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,0 W
- Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Juniper
Industriestandaarden	IEEE 802.3 1000BASE-T

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	1,25 Gbit/s
Max. overdrachtsafstand	100m [328ft]
Glasvezeltype	Koper
Glasvezelmodus	Full-Duplex
DDM	Ja
Compatibele netwerken	1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
MTBF	4.655.371 uur

Connector(en)

Connector A	1 - SFP-sleuf
-------------	---------------

Connector B	1 - RJ-45
Fysieke eigenschappen	
Lengte product	2.6 in [65.0 mm]
Breedte product	0.6 in [1.4 cm]
Hoogte product	0.5 in [1.2 cm]
Gewicht product	2.5 oz [72.0 g]
Verpakkingsinformatie	
Lengte Verpakking	4.6 in [11.7 cm]
Package Width	3.7 in [9.3 cm]
Package Height	1.3 in [3.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.0 oz [56.0 g]
Wat wordt er meegeleverd	
Meegeleverd	1 - SFP Transceiver
Garantiebepalingen	
Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.