

Cable DisplayPort 1.4 de 2m - Certificado VESA - 8K 60Hz - HBR3 - HDR - Super HD - Cable Delgado de Monitor DP a Conector DP - UltraHD 4K 120Hz - Cable Delgado de Video DP 1.4

ID del Producto: DP14MM2M



Este cable DisplayPort 1.4 le permite conectar su laptop o computadora de escritorio equipada con DisplayPort con un monitor, televisor o proyector 8K de ultra alta definición.

El cable para pantalla DisplayPort le proporciona el enlace esencial final en sus configuraciones de audio-video y resulta ideal para:

- Hacer mejores presentaciones
- Mostrar nítidas imágenes en mosaicos de señalización digital
- Crear imágenes que capten la atención en fotografía, videografía o cinematografía
- Producir videojuegos que simulen la vida real

Este cable DisplayPort tiene certificación VESA, lo cual garantiza total compatibilidad y funcionamiento eficiente de la velocidad de enlace superior de HBR3. Se ha sometido a prueba y cumple con todas las especificaciones DP 1.4, lo cual garantiza calidad y confiabilidad.

Este cable 8K DisplayPort es compatible con todas las funciones de DP 1.4:

- Resoluciones de hasta 8K (7680x4320) a 60Hz, retrocompatible con 5K (5120x2880) a 60Hz y 4K (4096x2160) a 120Hz y generaciones anteriores de DP
- Compatibilidad con anchos de banda HBR3 ("High Bit Rate 3") a hasta 32.4Gbps
- También es compatible con HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico), lo cual ofrece relaciones de contraste más altas y colores más vivos

- MST ("Multi-Stream Transport", transmisión multipantalla) para la conexión en serie de varias pantallas
- DSC ("Display Stream Compression", compresión de transmisión de pantalla) 1.2
- Corrección de errores de avance
- 32 canales de audio digital no comprimidos
- HDCP 2.2

Cable fabricado con un alambre más fino de 0.02 mm² que permite una instalación más flexible con el mínimo estorbo, lo cual resulta ideal para trabajar fuera de la oficina. Cada conector tiene un cierre que ofrece conexiones seguras entre dispositivos.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Haga presentaciones visualmente superiores
- Visualice imágenes nítidas en muros de señalización digital
- Cree imágenes que capten la atención para fotografía, videografía o cinematografía
- Produzca videojuegos realistas

Características

- CABLE DISPLAYPORT 1.4: cable de 2 metros, certificación VESA, ancho de banda de 32.4Gbps, 8K 60Hz (7680x4320), 4K 120Hz (3840x2160), HDR, HBR3, audio de 32 canales, MST para conexión en serie de monitores, control de errores FEC
- CONFIABLE: Fabricado con un gestor de cables internos, que garantiza la integridad de la señal, La subestructura del conector metálico proporciona blindaje contra EMI. Los conectores DP con cierre evitan desconexiones accidentales
- DURABLE: El recubrimiento de PVC absorbe las tensiones de las torsiones frecuentes, lo cual protege el núcleo del cable. los conectores chapados en oro evitan el óxido. cable de 34AWG para video y audio de alta calidad

- **APLICACIONES:** Ideal para estaciones de trabajo profesionales con Radeon Vega Frontier/Pro WX Series/W5500/Pro Duo y Nvidia Quadro. Compatible con tarjetas y adaptadores DP 1.1/1.2/1.3 (1080p/4K), lo que garantiza la compatibilidad con 8K
- **ESPECIFICACIONES:** 2m | Negro | DisplayPort 1.4 | DP macho a macho | 34AWG | Recubrimiento: PVC | Blindaje contra EMI | Protocolos compatibles: HBR 3, 4:4:4 Chroma Subsampling, DSC 1.2, HDCP 2.2, MST | Garantía de por vida

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	19
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación VW-1

Conector(es)

Conector A	1 - DisplayPort (20 pines)
Conector B	1 - DisplayPort (20 pines)

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Mecanismo de Bloqueo
Calibre del Conductor	34 AWG
Longitud del Cable	6.2 ft [1.9 m]
Longitud del Producto	6.6 ft [2.0 m]
Ancho del Producto	0.7 in [1.9 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Peso del Producto	2.9 oz [82 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	7.0 in [17.8 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.9 cm]
Altura de la Caja	0.8 in [2.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.3 oz [94.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable
---------------------	-----------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.