

Dell EMC DAC-SFP-10G-1M compatibel - SFP+ Direct Attach kabel - Twinax - SFP+ koper kabel DAC passief 10 Gbps

Productcode: DACSFP10G1M



De DACSFP10G1M is een Dell EMC DAC-SFP-10G-1M compatibel koper SFP+ transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met Dell EMC™ switches en routers. Dit product levert betrouwbare 10 GbE connectiviteit op via koper kabels, voor 10GBASE-CU conform netwerken, op een maximale afstand van 1 m.

Technische specificaties:

- Maximale data overdrachtssnelheid: 10 Gbps
- Type: koper
- Maximale overdrachtsafstand: 1 m
- MTBF: [MTBF MISSING]
- Stroomverbruik: < 1,0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J

Ontworpen voor high-speed prestaties, deze SFP+ kabel met laag vermogen en lage latentie is een voordelig alternatief voor glasvezelkabelconfiguraties, omdat hij toepassingen op korte afstand zoals directe netwerkschakel- of serververbindingen in een rack ondersteunt.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Dell EMC DAC-SFP-10G-1M
- SFP kabels van StarTech.com hebben levenslange garantie
- Maakt gebruik van een voordelig en kostenbesparend alternatief voor de bekabeling van glasvezel
- Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,0 W

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Dell EMC
Type kabel	Passive Copper Cable

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10.00 Gbps
Impedantie	100 Ohm
Glasvezeltype	Koper
Glasvezelmodus	Full-Duplex
DDM	Ja
Compatibele netwerken	10 Gbps
MTBF	61,728,395 hours
Vermogensopname	< 1W

Connector(en)

	Connector A	1 - SFP+
	Connector B	1 - SFP+
Voeding		
	Uitgangsspanning	3.3V DC
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Vochtigheid	0% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen		
	Lengte product	3.3 ft [1.0 m]
	Breedte product	0.6 in [1.4 cm]
	Hoogte product	0.5 in [1.2 cm]
	Gewicht product	2.6 oz [74.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Lengte Verpakking	5.2 in [13.3 cm]
	Package Width	6.3 in [15.9 cm]
	Package Height	0.7 in [1.9 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	2.9 oz [82.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - SFP+ Cable
Garantiebepalingen		
	Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.