

## RS422 RS485 Seriell auf Klemmleiste

Produkt-ID: DB92422



Der DB-9-zu-Klemmleisten-Adapter DB92422 verwandelt einen seriellen RS-422- oder RS-485 DB-9-Stecker in einen Klemmleistenanschluss.

Der 5-polige 3,5-mm-Klemmleistenanschluss unterstützt Kabelverschraubungen und erfüllt den Standard für industrielle Verdrahtungs-Anwendungen.

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität



### Anwendungen

- Ideal für die Steuerung/Diagnose von Fertigungsmaschinen (CNC, Prozesssteuerung, Barcodeleser, serielle Drucker)
- Steuerung von Sicherheitseinrichtungen (Tastenfelder, Kameras, Kartenleser)
- Machen Sie aus einem RS422/485 DB9 eine Klemmleiste für längere Verbindungen
- Verkabelung für industrielle Anwendungen
- Ideal für Büros, Lager oder andere Umgebungen, in denen RS-422 und RS-485 verwendet werden

## Merkmale

- Unterstützt Vier-Kabel-RS422-, RS485- und Zwei-Kabel-RS485-Modi
- Erfüllt die Standards für industrielle Kabelverschraubungen
- Unterstützung für Signalerdung über Klemmleisten
- Unterstützt 5-polige 3,5-mm-Klemmleisten
- Verwandelt einen RS422/485-Port mit DB9-Stecker in eine 5-polige Klemmleiste

---

### Steckverbinder

Garantiebestimmungen	2 Years
Steckverbindertyp(en)	1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) 1 - Klemmleiste (5 Drähte)

---

### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Lagertemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Feuchtigkeit	0 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit

---

### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Produktlänge	1.9 in [4.9 cm]
Produktbreite	1.3 in [3.4 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.5 cm]
Produktgewicht	0.8 oz [23 g]

---

### Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	5.6 in [14.2 cm]
Paketbreite	4.0 in [10.2 cm]

Pakethöhe 1.4 in [3.6 cm]

Versandgewicht  
(Verpackung) 2.0 oz [58.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - DB9-Buchse zu Klemmleiste

---

Garantieinformationen

Warranty 2 Jahre

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.