

Cable KVM DisplayPort de Doble Pantalla con USB 5Gbps de 1,8m - 4K 60Hz - Cable Combinado DP 1.2/USB 3.0 Universalmente Compatible con Conmutadores KVM para Dos Monitores

ID del Producto: DDU1226-KVM-CABLE



El cable KVM proporciona una conexión fiable entre un ordenador y un conmutador KVM DisplayPort de doble monitor compatible con USB 5Gbps.

Simplifique la gestión de los cables combinando varias conexiones en un único haz. Esto minimiza el número de cables individuales que hay que manipular, haciendo que la instalación sea más rápida y eficiente. Son perfectos para entornos en los que los KVM son esenciales, como centros de datos, salas de servidores, redes periféricas y configuraciones de gestión remota, ya que ayudan a reducir el desorden de cables y a mantener un espacio de trabajo organizado.

Este cable KVM funciona con cualquier sistema operativo, incluidos Windows, macOS, ChromeOS y Linux. También es compatible con las principales plataformas de hardware, como Intel, AMD y Apple Silicon.

El cable combinado KVM es compatible con DisplayPort 1.2, admite resoluciones de hasta 4K a 60 Hz, HDR10 y audio DisplayPort para una experiencia de audio/vídeo de alta calidad. El conector USB 3.0 Tipo-A a Tipo-B proporciona rápidas velocidades de transferencia de datos de hasta 5Gbps.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





Aplicaciones

- Conecte un ordenador a un conmutador KVM DisplayPort de dos monitores con puertos host USB de 5Gbps

Características

- **CABLE COMBO KVM:** Conecte un ordenador a un conmutador KVM DisplayPort de doble monitor compatible con USB 5Gbps - Ideal para configuraciones en las que la gestión limpia del cableado es esencial - Funciona con cualquier KVM DP/USB 3.0
- **GESTIÓN OPTIMIZADA DEL CABLEADO:** Combina DisplayPort y USB 3.2 Gen 1 en un solo cable combo, lo que reduce la complejidad de la configuración y agiliza la instalación para conseguir un espacio de trabajo más limpio y eficiente
- **COMPATIBILIDAD UNIVERSAL:** Funciona con cualquier KVM DisplayPort que disponga de USB 5Gbps - Independiente del sistema operativo, compatible con todos los sistemas operativos - Compatible con todas las plataformas, como Intel, AMD y Apple Silicon
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** El cable combinado KVM es compatible con DisplayPort 1.2, admite resoluciones de hasta 4K 60Hz, HDR10 y audio DisplayPort - El conector USB 3.0 de tipo A a tipo B admite velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA:** Diseñadas para ser fiables en implantaciones periféricas e in situ, nuestras soluciones han sido probadas en laboratorio y en campo para garantizar una integración perfecta y el máximo tiempo de actividad

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers

Rendimiento

Video Revision	DisplayPort 1.2
Resolución Digital Máxima	4K 60Hz

Conecotor(es)

Conecotor A	2 - DisplayPort 1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
Conecotor B	2 - DisplayPort 1 - USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 1, 5Gbps)

Software

Compatibilidad OS	No Requiere de Controladores ni Software
-------------------	--

Características
Físicas

Color	Negro
Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Longitud del Producto	72.0 in [1830 mm]
Ancho del Producto	0.8 in [20.3 mm]
Altura del Producto	0.4 in [11 mm]
Peso del Producto	8.3 oz [235 g]

Información de la
Caja

Longitud de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
Ancho de la Caja	11.4 in [29.0 cm]
Altura de la Caja	1.2 in [3.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	11.3 oz [320.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable KVM
---------------------	---------------

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

