

## DisplayPort naar DVI converterkabel - 91 cm - 1920x1200

Product ID: DP2DVI2MM3



Met deze 91 cm lange DisplayPort-naar-DVI-D-adapterkabel kunt u uw DisplayPort (DP)-Ultrabook, -laptop of -desktop op een DVI-scherm of-projectoraansluiten, zonder dat extra adapters of kabels nodig zijn. De passieve adapter ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200 (WUXGA), perfect voor applicaties met hoge resoluties.

Voor de eenvoudigste en meest discrete installatie, kunt u deze DP-naar-DVI-D-adapter direct vanaf uw DisplayPort-videobron aansluiten op de DVI-poort van uw scherm. Hij heeft geen voeding nodig, in tegenstelling tot sommige converterdongsles die actieve voedingen aparte, logge videokabels nodig hebben.

Met deze DP-naar-DVI-kabel kunt u de kloof overbruggen tussen oude en nieuwe technologieën door uw bestaande DVI-scherm geschikt te maken voor uw DP-videobron.

De upgrade van elke component in uw A/V-configuratie kan kostbaar en tijdrovend zijn. Met deze voordelige adapter bespaart u de kosten en problemen van de aanschaf van een nieuw scherm, en werkt uw bestaande DVI-scherm gegarandeerd met uw DisplayPort-apparatuur.

Met zijn 91 cm biedt deze adapterkabel een compacte aansluiting zonder kabelwarboel voor een nette, professionele installatie. Voor langere verbindingen bieden wij ook een [%product id="DP2DVIMM6" text="1,8 m lange DP-naar-DVI-kabel"%] (DP2DVIMM6), waardoor u de door u gewenste kabellengte kunt kiezen.

De DP2DVI2MM3 wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Voor het direct aansluiten van een DisplayPort-videobron op een DVI-D (digitaal) scherm zonder dat aanvullende adapters vereist zijn
- Gebruik een bestaand DVI-scherm voor een nieuwe, met DisplayPort uitgeruste computer of als een secundair scherm
- Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis, vergaderzalen en beurzen

## Features

- Verminder kabelwarboel met een compacte 91 cm adapterkabel
- Vermijd de problemen van converters die extra kabels en voedingsadapters vereisen, met deze plug & play kabeladapter
- Voorkom upgrades door uw DVI-scherm te blijven gebruiken
- Ondersteuning voor PC-resoluties tot 1920x1200 en HDTV-resoluties tot 1080p
- Gemakkelijk in het gebruik, geen software nodig

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Passive
	AV-ingang	DisplayPort - 1.2
	AV-uitgang	DVI-D - Single-Link
	Audio	Nee
	Connectormateriaal	Gold
	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
<b>Prestaties</b>	Maximale digitale resoluties	1920x1200 / 1080p
	Audiospecificaties	DVI - No Audio Support
	MTBF	2,405,577 uren
<b>Connector(en)</b>	Connector A	DisplayPort (20 pin)
	Connector B	DVI-D (25 pin)
<b>Speciale opmerkingen / vereisten</b>	Systeem- en kabelvereisten	DP++ (DisplayPort++)-poort is vereist op de videokaart of videobron voor DVI- en HDMI-doorvoer.
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	5C to 35C (41F to 95F)
	Opslagtemperatuur	0C to 70C (32F to 158F)
	Vochtigheid	20% - 80% rel. luchtvochtigheid
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Kleur	Black
	Kabellengte	36.0 in [9.1 cm]

Lengte product	36.0 in [9.1 cm]
Breedte product	0.0 in [0 mm]
Hoogte product	0.0 in [0 mm]
Gewicht product	0.9 oz [24.36 g]

---

<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Length	7.4 in [1.9 cm]
	Package Width	0.6 in [15 mm]
	Package Height	8.4 in [2.1 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	2.1 oz [60 g]

---

<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	DisplayPort-naar-DVI-adapterkabel - 91 cm
---------------------------------	-------------	---

---

***\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

