

Câble KVM Double DisplayPort de 1,8m et USB 5Gbps, 4K 60Hz, Câble Combo à Compatibilité Universelle DP 1.2 et USB pour Commutateurs/Switchs KVM à Deux Moniteurs

Nº de produit: DDU1226-KVM-CABLE



Le câble KVM assure une connexion fiable entre un ordinateur et un commutateur KVM DisplayPort à double moniteur avec prise en charge USB 5Gbps.

Simplifiez la gestion des câbles en regroupant plusieurs connexions en un seul faisceau. Cela réduit le nombre de câbles individuels à manipuler, rendant l'installation plus rapide et plus efficace. Ils sont parfaits pour les environnements où les KVM sont essentiels, tels que les centres de données, les salles de serveurs, les réseaux de périphérie et les configurations de gestion à distance, contribuant ainsi à réduire l'encombrement des câbles et à maintenir un espace de travail organisé.

Ce câble KVM fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation, y compris Windows, macOS, ChromeOS et Linux. Il prend également en charge toutes les principales plateformes matérielles, telles qu'Intel, AMD et Apple Silicon.

Le câble combo KVM est conforme à la norme DisplayPort 1.2, prenant en charge des résolutions allant jusqu'à 4K à 60 Hz, HDR10 et l'audio DisplayPort pour une expérience audio/vidéo de haute qualité. Le connecteur USB 3.0 Type-A vers Type-B offre des vitesses de transfert de données rapides allant jusqu'à 5 Gbps.

Certifications, rapports et compatibilité





Applications

- Connecter un ordinateur à un commutateur KVM DisplayPort à deux moniteurs avec ports hôtes USB 5Gbps

Spécifications techniques

- **CÂBLE COMBO KVM** : Connectez un PC à un switch KVM DP à 2 écrans avec prise en charge USB 5Gbps; Pour les configurations où la gestion des câbles et la commutation entre les systèmes sont essentielles; Fonctionne avec n'importe quel switch KVM DP/USB 3.0
- **GESTION OPTIMISÉE DES CÂBLES** : Combine DisplayPort et USB 3.2 Gen 1 dans un seul câble, réduisant ainsi la complexité de l'installation et la rationalisant pour un espace de travail plus propre et plus efficace
- **COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE** : Fonctionne avec n'importe quel KVM DP doté de l'USB 5Gbps; Indépendant de l'OS, prend en charge tous les OS, y compris, ChromeOS/Linux; Compatible avec toutes les plateformes matérielles telles que Intel, AMD et Apple Silicon
- **CARACTÉRISTIQUES** : Le câble KVM Combo est compatible avec DisplayPort 1.2, prenant en charge les résolutions jusqu'à 4K 60Hz, HDR10 et l'audio DP; Le connecteur USB 3.0 Type-A vers Type-B prend en charge des vitesses de transfert allant jusqu'à 5 Gbps
- **LE CHOIX DES PROS DE L'IT** : Conçues pour être fiables dans les déploiements, testées en laboratoire et éprouvées sur le terrain; Elles sont accompagnées d'une assistance technique multilingue gratuite à vie, 24 heures sur 24 et 5 jours sur 5

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Placage du connecteur Nickel

Type de gaine de câble TPE - Thermoplastic Elastomers

Performance

Video Revision DisplayPort 1.2

Résolutions 4K 60Hz
numériques max.

Connecteur(s)

Connecteur A	2 - DisplayPort
	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
Connecteur B	2 - DisplayPort
	1 - USB 3.2 Type-B (9 broches, Gen 1, 5Gbps)

Logiciel

Compatibilité système	Aucun Pilote ou Logiciel n'est Nécessaire
d'exploitation	

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur de câble	6.0 ft [1.8 m]
Longueur du produit	72.0 in [1830 mm]
Largeur du produit	0.8 in [20.3 mm]
Hauteur du produit	0.4 in [11 mm]
Poids du produit	8.3 oz [235 g]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet	5.7 in [14.5 cm]
Largeur du Colis	11.4 in [29.0 cm]
Hauteur du Paquet	1.2 in [3.1 cm]
Poids brut	11.3 oz [320.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble KVM
-----------------------	---------------

Informations de garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis