

Cavo KVM con doppia porta DisplayPort e USB 5 Gbps da 1,8m, 4K 60 Hz, DP 1.2/USB 3.0 universalmente compatibile per switch KVM a doppio monitor

ID prodotto: DDU1226-KVM-CABLE



Il cavo KVM fornisce una connessione affidabile tra un computer e uno switch KVM DisplayPort a doppio monitor con supporto USB 5 Gbps.

Semplifica la gestione dei cavi combinando più connessioni in un unico fascio. Questo riduce al minimo il numero di cavi singoli da gestire, rendendo l'installazione più veloce ed efficiente. Sono perfetti per ambienti in cui i KVM sono essenziali, come data center, sale server, reti periferiche e configurazioni di gestione remota, contribuendo a ridurre l'ingombro dei cavi e a mantenere uno spazio di lavoro organizzato.

Questo cavo KVM funziona con qualsiasi sistema operativo, inclusi Windows, macOS, ChromeOS e Linux. Supporta inoltre tutte le principali piattaforme hardware, come Intel, AMD e Apple Silicon.

Il cavo combinato KVM è conforme allo standard DisplayPort 1.2 e supporta risoluzioni fino a 4K a 60 Hz, HDR10 e audio DisplayPort per un'esperienza audio/video di alta qualità. Il connettore USB 3.0 da tipo A a tipo B offre velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di collegare un computer a uno switch KVM DisplayPort con doppio monitor e porte host USB a 5 Gbps

Caratteristiche

- CAVO KVM: collega un computer a uno switch KVM DisplayPort a doppio monitor con supporto USB 5 Gbps; per workstation e configurazioni in cui la gestione dei cavi e il passaggio da un sistema all'altro sono essenziali; funziona con qualsiasi KVM DP/USB 3.0
- GESTIONE DEI CAVI OTTIMIZZATA: combina DisplayPort e USB 3.2 Gen 1 in un unico cavo, riducendo la complessità di configurazione e semplificando l'installazione per uno spazio di lavoro più pulito ed efficiente
- COMPATIBILITÀ UNIVERSALE: il cavo KVM DisplayPort dotato di USB 5Gbps; indipendente dal SO, supporta tutti i sistemi operativi inclusi Windows, macOS, ChromeOS e Linux; compatibile con tutte le piattaforme hardware come Intel, AMD e Apple Silicon
- SPECIFICHE TECNICHE: Il cavo combinato KVM è conforme allo standard DisplayPort 1.2 e supporta risoluzioni fino a 4K 60Hz, HDR10 e audio DisplayPort; il connettore da USB 3.0 Tipo A a Tipo B supporta velocità di trasferimento fino a 5 Gbps
- LA SCELTA DEGLI IT PRO: Progettate per garantire affidabilità nelle implementazioni, le nostre soluzioni sono testate in laboratorio e collaudate sul campo per un'integrazione perfetta; supportate da assistenza tecnica multilingue gratuita a vita 24/5

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers

Prestazioni

Video Revision	DisplayPort 1.2
Risoluzioni digitali massime	4K 60Hz

Connettore/i

Connettore A	2 - DisplayPort
	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

Connettore B	2 - DisplayPort
	1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

Software	Compatibilità con sistemi operativi	Non è necessario alcun driver o software
----------	-------------------------------------	--

Caratteristiche fisiche	Colore	Nero
	Lunghezza del cavo	6.0 ft [1.8 m]
	Lunghezza prodotto	72.0 in [1830 mm]
	Larghezza prodotto	0.8 in [20.3 mm]
	Altezza prodotto	0.4 in [11 mm]
	Peso prodotto	8.3 oz [235 g]

Informazioni confezione	Lunghezza Confezione	5.7 in [14.5 cm]
	Larghezza del Pacco	11.4 in [29.0 cm]
	Altezza del Pacco	1.2 in [3.1 cm]
	Peso spedizione (confezione)	11.3 oz [320.0 g]

Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Cavo KVM
----------------------------	--------------------------	--------------

Informazioni sulla garanzia	Warranty	2 Anni
-----------------------------	----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.