

Câble DisplayPort Actif de 10m - Câble DisplayPort 4K Ultra HD - Câble Long DP à DP pour Projecteur/Moniteur - Cordon Vidéo/Affichage DP - Connecteurs DP à Verrouillage

N° de produit: DISPL10MA



Le câble DisplayPort® actif de 10 m DISPL10MA comporte un amplificateur de signal actif intégré permettant de brancher vos appareils DisplayPort jusqu'à 10 m sans perte de signal, ce qui représente plus du double de la distance limite de la connexion DisplayPort (4,8 m).

Avec son fil de 0,03 mm²

Remarque : Le câble comporte une architecture unidirectionnelle. Il est donc essentiel qu'il soit installé dans le bon sens. Veuillez vous reporter aux étiquettes « source » et « display » (écran) figurant sur les connecteurs DisplayPort pour vous assurer que le périphérique d'affichage (écran, projecteur, etc.) et la source DisplayPort sont correctement connectés.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connectez un écran DisplayPort à un PC ou à une autre source DisplayPort, sur de longues distances et sans perte de signal.

Spécifications techniques

- **CÂBLE LÉGER ET DURABLE** : Câble léger et durable ; fil 32AWG ; gaine PVC flexible ; blindage EMI supérieur avec feuille Al-Mylar et tresse en cuivre pour une meilleure qualité vidéo et audio ; rétrocompatible avec DP 1.1
- **APPLICATIONS** : Idéal pour la maison/bureaux/salles de conférence/classe, fonctionne avec votre PC portable/stations de travail avec les cartes graphiques FirePro™ S9000/7000, W8100/7100/5100 ou R5000 ; avec des écrans UHD/4K, un projecteur/un grand écran
- **SPECS** : 10 m - Noir - DisplayPort v1.1a verrouillage M/M - 32 AWG - Gaine de câble en PVC - Blindage : Feuille Al-Mylar avec tresse - Protocoles : HBR, MST, GTC - Soutenu 2 ans - Remarque : Le connecteur DP étiqueté "Display" se connecte au côté écran
- **CIRCUIT ACTIF** : L'amplificateur actif alimenté par le bus amplifie les signaux vidéo sur de longues distances, jusqu'à 10 m (aucune alimentation externe n'est nécessaire), prend en charge des espaces colorimétriques supplémentaires
- **CÂBLE ACTIF DISPLAYPORT** : Le câble actif DP de 10m prend en charge la 4K (3840x2160p à 30Hz), bande passante de 10,8Gbps, HBR, 8 canaux audio, Multi-Stream Transport, GTC pour une synchronisation précise des canaux audio et 3D stéréo (1080p à 60Hz)

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de conducteurs	19
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	1 - DisplayPort (20 broches)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Caractéristiques
physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	32 AWG
Longueur de câble	32.8 ft [10 m]
Longueur du produit	32.8 ft [10.0 m]
Largeur du produit	0.8 in [2.0 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.2 cm]
Poids du produit	16.0 oz [452.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	13.0 in [33.0 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	1.6 in [4.0 cm]
Poids brut	1.0 lb [0.5 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble DisplayPort® actif 10 m - M/M
-----------------------	---

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis