

Adattatore DisplayPort a DVI - Adattatore compatto da DisplayPort a DVI-D - Dongle DP a DVI Monitor/Display - Convertitore video 1080p con connettore DP a scatto

ID prodotto: DP2DVIADAP



L'adattatore DisplayPort a DVI DP2DVIADAP di StarTech.com consente di collegare display DVI-D a sorgenti video dotate di DisplayPort (ad esempio schede video DisplayPort e così via) eliminando i costi di aggiornamento a dispositivi DisplayPort e offrendo una semplice soluzione di connessione a qualsiasi sorgente/scheda video DisplayPort. L'adattatore DVI/DisplayPort supporta risoluzioni fino a 1920x120, per sfruttare al meglio la funzionalità DVI Single Link. DP2DVIADAP è un adattatore passivo che necessita di una porta DP++ (DisplayPort++); ciò significa che anche i segnali DVI e HDMI possono essere trasmessi attraverso la porta.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Ideale per luoghi d'intrattenimento digitale, in casa, in sale conferenze e durante le fiere
- Permette di continuare a utilizzare il monitor DVI esistente con il nuovo dispositivo DisplayPort.
- Ideale per l'utilizzo del monitor DVI come display secondario

Caratteristiche

- **ADATTATORE DISPLAYPORT A DVI:** l'adattatore DisplayPort 1.2 HBR2 a DVI-I (DVI-D solo digitale) Single-Link consente di collegare un display, un monitor o un proiettore DVI | 1920x1200/1080p a 60 Hz; HDCP 1.3; il pass-through EDID e DDC garantisce la compatibilità tra la sorgente e il display
- **COMPATIBILITÀ:** il convertitore video passivo supporta sorgenti DP++, tra cui workstation, desktop (AMD/Nvidia), laptop, computer con fattore di forma ridotto e docking station
- **FATTORE DI FORMA RIDOTTO:** senza alcun cavo, l'adattatore è ideale per le installazioni permanenti in sale riunioni, in quanto si collega direttamente al cavo DVI | Per il collegamento di un display principale o secondario | Grazie al design compatto, può essere facilmente portato con sé negli spostamenti tra casa e ufficio
- **COLLEGAMENTO STABILE:** il connettore DP tipo non latch può essere facilmente scollegato da una sorgente difficile da raggiungere | Cavo DVI con fermo avite per evitare che si allenti o si scolleghi accidentalmente | Testato con cavi DVI fino a una distanza di 7,6 m
- **FACILE DA USARE:** senza bisogno di software o driver, il convertitore adattatore DP a DVI funziona con qualsiasi sistema operativo, tra cui Windows, Ubuntu e macOS; dongle adattatore DisplayPort maschio a DVI femmina | Il connettore è DVI-I, ma è consentito solo il passaggio di un segnale digitale (DVI-D)

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Passivo
Ingresso AV	DisplayPort - 1.2
Uscita AV	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
Audio	No

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	1920x1200/1080p
Specifiche audio	DVI - No Audio Support

Connettore/i

Connettore A	1 - DisplayPort (20 pin)
Connettore B	1 - DVI-I (29 pin)

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e	Richiede una porta DP++ (DisplayPort++) dalla scheda
------------------------	--

cavi video o dalla sorgente video per il pass-through DVI o HDMI.

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza prodotto	2.5 in [6.3 cm]
Larghezza prodotto	1.6 in [4.0 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [1.1 cm]
Peso prodotto	0.6 oz [18.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	4.9 in [12.5 cm]
Package Width	3.5 in [9.0 cm]
Package Height	0.7 in [1.9 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.3 oz [38.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore convertitore video DisplayPort a DVI
--------------------------	---

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.