

Video DisplayPort DVI Adapter Converter

Productcode: DP2DVIADAP



Met de DP2DVIADAP DisplayPort DVI-adapter van StarTech.com kunt u een beeldscherm met DVI-D aansluiten op een videobron met DisplayPort (zoals DisplayPort-videokaarten), zodat u zich de kosten kunt besparen voor het moeten upgraden naar een beeldscherm met DisplayPort en een probleemloze verbinding kunt leggen naar een videokaart/signaalbron met DisplayPort.

De DVI/DisplayPort-adapter ondersteunt beeldschermresoluties tot 1920x1200 zodat u optimaal gebruik kunt maken van de capaciteit van een enkele DVI-aansluiting.

DP2DVIADAP is een passieve adapter die een DP++ poort nodig heeft (DisplayPort++), wat betekent dat er via de poort ook DVI en HDMI-signalen kunnen worden doorgegeven.

Met 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis, vergaderzalen en beurzen
- Blijf uw bestaande DVI-monitor gebruiken met uw nieuw DisplayPort-apparaat
- Ideaal om uw DVI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm

Eigenschappen

- Gemakkelijk in het gebruik, geen software nodig
- Ondersteuning voor PC-resoluties tot 1920x1200 en HDTV-resoluties tot 1080p
- **SMALL FORM FACTOR:** With no attached cable, the adapter is ideal for permanent setups in boardrooms, connecting directly to your DVI cable | Use to connect primary or secondary display | Compact design makes it easy to carry between home and office
- **STABLE CONNECTION:** Non-latching DP connector is easy to disconnect from a hard to reach source | Supports DVI screw locking cable to prevent cable from coming loose or accidental disconnection | Tested w/ DVI cables up to 25ft
- **EASY TO USE:** With no software or drivers required, the DP to DVI adapter converter works w/ any OS including Windows, Ubuntu & macOS; DisplayPort male to DVI female adapter dongle | Connector is DVI-I, however only a digital signal (DVI-D) passes through

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Passief
AV-ingang	DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
Audio	Nee

Prestaties

Maximale digitale resoluties	1920x1200 / 1080p
Audiospecificaties	DVI - No Audio Support

Connector(en)

Connector A	DisplayPort (20-polig)
Connector B	DVI-I (29-polig)

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	DP++ (DisplayPort++) poort vereist op videokaart of videobron voor doorgave van DVI of HDMI
----------------------------	---

Fysieke eigenschappen



Kleur	Zwart
Lengte product	2.5 in [63.0 mm]
Breedte product	1.6 in [40.0 mm]
Hoogte product	0.4 in [11.0 mm]
Gewicht product	0.6 oz [18.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	4.9 in [12.5 cm]
Package Width	3.5 in [90.0 mm]
Package Height	0.7 in [19.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.3 oz [38.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	Video DisplayPort DVI Adapter Converter
-------------	---

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

