

Adaptateur Actif DisplayPort vers DVI Dual Link - Convertisseur DP - 2560x1600

Nº de produit: DP2DVID



L'adaptateur DP2DVID DisplayPort vers DVI-D Dual-Link vous permet de connecter votre source vidéo DisplayPort (PC, Notebook, Macbook etc.) sur tout écran DVI-D, incluant les télévisions et les home cinéma HD d'Apple, supprimant les coûts engendrés par la mise à niveau d'un moniteur doté de DisplayPort.

L'appareil offre une conversion active qui est alimentée par un port USB unique et qui permet de prendre en charge des résolutions Dual-link complète, d'au plus 2560x1600. Permet de dupliquer votre écran sur un autre moniteur ou d'étendre votre bureau pour augmenter votre espace de travail.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l'assistance technique gratuite à vie.

Vous recherchez un adaptateur DVI à liaison simple? Notre DP2DVI peut prendre en charge une résolution maximale de 1920x1200.

Certifications, rapports et compatibilité









Applications

- Idéal pour les écrans des centres de loisirs numériques, des bureaux, des salles de conférence et des salons.
- Parfait pour les écrans de grands formats qui utilisent les hautes résolutions DVI avec la connectivité



Dual-Link.

- Permet de conserver votre moniteur DVI existant et de l'utiliser avec un nouvel appareil DisplayPort.
- Idéal dans un cadre d'utilisation avec votre moniteur DVI en tant qu'écran secondaire.

Spécifications techniques

- Prend en charge des résolutions d'au plus 2560x1600 avec les écrans DVI Dual Link.
- Prise en charge de la résolution 1920x1080 avec les écrans à liaison simple.
- Alimentation par un port USB 2.0 unique.
- Le verrouillage du connecteur DisplayPort permet de garantir la fiabilité de la connexion.
- Prise en charge de tous les écrans DVI-D incluant les télévisions et les home cinéma HD d'Apple.

Matériel		
	Politique de garantie	2 Years
	Entrée AV	DisplayPort - 1.2
	Sortie AV	DVI-D - Dual-Link
	Prise en charge audio	Non
Performance		
	Résolutions numériques max.	2560×1600
	Prise en charge grand écran	Oui
	Spécifications audio	DVI - No Audio Support
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - DisplayPort (20 broches)
		1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
	Connecteur B	1 - DVI-D (19 broches)

Conditions environnementales



Température de
fonctionnement

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Humidité

Humidité relative de 0~90 %

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Plastique

Longueur de câble 0.6 in [1.5 cm]

Longueur du produit 4.1 in [10.5 cm]

Largeur du produit 2.1 in [5.5 cm]

Hauteur du produit 0.9 in [2.2 cm]

Poids du produit 1.8 oz [50 g]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet 7.4 in [18.8 cm]

Package Width 2.5 in [62.5 mm]

Package Height 6.1 in [15.6 cm]

Poids brut 0.7 lb [0.3 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur DisplayPort vers DVI

^{*} L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis