

50 cm korte DisplayPort 1.2 kabel met sluitingen M/M - DisplayPort 4k

Product ID: DISPL50CM



De DISPL50CM 0,5 m DisplayPort 1.2 kabel met sluitingen biedt een veilige verbinding tussen uw DisplayPort-apparaten en hogere prestaties dan HDMI of dual link DVI.

De DP-kabel ondersteunt hoge resoluties tot 4k x 2k (4096 x 2160) bij 60 Hz met een maximale HBR2-bandbreedte van 21,6 Gbps. De kabel ondersteunt ook Multi-Stream (MST) voor daisy chaining van meerdere schermen en biedt optionele audio-ondersteuning.

De 50 cm korte DisplayPort-kabel is perfect voor mobiele applicaties, zoals het aansluiten van uw laptop op een scherm en biedt een draagbare oplossing waardoor het een uitstekende laptopaccessoire is.

De DISPL50CM wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com, voor gegarandeerde betrouwbaarheid en zorgt dat digitaal beschermde content goed wordt weergegeven, met zowel HDCP als DPCP.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Sluit een DisplayPort-scherm aan op een pc of andere DisplayPort-bron

Features

- Ondersteunt hoge resoluties tot 4k x 2k
- Ondersteunt High Bit Rate 2 (HBR2) bandbreedte tot 21,6 Gbps
- Neerwaarts compatibel met DisplayPort 1.1
- Ontworpen en vervaardigd volgens DisplayPort 1.2-standaards

- Ondersteunt niet alleen HDCP, maar ook DPCP (DisplayPort Content Protection)
- Gegoten vergrendelbare connectoren met trekontlasting
- 50 cm lange kabel

Hardware	Warranty	Lifetime
	Aantal geleiders	19
	Connectormateriaal	Nickel
	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
	Kabelafscherming	Aluminum-Mylar Foil with Braid
	Brandbestendigheid	CMG Rated (General Purpose)
Connector(en)	Connector A	DisplayPort (20 pin)
	Connector B	DisplayPort (20 pin)
Fysieke eigenschappen	Kleur	Black
	Stijl connector	Latching
	Draaddikte	28 AWG
	Kabellengte	19.7 in [5 cm]
	Buitendiameter kabel	0.3 in [7.3 mm]
	Lengte product	19.7 in [5 cm]
	Breedte product	0.8 in [20.9 mm]
	Hoogte product	0.5 in [12.8 mm]
	Gewicht product	1.9 oz [54 g]
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Package Length	8.7 in [2.2 cm]
	Package Width	7.9 in [2 cm]
	Package Height	0.8 in [21 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	2.1 oz [59 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	50cm lange vergrendelbare Displayport 1.2-kabel

**Product appearance and specifications are subject to change without notice.*