

3m DisplayPort auf DVI Kabel - DisplayPort auf DVI Adapterkabel 1080p Video - DisplayPort zu DVI-D Kabel Single Link - DP zu DVI Monitor Kabel - DP 1.2 zu DVI Konverter

Produkt-ID: DP2DVIMM10



Mit dem DisplayPort auf DVI Video Konverter-Kabel DP2DVIMM10 (Stecker/Stecker) können Sie einen DVI-fähigen Monitor mit einem einzigen Kabel an eine DisplayPort-Videokarte/-quelle anschließen. Das Kabel ist 3 m lang und hat einen DVI-Stecker sowie einen DisplayPort-Stecker. Das DisplayPort/DVI Video Konverterkabel unterstützt Breitband-Videoübertragungen bei Monitorauflösungen von bis zu 1920x1200 oder HDTV-Auflösungen von bis zu 1080p. So können Sie alle Vorteile Ihres DVI-Monitors und gleichzeitig eine High-Tech-DisplayPort-Videoquelle nutzen. DP2DVIMM10 ist ein passives Adapterkabel, das einen DP++ Anschluss (DisplayPort++) erfordert. Das bedeutet, dass DVI- und HDMI-Signale ebenfalls durch den Port gesendet werden können. Mit 3-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Nutzen Sie weiterhin Ihr bestehendes DVI-Display mit unseren DisplayPort-auf-DVI-Video-Konverterkabeln.
- Das DisplayPort auf DVI-Kabel ermöglicht eine einfache und problemlose Verbindung an jedes DVI-D (digitalen)-Display.

Merkmale

- **DISPLAYPORT AUF DVI-KABEL:** 3 m DisplayPort 1.2 (HBR2) auf DVI-D Single Link-Kabel verbindet ein DVI-Display, einen Monitor oder Projektor und unterstützt 1920 x 1200 oder 1080p bei 60 Hz; HDCP 1.3 | EDID-Pass-Through sorgt für Kompatibilität zwischen Quelle und Display
- **KOMPATIBILITÄT:** Der passive Videokonverter unterstützt DP++ Quellen einschließlich Workstations, Desktops (AMD/Nvidia), Laptops, Computer mit kleinem Formfaktor und Dockingstationen; 3 m Länge unterstützt größere Entfernungen als traditionelles DVI-Kabel
- **INTEGRIERTES DISPLAYKABEL:** DisplayPort auf DVI-Adapterkabel mit schlankem und flexiblem Design mit integriertem Adapterchip im DVI-Anschluss reduziert Kabelgewirr und sorgt für eine aufgeräumte Montage im Büro, Sitzungssaal oder Homeoffice
- **STABLE CONNECTION:** Non-latching DP connector is easy to disconnect from a hard to reach source, and chip built into DVI connector minimizes signal loss | Supports DVI screw locking cable to prevent cable from coming loose or accidental disconnection
- **EASY TO USE:** With no software or drivers required, the DP to DVI cable/cord works with any OS including Windows, Ubuntu and macOS; DisplayPort male to DVI male cable

Hardware

Garantiebestimmung	3 Years
Active or Passive Adapter	Passiv
AV-Eingang	DisplayPort - 1.2
AV-Ausgang	DVI-D - Single-Link
Audio	Nein
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride

Leistung

Max. Kabellänge	10.0 ft [3.0 m]
Max. Digitalauflösungen	1920x1200 / 1080p
Audiospezifikationen	DVI - No Audio Support

Steckverbinder

Steckverbinder A	DisplayPort (20-polig)
------------------	------------------------

Steckverbinder B DVI-D (25-polig)

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	DP++ (DisplayPort++)-Port von Videokarte oder Videoquelle erforderlich.
---------	---

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Kabellänge	10.0 ft [3.0 m]
Produktlänge	10.0 ft [3.0 m]
Produktbreite	0.0 in [0 mm]
Produkthöhe	0.0 in [0 mm]
Produktgewicht	8.7 oz [246 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	13.0 in [33 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	0.6 in [14 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	9.5 oz [269 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	3 m DisplayPort auf DVI Video Adapter Konverter-Kabel – Stecker/Stecker
--------------------	---

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

