

3 m DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter Kabel - M/M

Productcode: DP2DVIMM10



Met de DP2DVIMM10 DisplayPort naar DVI (M-M) Video Converter Kabel kunt u een DVI-beeldscherm aansluiten op een DisplayPort-videokaart/-bron met behulp van een enkele kabel. De kabel legt een verbinding over een afstand van 3 m en is voorzien van een DVI-aansluiting (mannetje) en een DisplayPort-aansluiting (mannetje).

De DisplayPort/DVI video converter kabel ondersteunt videosignalen met hoge bandbreedte en ondersteunt monitorresoluties tot 1920x1200 of HDTV-resoluties tot 1080p – zo kunt u optimaal gebruik maken van uw DVI-scherm, aangesloten op een moderne DisplayPort-videobron.

DP2DVIMM10 is een passieve adapterkabel die een DP++ poort nodig heeft (DisplayPort++), wat betekent dat er via de poort ook DVI en HDMI-signalen kunnen worden doorgegeven.

Met 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- De DisplayPort naar DVI kabel zorgt voor een gemakkelijke en probleemloze aansluiting op een DVI-D (digitaal) beeldscherm
- Blijf uw bestaande DVI-beeldscherm gebruiken met onze DisplayPort-naar-DVI video-converter kabels

Eigenschappen

- Gemakkelijk in het gebruik, geen software nodig
- Ondersteuning voor PC-resoluties tot 1920x1200 en HDTV-resoluties tot 1080p

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Passief
AV-ingang	DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	DVI-D - Single-Link
Audio	Nee
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride

Prestaties

Maximale kabellengte	10.0 ft [3.0 m]
Maximale digitale resoluties	1920x1200 / 1080p
Audiospecificaties	DVI - No Audio Support

Connector(en)

Connector A	DisplayPort (20-polig)
Connector B	DVI-D (25-polig)

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	DP++ (DisplayPort++) poort op videokaart of videobron vereist.
---------	--

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Kabellengte	10.0 ft [3.0 m]



Lengte product	10.0 ft [3.0 m]
Breedte product	0.0 in [0 mm]
Hoogte product	0.0 in [0 mm]
Gewicht product	8.7 oz [246 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	13.0 in [33 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	0.6 in [14 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	9.5 oz [269 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	3 m DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter Kabel - M/M
-------------	--

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

