

DisplayPort 1.2-kabel med lås – certifierad, 3 m

Produkt ID: DISPLPORT10L



Denna DisplayPort-kabel ger en säker anslutning mellan dina DisplayPort-utrustade enheter och kan ge högre prestanda än antingen HDMI® eller dual-link DVI.

DP-kabeln stöder höga upplösningar på upp till 4K x 2K (4096x2160, 60 Hz) med maximalt HBR2-bandbredd på 21,6 Gbps samt valfritt audiostream. Kabeln stöder även Multi-Stream Transport (MST) för kedjekoppling av flera skärmar.

Kabeln på 3 meter är DisplayPort-certifierad (VESA) för stöd för DP 1.2-specifikationer och för att garantera en tillförlitlig anslutning av hög kvalitet för alla dina DisplayPort-enheter.

DISPLPORT10L täcks av StarTech.coms livstidsgaranti för garanterad tillförlitlighet och ser till att digitalt skyddat innehåll visas korrekt med både HDCP och DPCP.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Anslut en DisplayPort-skärm till en PC eller annan DisplayPort-källa

### Funktioner

- Stöd för hög upplösning på upp till 4K x 2K
- Stöd för High Bit Rate 2-bandbredd (HBR2) på upp till 21,6 Gbps

- DisplayPort-certifierad (VESA)
- Bakåtkompatibel med DisplayPort 1.1
- Designad och tillverkad efter DisplayPort 1.2-standarder

---

#### Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	19
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning
Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)

---

#### Prestanda

Allmänna specifikationer	Insertion Rating: 5000
--------------------------	------------------------

---

#### Kontakt(er)

Connector A	DisplayPort (20-stifts)
Connector B	DisplayPort (20-stifts)

---

#### Miljö

Drifttemperatur	0 to 50 °C
Förvaringstemperatur	-20 to 70 °C
Luftfuktighet	0 ~ 95%

---

#### Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Med lås
Tråddimension	28 AWG
Kabellängd	10.0 ft [3.0 m]
Yttre kabeldiameter	0.3 in [7.3 mm]



Produktlängd	10.0 ft [3.0 m]
Produktbredd	0.8 in [20.5 mm]
Produkt höjd	0.4 in [10.8 mm]
Produktvikt	7.4 oz [210.0 g]

---

Förpackning

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	1.3 in [34.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	7.6 oz [215.0 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	3 m DisplayPort™ 1.2 kabel med lås - M/M
-----------------	--

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

