

Cable 1m Adaptador Conversor de Vídeo DisplayPort a DVI - Convertidor DP Activo - 1920x1200 - Cable Convertidor DisplayPort a DVI-D Monoenlace - Cable para Monitor DP 1.2 a DVI

ID del Producto: DP2DVIMM3BS



El cable conversor DisplayPort a DVI activo de 91 cm, modelo DP2DVIMM3B, le permite conectar un ordenador de sobremesa o portátil equipado con DisplayPort directamente a un monitor o proyector DVI cercano, lo cual evita tener que comprar adaptadores adicionales y evita también el estorbo que produce el exceso de cable.

Para compatibilidad garantizada con prácticamente cualquier salida DisplayPort, el adaptador activo DisplayPort a DVI soporta señales DisplayPort multimodo (DP++), así como monomodo. A diferencia de los adaptadores pasivos, esto garantiza que el adaptador DP2DVIMM3BS se pueda utilizar incluso con tarjetas gráficas sin señal de salida multimodo DP++ disponible, como las ATI® Eyefinity.

Además, debido a que el cable conversor soporta resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200, es posible convertir una fuente de vídeo DisplayPort a DVI sin que se desmejore la calidad de la imagen.

Nota:

Este adaptador no es compatible para su uso con Apple Cinema Display.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Uso con salidas de vídeo DisplayPort en monomodo que no puedan emitir señal de salida multimodo DP++, como en las tarjetas gráficas ATI® Eyefinity.
- Conexión directa de un dispositivo DVI (monitor, proyector) existente a un dispositivo de salida DisplayPort
- Ideal para usar su monitor DVI como pantalla secundaria

Características

- **CABLE DISPLAYPORT A DVI:** Este cable (91cm) DisplayPort 1.2 (HBR2) a DVI-D de un solo enlace conecta una pantalla, monitor o proyector DVI | 1920 x 1200/1080p 60Hz o 4K 30Hz (velocidad del reloj HDMI) | Pass-through EDID garantiza la compatibilidad entre fuente y pantalla
- **COMPATIBILIDAD:** Conversor de vídeo activo compatible con fuentes DP (monomodo) o DP++ (multimodo), incluyendo estaciones de trabajo, ordenadores de sobremesa (AMD/Nvidia), ordenadores portátiles, ordenadores y replicadores de puertos de factor de forma pequeño
- **CABLE DE VÍDEO INTEGRADO:** Cable adaptador DisplayPort a DVI con un diseño delgado y flexible. Contiene un chip adaptador incorporado en el conector DVI. Reduce el desorden y posibilita una instalación ordenada en oficinas, salas de juntas u oficinas en casa
- **DISPLAYPORT CON CIERRE Y DVI CON TORNILLO DE SEGURO:** El conector DP con cierre garantiza una conexión anfitrión estable; el chip integrado en el conector DVI minimiza la pérdida de señal | Compatible con el cable DVI con tornillo de seguro, a fin de prevenir desconexiones accidentales o que el cable empiece a soltarse
- **FÁCIL DE UTILIZAR:** Gracias a que no requiere de software o controladores, este cable DP a DVI funciona con cualquier sistema operativo como Windows, Ubuntu y MacoOS. Cable DisplayPort macho a DVI macho

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	DisplayPort - 1.2
Salida A/V	DVI-D - Single-Link
Soporte de Audio	No
ID del Conjunto de Chips	Parade - PS171

Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	3.0 ft [0.9 m]
Resolución Digital Máxima	1920 x 1200
Resoluciones Admitidas	1024 x 768 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1200
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	DVI - No Audio Support
MTBF	1,291,679 horas

Conector(es)

Conector A	1 - DisplayPort (20 pines)
Conector B	1 - DVI-D (25 pines)

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter. This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR 40% ~ 85%

Características Físicas

Color	Negro
-------	-------

Longitud del Cable	3.0 ft [0.9 m]
Longitud del Producto	36.0 in [91.5 cm]
Ancho del Producto	1.6 in [4.0 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	2.8 oz [80 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	4.6 in [11.7 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.7 cm]
Altura de la Caja	1.1 in [2.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.1 oz [88.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador activo de DisplayPort a DVI
---------------------	-------------------------------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.