

6 m DisplayPort kabel med lås - M/M

Produkt ID: DISPLPORT20L



DISPLPORT20L 6 meter DisplayPort®-kabeln stöder en maximal bandbredd på 10,8 Gbps, ger högre prestanda än en HDMI® eller Dual Link DVI och stöder nästa generations multimediaapplikationer med en maximal upplösning på upp till WQXGA (2560×1600).

Kabeln har låsbara anslutningsdon med stöd för dubbelriktad skärmanlutning och valfritt audiostöd.

Kabeln har en ren koppartråd på 0,14 mm² och är skärmad med aluminium och mylar för att eliminera EMI- och RFI-störningar och bevara signalintegritet utan att förlora kvalitet.

Denna 6 meter DisplayPort-kabel är både HDCP- och DPCP-kapabel för att garantera att digitalt skyddat innehåll visas korrekt på den anslutna skärmen.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut en DisplayPort®-skärm till en PC eller någon annan DisplayPort-källa

Funktioner

- Formgjutna låsanslutningar med dragavlastning

- Framtagen och tillverkad efter DisplayPort®-standarder
- Stödjer DPCP-standard (DisplayPort Content Protection) utöver HDCP
- APPLICATIONS: Ideal for home/offices/boardrooms/conference rooms/classrooms; works with your professional workstations with FirePro™ S9000/7000, W8100/7100/5100 or R5000 graphic cards; Use with 1080p/UHD/4K monitors, projector or large display
- SPECS: 20 ft (6 m) | Black | DisplayPort v1.0 | DP Latching Male to Male | 26 AWG | PVC cable jacket, ABS connector shell | Shield: Al-Mylar foil with Braid | Protocols: MST, GTC | Lifetime Warranty

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	19
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning
Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)

Kontakt(er)

Connector A	1 - DisplayPort (20-stifts)
Connector B	1 - DisplayPort (20-stifts)

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Med lås
Tråddimension	26 AWG (0.404 mm)
Kabellängd	20.0 ft [6.1 m]
Yttre kabeldiameter	0.3 in [8.5 mm]
Produktlängd	20.0 ft [6.1 m]
Produktbredd	0.8 in [2.0 cm]
Produkthöjd	0.4 in [1.1 cm]

Produktvikt 15.9 oz [450.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	7.4 in [18.7 cm]
Package Width	9.8 in [25.0 cm]
Paketets höjd	1.6 in [4.1 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.0 lb [0.5 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 6 m DisplayPort® kabel med lås - M/M
-----------------	--

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.