

Cavo DisplayPort a DVI da 1,8 m - 1920x1200 - M/M

ID prodotto: DP2DVIMM6



Questo cavo DisplayPort a DVI consente di collegare un dispositivo con tecnologia DP a un monitor, a un TV o a un proiettore DVI con un solo cavo, assicurando una connessione pratica e ordinata.

Questo cavo DP a DVI consente trasmissioni video a elevata larghezza di banda, con il supporto di risoluzioni del monitor fino a 1920x1200 o di risoluzioni HDTV fino a 1080p. Il cavo adattatore permette di sfruttare al massimo le funzionalità del display DVI in uso, nonché le funzionalità video integrate nella connessione DisplayPort in modo da rappresentare ogni dettaglio con un'alta definizione straordinaria.

Il cavo adattatore DVI da 1,8 m permette di stabilire una connessione diretta senza l'impiego di altri cavi e adattatori, assicurando un'installazione ordinata e professionale. Inoltre, il cavo è facile da usare e non richiede software o driver aggiuntivi per una reale installazione plug-and-play.

Questo cavo DisplayPort a DVI rende un computer DP perfettamente compatibile con i monitor o i display DVI esistenti a casa o in ufficio. È possibile utilizzare il cavo per il collegamento a un display DVI o per aggiungere un altro monitor alla workstation, contribuendo ad aumentare la produttività.

Il prodotto DP2DVIMM6 è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Nota: il prodotto è un cavo adattatore passivo che necessita di una porta DP++ (DisplayPort++), il che significa che attraverso la porta possono essere trasmessi anche i segnali DVI e HDMI.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Aggiunta di un display aggiuntivo a un sistema informatico
- Possibilità di collegare un monitor DVI a un dispositivo con tecnologia DisplayPort utilizzando un unico cavo

Caratteristiche

- Maggiore produttività con l'aggiunta di un secondo monitor alla postazione di lavoro
- Minor ingombro di cavi grazie alla soluzione combinata di cavo e adattatore DisplayPort a DVI
- Immagini nitide di alta qualità con supporto di risoluzioni video ad alta definizione fino a 1920x1200 o 1080p
- Configurazione semplice e installazione plug-and-play

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Passivo
Ingresso AV	DisplayPort - 1.2
Uscita AV	DVI-D - Single-Link
Audio	No
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride

Prestazioni

Lunghezza max cavo	6.0 ft [1.8 m]
Risoluzioni digitali massime	1920x1200/1080p
Specifiche audio	DVI - No Audio Support

Connettore/i

Connettore A	DisplayPort (20 pin)
Connettore B	DVI-D (25 pin)

Note/requisiti speciali

Nota	Richiede una porta DP++ (DisplayPort++) dalla scheda o dalla sorgente video.
------	--

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza cavo	6.0 ft [1.8 m]
Lunghezza prodotto	6.0 ft [1.8 m]
Larghezza prodotto	0.0 in [0 mm]
Altezza prodotto	0.0 in [0 mm]
Peso prodotto	5.3 oz [150 g]

Informazioni confezione

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.8 in [20 mm]
Peso spedizione (confezione)	5.6 oz [159 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Cavo DisplayPort a DVI
--------------------------	------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

