

Adattatore DisplayPort a DVI - Adattatore compatto da DisplayPort a DVI-D - Dongle DP a DVI Monitor/Display 1080p - Convertitore video 1080p con connettore DP a scatto

ID prodotto: DP2DVIS



L'adattatore Single Link DisplayPort a DVI Active DP2DVIS consente di collegare sorgenti video DisplayPort (PC desktop, laptop e così via) a qualsiasi display DVI-D tra cui proiettori, schermi, televisori e display HD Apple Cinema, eliminando i costi di aggiornamento per monitor compatibili con DisplayPort.

A differenza degli adattatori passivi, questo convertitore da DP a DVI prevede una conversione attiva per l'utilizzo con qualsiasi uscita DisplayPort, ideale per schede grafiche che non supportano i segnali in uscita DP++ multimodali (ad esempio ATI Eyefinity). Grazie al supporto di risoluzioni fino a 1920x1200, questo dispositivo compatto offre una soluzione semplice per la conversione di segnali DisplayPort in uscita e per la compatibilità con proiettori, televisori o monitor DVI esistenti.

Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Ideale per luoghi d'intrattenimento digitale, in casa, in sale conferenze e durante le fiere
- Permette di continuare a utilizzare il monitor DVI esistente con il nuovo dispositivo o computer DisplayPort
- Ideale per l'utilizzo del monitor DVI come display secondario
- Perfetto per schermi di grande formato con alte risoluzioni DVI

- Adatto per schede grafiche che non supportano segnali DP++ multimodali in uscita

Caratteristiche

- **ADATTATORE DISPLAYPORT A DVI:** l'adattatore DisplayPort 1.2 (HBR2) a DVI-D Single-Link consente di collegare un display/proiettore DVI con supporto delle risoluzioni 1920x1200 e 1080p a 60Hz | Il pass-through EDID/DDC garantisce la compatibilità tra la sorgente e il display | Cavo integrato da 15 cm
- **COMPATIBILITÀ:** il convertitore video attivo supporta sorgenti DP o DP++, tra cui workstation, desktop (AMD/Nvidia), laptop, computer con fattore di forma ridotto e docking station | Certificazione AMD Eyefinity, ideale per l'uso con le schede grafiche Radeon serie Pro
- **COLLEGAMENTO DI UN DISPLAY PRINCIPALE O SECONDARIO:** consente di collegare un monitor o un proiettore DVI o di aggiungere un secondo display a una workstation | Design compatto | Testato con cavi DVI fino a una distanza di 7,6 m | Supporta dispositivi HD Apple Cinema Display
- **CONNETTORE DISPLAYPORT TIPO LATCH E CONNETTORE DVI CON FERMO A VITE:** il connettore DP tipo latch assicura un collegamento host stabile | Cavo DVI con fermo a vite per evitare che si allenti o si scolleghi accidentalmente
- **FACILE DA USARE:** senza bisogno di software o driver, l'adattatore DP a DVI funziona con qualsiasi sistema operativo, tra cui Windows, Ubuntu e macOS; dongle adattatore DisplayPort maschio a DVI maschio

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	DisplayPort - 1.2
Uscita AV	DVI-D - Single-Link
Audio	No
Classe di resistenza al fuoco	Classe LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Standard del settore	HDCP 1.3 DisplayPort 1.1a DDWG 1.0
ID chipset	Parade PS 161

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	1920x1200
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	DVI - No Audio Support

Connettore/i

Connettore A	DisplayPort (20 pin)
Connettore B	DVI-D (25 pin)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	80~90% di umidità relativa

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza cavo	5.7 in [14.6 cm]
Lunghezza prodotto	7.9 in [20 cm]
Larghezza prodotto	1.7 in [44 mm]
Altezza prodotto	0.8 in [20 mm]
Peso prodotto	1.7 oz [48 g]

Informazioni confezione

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.8 in [20 mm]
Peso spedizione	2.0 oz [57 g]



(confezione)

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

Adattatore convertitore video DisplayPort a DVI

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

