

USB-C- und USB-A-Dock - Dual Monitor 4K 60Hz Dock DisplayPort + HDMI -
Hybrid-USB 3.0-Dockingstation für USB-C- oder USB-A-Laptops - 6x USB Typ A, GbE -
USB 3.1 Gen 1 - Mac / Windows

Produkt-ID: DK30A2DH



Diese Dual-4K-Dual-Dockingstation bietet Ihnen enorme Flexibilität bei der Einrichtung Ihrer Workstation. Sie kann an USB-C- und USB-A-fähige Laptops angeschlossen werden und unterstützt mehrerer Kombinationen von Ultra-HD-4K-DisplayPort- und HDMI-Monitoren.

Diese Dual-4K-60-Hz-Dockingstation ist hervorragend geeignet für Anwendungen mit hochauflösender Grafik und verbessert ihre Produktivität, indem sie die Anzeigemöglichkeit Ihres Laptops auf zwei Ultra-HD-4K-Monitore erweitert. Die Laptop-Dockingstation funktioniert mit DisplayLink® und unterstützt Monitore mit hoher Auflösung, sodass zwei 4K-60-Hz-Displays über eine einzige USB-Verbindung angesteuert werden können.

Mit der Dual-4K-Dockingstation haben Sie folgende Anschluss-Kombinationen zur Auswahl:

- 2 x DisplayPort (4096 x 2160p mit 60 Hz)
- 2 x 4K-HDMI-Displays (bis zu 4096 x 2160p bei 60 Hz)
- 1 x DisplayPort + 4K-HDMI-Displays (bis zu 4096 x 2160p bei 60 Hz)

Die USB 3.0-Dockingstation unterstützt USB-C- und USB-A-fähige Mac und Windows-Laptops. Das bedeutet, dass Sie neuere USB-C- oder Thunderbolt™-3-fähige Laptops anschließen können oder die Lebensdauer von älteren Laptops mit USB 3.0 (Type-A) verlängern können.

Mit diesem USB-A- und USB-C-Dock können Sie Ihren Mac und Windows-Laptop in eine vollständige Workstation mit sechs USB 3.0-Ports (Type-A), einem Gigabit-Ethernet-Port und separaten 3,5-mm-Audio- und Mikrofonanschlüssen für mehrfache Audioverbindungen umwandeln - und all dies über ein einziges Kabel.

Das Modell DK30A2DH wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Perfekt für Laptops in Unternehmen, Behörden, Finanz- und Vertriebsumgebungen
- Ideal für die Arbeit mit Grafiken oder datenintensiven Anwendungen auf Ihrem Laptop

Merkmale

- **DUALER 4K 60 Hz USB-C UND USB-A HYBRID-DOCK:** Universal USB 3.0 Dockingstation (5 Gbit/s) kompatibel mit USB-C und USB-A Laptops/Computern; Port Replikator verfügt über USB Typ-A Hub mit 6 Ports, Gigabit Ethernet und 3,5 mm Audio-Buchsen (Headset und Mikrofon)
- **FLEXIBLE VIDEO-FUNKTION FÜR MEHRERE MONITORE:** Diese duale 4K 60 Hz Dockingstation unterstützt bis zu 2 Monitore: Zweimal DisplayPort oder zweimal HDMI oder einmal DP und einmal HDMI; unterstützt zwei erweiterte Displays an MacBooks mit Intel oder Apple M1 Prozessor
- **6 DOWNSTREAM USB-A ANSCHLÜSSE:** Das Hybrid USB-C Dock verfügt über einen integrierten USB 3.1/3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) Hub mit 6 Anschlüssen und USB-A Anschlüssen an der Vorder- und Rückseite für Geräte wie Tastatur, Maus, Flash-Laufwerk, externe Festplatte und Drucker
- **FÜR LAPTOPS MIT USB-A und USB-C:** Der DisplayLink-zertifizierte DL 6950 Chipsatz unterstützt USB-C/Thunderbolt 3 und USB-A PCs; die universelle Laptop-Dockingstation wird mit USB-C und USB-A Host-Kabeln geliefert; funktioniert mit Betriebssystemen wie Windows, macOS, Chrome OS und Ubuntu
- **STARTECH.COM VORTEIL:** StarTech.com bietet eine 3-Jahres-Garantie und kostenlosen lebenslangen technischen Support für alle Dockingstationen; mit über 3000 Produkten weltweit bietet StarTech eine riesige Auswahl.

Hardware

Garantiebestimmung	3 Years
4K-Unterstützung	Ja
Schnellladeanschlüsse	Nein
Unterstützte Displays	2

Bustyp	USB-C
	USB 3.0
Industrienormen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
	USB 3.0 - rückwärtskompatibel mit USB 2.0/1.1
Chipset-ID	DisplayLink - DL-6950
	VIA/VLI - VL813

Leistung

Max. Datenübertragungsraten	5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet; Full-Duplex)
Max. Digitalauflösungen	Single display - DisplayPort - 4096 x 2160 @ 60Hz / 3840 x 2160 @ 60Hz Single Display - HDMI - 4096 x 2160 @ 60Hz / 3840 x 2160 @ 60Hz Dual displays - DisplayPort and HDMI - 4096 x 2160 @ 60Hz / 3840 x 2160 @ 60Hz
Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung	Ja
Kompatible Netzwerke	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full Duplex-Unterstützung	Ja

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	DisplayPort (20-polig)
	HDMI (19-polig)
	USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps)
	RJ-45
	USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
	3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)



3,5 mm Mini-Jack (4 Positionen)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® XP (32-Bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, Ubuntu 18.04, 20.04, Chrome OS™ v55+
------------------------------	---

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	Ein Host-Laptop mit einem verfügbaren USB-C- oder USB-A-Port.
Hinweis	<p>USB 3.0 wird auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet. Dieser Verbindungsstandard bietet Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s.</p> <p>Ein USB-C-zu-USB-C-Kabel und ein USB-C-zu-USB-A-Kabel sind im Lieferumfang enthalten.</p> <p>An beiden Video-Ports wird 4K-Auflösung unterstützt. Ein 4K-fähiges DisplayPort- oder HDMI-Display ist erforderlich, um eine 4Kx2K-Auflösung zu erzielen</p> <p>DisplayLink-Dockingstationen und Videoadapter unterstützen mehrere externe Displays auf dem M1-basierten Mac von Apple. Erfordert Treiberinstallation. Bitte wenden Sie sich an den Support von StarTech.com, um eine Empfehlung gemäß Ihrer spezifischen Konfiguration zu erhalten.</p>

Anzeiger

LED-Anzeiger	Strom
--------------	-------

Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	1 A
Ausgangsspannung	20V DC
Ausgangsstrom	2 A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	N



Stromverbrauch 40W

Umwelt

Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Feuchtigkeit 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz und Silber
Gehäusetypp Aluminium und Kunststoff
Kabellänge 39.4 in [100 cm]
Produktlänge 8.9 in [22.6 cm]
Produktbreite 3.4 in [87 mm]
Produktgröße 1.1 in [28 mm]
Produktgewicht 10.6 oz [301 g]

Verpackungsinformationen

Package Length 12.5 in [31.8 cm]
Package Width 5.1 in [13 cm]
Package Height 2.0 in [52 mm]
Versandgewicht (Verpackung) 30.0 oz [851 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten Dockingstation
1 m USB-C auf USB-A Kabel
1 m USB-C-zu-USB-C-Kabel
Universal-Stromadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)

Kurzanleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

