

USB-C USB-A Dock - Docking station USB C dual monitor DisplayPort e HDMI 4K 60Hz con Ethernet - Adattatore multiporta 6x USB-A, GbE - Docking station USB type C/USB 3.1 Gen 1- Windows/Mac

ID prodotto: DK30A2DHUUE



Questa docking station universale per computer laptop USB-C e USB-A consente di passare dallo standard USB-A (USB 3.0) al nuovo standard USB-C. La docking station USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C è dotata di due monitor HDMI e/o DisplayPort, sei porte per periferiche downstream USB Type-A e jack audio per cuffie.

Questa docking station video per due monitor 4K a 60 Hz supporta i monitor Ultra HD DisplayPort e/o HDMI e consente di configurare le connessioni video nel modo più adatto alle proprie esigenze.

Due monitor DisplayPort 4K | Fino a 4096 x 2160p a 60 Hz

Due monitor HDMI 4K | Fino a 4096 x 2160p a 60 Hz

Un monitor DisplayPort 4K + un monitor HDMI 4K | Fino a 4096 x 2160p a 60 Hz

Un monitor DisplayPort 5K* | Fino a 5120 x 2880

*È necessario che il monitor supporti la tecnologia 5K utilizzando due porte DP

La docking station è dotata di certificazione completa che ne attesta la conformità ai più elevati standard di settore per DisplayLink (collegamenti video) e garantisce qualità, prestazioni e compatibilità ai massimi livelli.

I due cavi host in dotazione (USB-C e USB-A) possono essere collegati a qualsiasi computer laptop, offrendo una configurazione rapida. Il supporto in dotazione consente di posizionare la docking station verticalmente per liberare spazio oppure orizzontalmente sulla scrivania.

I dispositivi possono essere collegati alle sei porte USB Type-A (USB 3.0 5 Gbps) downstream, due sul

lato anteriore e quattro sul lato posteriore. La docking station è dotata di una porta GbE e di un jack audio per cuffie a 4 posizioni da 3,5 mm.

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una conoscenza approfondita dei prodotti e collaborano direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti prima e dopo la vendita.

Sviluppata per migliorare le prestazioni e la sicurezza, StarTech.com Connectivity Tools è l'unica Suite software sul mercato compatibile con una vasta gamma di accessori per la connettività IT. La suite software include:

Advanced Windows Layout Utility: Per configurare e salvare layout di Windows personalizzati.

MAC Address Pass-Through Utility: Per aumentare la sicurezza della rete.

USB Event Monitoring Utility: Per tracciare e registrare i dispositivi USB collegati.

Wi-Fi Auto Switch Utility: Consente di accedere rapidamente a velocità di rete più elevate tramite LAN cablata.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione StarTech.com Connectivity Tools, visitare: www.startech.com/connectivity-tools

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- DOCK IBRIDO USB-C e USB-A DOPPIO 4K 60Hz: La docking station universale USB 3.0 (5Gbps) funziona con laptop/computer USB-C e USB-A ed è dotata di hub USB Type-A a 6 porte, Gigabit Ethernet e jack audio da 3,5 mm - NOTA: non supporta l'alimentazione USB-C

- **USCITA VIDEO FLESSIBILE PER DUE MONITOR:** questa docking station USB-C o USB-A 4K 60Hz è in grado di collegare 2 monitor DisplayPort o HDMI o un monitor DP + uno HDMI - Supporta il doppio display esteso sui MacBook con processore Intel o chip Apple M1/M2
- **6 PORTE USB-A DOWNSTREAM:** la docking station USB C ibrida è dotata di un hub USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) a 6 porte con porte USB-A aggiuntive per il supporto di dispositivi come tastiere, mouse, unità flash, dischi rigidi esterne e stampanti
- **COMPATIBILITÀ:** dock certificata DisplayLink per le massime prestazioni e compatibilità con PC Dell, HP, Lenovo e MacBook su piattaforme Windows, ChromeOS e macOS - Include cavi host USB-C e USB-A - Per uffici in cui sono presenti computer portatili misti
- **STRUMENTI DI CONNETTIVITÀ:** Inclusa con questo replicatore di porte l'applicazione che migliora le prestazioni e la sicurezza con MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout & Wi-Fi Auto Switch utility

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Supporto di 4K	Sì
Porta(e) di ricarica rapida	No
Display supportati	2
Porte	8
Audio	Sì
Interfaccia	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Tipo bus	USB-C
Pass-through USB	Sì
ID chipset	DisplayLink - DL-6950 VIA/VLI - VL813 Realtek RTS5411 or RTS5411E

Prestazioni

Wake On Lan	Sì
Risoluzioni digitali massime	4K 60Hz

Specifiche generali	Wake-on-LAN (WoL): Yes
MTBF	26.280 ore
<hr/>	
Connettore/i	
Tipo/i connettori	6 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 - RJ-45 2 - HDMI 2 - DisplayPort 1 - Audio 3,5 mm
Connettori host	1 - USB 3.2 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
<hr/>	
Software	
Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM, macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, Chrome OS™ v55+
<hr/>	
Note/requisiti speciali	
Nota	DisplayLink docking stations and video adapters support more than one external display on Apple's M1-based Mac. Requires driver installation. Please contact StarTech.com support for a recommendation based on your specific setup.
<hr/>	
Alimentazione	
Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	110V-240V AC
Corrente ingresso	1.0A
Tensione di uscita	20V DC
Corrente di uscita	2A
Tipo presa	N
Consumo energetico	40W
<hr/>	
Ambientale	
Temperatura	0 to 50°C

d'esercizio	
Temperatura di conservazione	-20 to 70°C
Umidità	Da 0% a 95% (non-condensante) a 25°

Caratteristiche fisiche

Colore	Black & Gray
Tipo enclosure	Alluminio e plastica
Lunghezza del cavo	3.3 ft [1 m]
Lunghezza prodotto	5.2 in [13.3 cm]
Larghezza prodotto	2.9 in [7.3 cm]
Altezza prodotto	7.4 in [18.7 cm]
Peso prodotto	12.2 oz [347.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	4.3 in [10.9 cm]
Larghezza del Pacco	8.3 in [21.0 cm]
Altezza del Pacco	5.6 in [14.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.7 lb [0.8 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Docking station USB-C™
	1 - Cavo USB-C a USB-B
	1 - Cavo USB-A a USB-B
	1 - Adattatore di alimentazione universale (UK/EU)
	1 - Supporto per docking station

1 - Guida di avvio rapido

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

3 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.